

Produktdatenblatt

Artikelnr. 81.000.6342.0

Schaltnetzteil WIPOS PB1 12-4.5

wipos Schaltnetzteil, Ausgang: 12 V DC / 4,5A, (einstellbar 12-14 V DC)
dauerkurzschlussfest, Eingang: 90-264 V AC / 120-375 V DC, einphasig,
Reiheneinbaugerät 4TE



Artikelnr.	81.000.6342.0
EAN	4049088106187
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Anschlussart	Schraubanschluss
Geeignet für Reiheneinbau	ja
Befestigungsart, sonstige	nein
Befestigungsart, Wandmontage	nein
Tragschienenmontage möglich	ja

Technische Daten

Art der Eingangsspannung	AC/DC
Leistungsabgabe	54 W
Ausgangsspannungsart	DC
Ausgangsspannung geregelt	ja
Ausgangsspannung	12 V
Min. Ausgangsspannung	12 V
Max. Ausgangsspannung	14 V
Min. Eingangsspannung	90 V
Max. Eingangsspannung	264 V
Ausgangsstrom	4,5 A
Min. Ausgangsspannung	12 V
Max. Ausgangsspannung	14 V

Abmessungen

Tiefe	56,5 mm
Breite	71 mm
Höhe	91 mm

Klassifikation

ECLASS 8.1	Wechselstromversorgung
ETIM 5.0	Gleichstromversorgung
ETIM 4.0	
ETIM 3.0	Stromversorgung für Industriesteuerungen