

## product details

### Product Searches

[7/16](#)  
[1.0/2.3](#)  
[1.6/5.6](#)  
[AFI](#)  
[AMC](#)  
[BNC](#)  
[C](#)  
[FAKRA SMB](#)  
[FME](#)  
[HN](#)  
[MCX](#)  
[Mini BNC](#)  
[Mini-UHF](#)  
[Mini 75 Ohm SMB](#)  
[MMCX](#)  
[Precision \(APC\)](#)  
[QMA](#)  
[QWS](#)  
[SC](#)  
[SMA](#)  
[SMB](#)  
[SMC](#)  
[SMP](#)  
[SSMB](#)  
[TNC](#)  
[Triax](#)  
[Twin BNC](#)  
[Twinax](#)  
[Type F](#)  
[Type G](#)  
[Type N](#)  
[UHF](#)

[Adapters](#)  
[Cable Assemblies](#)  
[Tools](#)  
[Accessories](#)

[Product Search](#)

[Inventory Search](#)



*Please note: Images are for reference only*

**Amphenol Part Number:** 031-317  
**Product Series:** [BNC](#)  
**Product Type:** [Connectors](#) » [Cable](#)  
**Application:** [Crimp](#)  
**Body Plating:** [Nickel](#)  
**Body Termination:** [Crimp](#)  
**Cable Group:** [B](#)  
**Cable Type:** [RG-174, RG-188A](#)  
**Connector Body Style:** [Straight](#)  
**Contact Plating:** [Gold](#)  
**Contact Termination:** [Crimp](#)  
**Gender:** [Jack](#)  
**Grade:** [Industrial](#)  
**Impedance:** [50 Ohm](#)  
**RoHS Compliant:** [Yes](#)