

product details

Product Searches

[7/16](#)
[1.0/2.3](#)
[1.6/5.6](#)
[AFI](#)
[AMC](#)
[BNC / RPBNC](#)
[C](#)
[FAKRA SMB](#)
[FME](#)
[HN](#)
[MCX](#)
[Mini BNC](#)
[Mini-UHF](#)
[Mini 75 Ohm SMB](#)
[MMCX](#)
[Precision \(APC\)](#)
[QMA](#)
[QWS](#)
[SC](#)
[SMA / RPSMA](#)
[SMB](#)
[SMC](#)
[SMP](#)
[SSMB](#)
[TNC / RPTNC](#)
[Triax](#)
[Twin BNC](#)
[Twinax](#)
[Type F](#)
[Type G](#)
[Type N](#)
[UHF](#)

[Adapters](#)
[Cable Assemblies](#)
[Tools](#)
[Accessories](#)

[Product Search](#)

[Inventory Search](#)

image
not yet
available

Please note: Images are for reference only

Amphenol Part Number: 082-4442
Product Series: [Type N](#)
Product Type: [Connectors](#) » [Cable](#)
Application: [Crimp](#)
Body Plating: [Silver](#)
Body Termination: [Crimp](#)
Cable Group: [C1](#)
Cable Type: [RG-142, RG-400](#)
Connector Body Style: [Right Angle](#)
Contact Plating: [Gold](#)
Contact Termination: [Solder](#)
Gender: [Plug](#)
Impedance: [50 Ohm](#)
RoHS Compliant: [Yes](#)