

HB.24, HB-K.24, HD.64, HD-K.64 Gehäuse/Housings

Baugröße/Size 8

Pulverbeschichtet, silbergrau
 K = korrosionsgeschützt, schwarz

Powder-coated, silver-grey
K = corrosion-resistant, black

Verschlussbügel am Oberteil/Locking clip on hood

IP 65


Bezeichnung
 Description

Metr. PG

Bestelltext
 Designation

Bestell-Nr.
 Order No.

Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform
Hood: Side entry, Standard construction





M32	21	HB.24.STS-VS.1.21.G	1-1102316-1
	29	HB.24.STS-VS.1.29.G	1-1102319-1
		HB.24.STS-VS.1.M32.G	0-1106465-6

Mit Korrosionsschutz
With corrosion protection

M32	29	HB-K.24.STS-VS.1.29.G	2-1102319-1
		HB-K.24.STS-VS.1.M32.G	1-1106465-3

Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Hohe Bauform
Hood: Side entry, High construction




M32	21	HD.64.STS-VS.1.21.G	1-1103336-1
	29	HD.64.STS-VS.1.29.G	1-1103338-1
		HD.64.STS-VS.1.M32.G	0-1106470-6

Mit Korrosionsschutz
With corrosion protection

M32	29	HD-K.64.STS-VS.1.29.G	2-1103338-1
		HD-K.64.STS-VS.1.M32.G	1-1106470-2

Steckergehäuse: Kabeleingang oben, Standard Bauform
Hood: Top entry, Standard construction





M32	21	HB.24.STO-VS.1.21.G	1-1102325-1
	29	HB.24.STO-VS.1.29.G	1-1102328-1
		HB.24.STO-VS.1.M32.G	0-1106465-3

Mit Korrosionsschutz
With corrosion protection

M32		HB-K.24.STO-VS.1.M32.G	1-1106465-0
-----	--	------------------------	-------------

Steckergehäuse: Kabeleingang oben, Hohe Bauform
Hood: Top entry, High construction



M32	21	HD.64.STO-VS.1.21.G	1-1103341-1
	29	HD.64.STO-VS.1.29.G	1-1103344-1
		HD.64.STO-VS.1.M32.G	0-1106470-3

Mit Korrosionsschutz
With corrosion protection

M32	29	HD-K.64.STO-VS.1.29.G	2-1103344-1
		HD-K.64.STO-VS.1.M32.G	0-1106470-9

Passende Kabelverschraubungen Seite 173/Suitable Cable fittings page 173