

HE.32 Kontakteinsätze/Contact inserts

Baugröße/Size 10




Schraubanschluss, Federzug-Anschluss,
Crimpanschluss für gedrehte HE Crimpkontakte

**Kontaktzahlen
No. of contacts**

*Screw terminal, Spring Clamp terminal,
Crimp terminal for screw machined HE crimp contacts*

(2 x 16) **32 +** 


400 V/16 A

Bezeichnung Description	Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No.											
		Stifteinsatz Male insert	Buchseinsatz Female insert										
<p>Stifteinsatz/Male insert</p> <p>Schraubanschluss/Screw terminal</p> 	<p>HE.16.Sti.S.B 1-16 HE.16.Sti.S.B 17-32</p>	<p>1-1103638-1 1-1103638-9</p>											
<p>Buchseinsatz/Female insert</p> 	<p>HE.16.Bu.S.B 1-16 HE.16.Bu.S.B 17-32</p>		<p>1-1103639-1 1-1103639-9</p>										
<p>Federzug-Anschluss/Spring Clamp terminal</p> 	<p>HE.16.STI.SC.B. 1-16 HE.16.STI.SC.B.17-32</p>	<p>7-1103638-1 7-1103638-9</p>											
<p>Buchseinsatz/Female insert</p> 	<p>HE.16.BU.SC.B. 1-16 HE.16.BU.SC.B.17-32</p>		<p>7-1103639-1 7-1103639-9</p>										
<p>Crimpanschluss/Crimp terminal</p> 	<p>HE.16.Sti.C.B 1-16 HE.16.Sti.C.B 17-32</p>	<p>2-1103638-3 2-1103638-9</p>											
<p>Buchseinsatz/Female insert</p> 	<p>HE.16.Bu.C.B 1-16 HE.16.Bu.C.B 17-32</p>		<p>2-1103639-3 2-1103639-9</p>										
<p>Maße/Dimensions</p> <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>77,5</td> <td>83,5</td> <td>33</td> <td>34</td> <td>35</td> </tr> </table> <p>mm</p>	A	B	C	D	E	77,5	83,5	33	34	35			
A	B	C	D	E									
77,5	83,5	33	34	35									

Passende Crimpkontakte siehe Seite 35, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 35
Suitable Crimp contacts see page 35, Suitable Crimping tools see page 35

Maßbild mm

Dimensions mm



Anschlußseite Stift

Contact arrangement Male insert



Anschlußseite Buchse

Contact arrangement Female insert



HSB.12/35 Kontakteinsätze/Contact inserts

Baugröße/Size 10

Schraubanschluss



Kontaktzahlen

Screw terminal

No. of contacts


(2 x 6) **12 +** 

400 V/35 A

Bezeichnung Description		Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No.	
			Stifteinsatz Male insert	Buchseinsatz Female insert
Stifteinsatz/Male insert	Buchseinsatz/Female insert			
Schraubanschluss/Screw terminal				
		HSB.6/35.Sti.S 1-6 HSB.6/35.Sti.S 7-12	1-1104204-1 1-1104206-1	
		HSB.6/35.Bu.S 1-6 HSB.6/35.Bu.S 7-12		1-1104205-1 1-1104207-1

Maße/Dimensions	A	B	C	D	E
mm	77,5	83,5	33	33	33,5

**Maßbild mm
Dimensions mm**



**Anschlußseite Stift
Contact arrangement Male insert**



**Anschlußseite Buchse
Contact arrangement Female insert**



HN.D.80/HN.2D.144 Kontakteinsätze/Contact inserts

Baugröße/Size 10





Crimpanschluss für gedrehte HN.D Crimpkontakte

**Kontaktzahlen
No. of contacts**

Crimp terminal for screw machined HN.D crimp contacts

(2 x 40/2 x 72) **80/144** + 

250 V/10 A


Bezeichnung Description	Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No.	
		Stifteinsatz Male insert	Buchseinsatz Female insert
<p>Stifteinsatz/Male insert</p> <p>Crimpanschluss/Crimp terminal</p> 	2xHN.D.40.Sti.C	2-1103110-3	
<p>Buchseinsatz/Female insert</p> 	2xHN.D.40.BU.C		2-1103111-3
<p>Crimpanschluss/Crimp terminal</p> 	HN.2D.72.Sti.C.B 1-72 HN.2D.72.Sti.C.B 73-144	2-1103208-3 2-1103209-3	
<p>Crimpanschluss/Crimp terminal</p> 	HN.2D.72.Bu.C.B 1-72 HN.2D.72.Bu.C.B 73-144		2-1103212-3 2-1103213-3

HN.D.80	A	B	C	D	E
Maße/Dimensions	77,5	84,5	33	35	35

HN.2D.144	A	B	C	D	E
Maße/Dimensions	77,5	83,5	34	36,5	37

Passende Crimpkontakte siehe Seite 33, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 33
 Suitable Crimp contacts see page 33, Suitable Crimping tools see page 33

Maßbild mm/Dimensions mm



HD.80 Kontakteinsätze/Contact inserts

Baugröße/Size 10

Crimpanschluss für gestanzte HD.M Crimpkontakte



Kontaktzahlen

No. of contacts

Crimp terminal for stamped HD.M crimp contacts


(2 x 40) **80 +** 

250 V/10 A

Bezeichnung Description	Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No.													
		Stifteinsatz Male insert	Buchseinsatz Female insert												
<p>Stifteinsatz/Male insert</p> <p>Schraubanschluss/Screw terminal</p> 	<p>2xHD.40.Sti.C</p>	<p>2-1103012-3</p>													
<p>Buchseinsatz/Female insert</p> 	<p>2xHD.40.Bu.C</p>		<p>2-1103013-3</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Maße/Dimensions</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mm</td> <td>77,5</td> <td>84,5</td> <td>33</td> <td>35</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>	Maße/Dimensions	A	B	C	D	E	mm	77,5	84,5	33	35	35			
Maße/Dimensions	A	B	C	D	E										
mm	77,5	84,5	33	35	35										

Passende Crimpkontakte siehe Seite 34, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 34
 Suitable Crimp contacts see page 34, Suitable Crimping tools see page 34

Maßbild mm
Dimensions mm




*Abstand für sichere Kontaktgabe max. 21 mm

Anschlußseite Stift
Contact arrangement Male insert



Anschlußseite Buchse
Contact arrangement Female insert



HB.32, HB-K.32 Gehäuse/Housings




Baugröße/Size 10

Pulverbeschichtet, silbergrau
K = korrosionsgeschützt, schwarz

Powder-coated, silver-grey
K = corrosion-resistant, black

Verschlussbügel am Unterteil/Locking clip at housing bottom

IP 65

Bezeichnung Description	Metr.	PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
<p>Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform <i>Hood: Side entry, Standard construction</i></p> 	M40	29	HB.32.STS.1.29.G HB.32.STS.1.M40.G Mit Korrosionsschutz <i>With corrosion protection</i>	1-1102348-6 0-1106477-4
	M40	29	HB-K.32.STS.1.29.G HB-K.32.STS.1.M40.G	2-1102348-6 1-1106477-0
<p>Steckergehäuse: Kabeleingang oben, Standard Bauform <i>Hood: Top entry, Standard construction</i></p> 	M40	29	HB.32.STO.1.29.G HB.32.STO.1.M40.G Mit Korrosionsschutz <i>With corrosion protection</i>	1-1102351-6 0-1106477-1
	M40	29	HB-K.32.STO.1.29.G HB-K.32.STO.1.M40.G	2-1102351-6 0-1106477-1
<p>Anbaugehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform <i>Surface mounted housing: Bottom entry, Standard construction</i></p> 			HB.32.AG-VS Mit Korrosionsschutz <i>With corrosion protection</i>	1-1102352-1 HB-K.32.AG-VS 2-1102352-1

Passende Kabelverschraubungen Seite 173/Suitable Cable fittings page 173

HB.32, HB-K.32 Gehäuse/Housings



Baugröße/Size 10

Pulverbeschichtet, silbergrau
 K = korrosionsgeschützt, schwarz

Powder-coated, silver-grey
K = corrosion-resistant, black

Verschlussbügel am Unterteil/Locking clip at housing bottom

IP 65

Bezeichnung Description	Metr.	PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
<p>Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform <i>Surface mounted housing: Side entry, Standard construction</i></p> 	2xM32	29 2x29	HB.32.SG-VS.1.29.Z HB.32.SG-VS.2.29.Z HB.32.SG-VS.2.M32.Z Mit Korrosionsschutz <i>With corrosion protection</i> HB-K.32.SG-VS.1.29.Z HB-K.32.SG-VS.2.29.Z HB-K.32.SG-VS.2.M32.Z	1-1102354-1 1-1102356-1 0-1106476-4 2-1102354-1 2-1102356-1 0-1106476-8
<p>Kupplungsgehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform <i>Cable-to-cable hood: Bottom entry, Standard construction</i></p> 	M40	29	HB.32.KDO-VS.1.29.G HB.32.KDO-VS.1.M40.G	1-1102359-1 0-1106475-2

Passende Kabelverschraubungen Seite 173/Suitable Cable fittings page 173

HB.32, HB-K.32 Gehäuse/Housings




Baugröße/Size 10

Pulverbeschichtet, silbergrau
 K = korrosionsgeschützt, schwarz

Powder-coated, silver-grey
K = corrosion-resistant, black

Verschlussbügel am Oberteil/Locking clip on hood

IP 65

Bezeichnung Description	Metr.	PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
<p>Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform <i>Hood: Side entry, Standard construction</i></p> 	M40	29	HB.32.STS-VS.1.29.G HB.32.STS-VS.1.M40.G Mit Korrosionsschutz <i>With corrosion protection</i> HB-K.32.STS-VS.1.M40.G	1-1102348-1 0-1106477-6 1-1106477-2
<p>Anbaugehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform <i>Surface mounted housing: Bottom entry, Standard construction</i></p> 			<p>HB.32.AGD</p> <p>Mit Korrosionsschutz <i>With corrosion protection</i> HB-K.32.AGD</p>	1-1102360-6 2-1102360-6
<p>Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform <i>Surface mounted housing: Side entry, Standard construction</i></p> 	2xM32	29 2x29	HB.32.SGD.1.29.Z HB.32.SGD.2.29.Z HB.32.SGD.2.M32.Z Mit Korrosionsschutz <i>With corrosion protection</i> HB-K.32.SGD.2.M32.Z	1-1102362-6 1-1102364-6 0-1106476-1 0-1106476-5

Passende Kabelverschraubungen Seite 173/Suitable Cable fittings page 173

HB.32, HB-K.32 Gehäuse/Housings



Baugröße/Size 10

Pulverbeschichtet, silbergrau
K = korrosionsgeschützt, schwarz

Powder-coated, silver-grey
K = corrosion-resistant, black

Längsbügel am Unterteil/Side clip at housing bottom

IP 65

Bezeichnung Description	Metr.	PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform Hood: Side entry, Standard construction  	M40	29	HB.32.STS-GR.1.29.G HB.32.STS-GR.1.M40.G	1-1102348-7 0-1106477-5
	M40	29	Mit Korrosionsschutz With corrosion protection HB-K.32.STS-GR.1.29.G HB-K.32.STS-GR.1.M40.G	2-1102348-7 1-1106477-1
Steckergehäuse: Kabeleingang oben, Standard Bauform Hood: Top entry, Standard construction  	M40	29	HB.32.STO-GR.1.29.G HB.32.STO-GR.1.M40.G	1-1102351-7 0-1106477-2
	M40	29	Mit Korrosionsschutz With corrosion protection HB-K.32.STO-GR.1.29.G HB-K.32.STO-GR.1.M40.G	2-1102351-7 0-1106477-8

Passende Kabelverschraubungen Seite 173/Suitable Cable fittings page 173

HB.16, HB-K.16 Gehäuse/Housings




Baugröße/Size 10

Pulverbeschichtet, silbergrau
 K = korrosionsgeschützt, schwarz

Powder-coated, silver-grey
K = corrosion-resistant, black

Verschlussbügel am Unterteil/Locking clip at housing bottom

IP 65

Bezeichnung Description	Metr.	PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
<p>Anbaugehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform <i>Surface mounted housing: Bottom entry, Standard construction</i></p> 			<p>HB.32.AG-LB Mit Korrosionsschutz <i>With corrosion protection</i> HB-K.32.AG-LB</p>	<p>1-1102352-2 2-1102352-2</p>
<p>Anbaugehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform <i>Surface mounted housing: Bottom entry, Standard construction</i></p> 			<p>HB.32.AGD-LB Mit Korrosionsschutz <i>With corrosion protection</i> HB-K.32.AGD-LB</p>	<p>1-1102360-2 2-1102360-2</p>
<p>Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform <i>Surface mounted housing: Side entry, Standard construction</i></p> 	<p>2xM32</p>	<p>29</p>	<p>HB.32.SGD-LB.1.29.Z HB.32.SGD-LB.2.M32.Z</p>	<p>1-1102362-2 0-1106476-2</p>

Passende Kabelverschraubungen Seite 173/Suitable Cable fittings page 173

HB-Z.32, HB-K/Z.32 Gehäuse/Housings




Baugröße/Size 10

Pulverbeschichtet, silbergrau
K = korrosionsgeschützt, schwarz

Powder-coated, silver-grey
K = corrosion-resistant, black

Zentralbügel am Steckergehäuse/Central locking clip on hood

IP 65

Bezeichnung Description	Metr.	PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
<p>Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform Hood: Side entry, Standard construction</p> 		<p>29</p> <p>29</p>	<p>HB-Z.32.STS-ZB.1.29.G</p> <p>Mit Korrosionsschutz With corrosion protection</p> <p>HB-K/Z.32.STS-ZB.1.29.G</p>	<p>1-1102348-3</p> <p>2-1102348-3</p>
<p>Anbaugehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform Surface mounted housing: Bottom entry, Standard construction</p> 			<p>HB-Z.32.AG-ZVGR</p> <p>Mit Korrosionsschutz With corrosion protection</p> <p>HB-K/Z.32.AG-ZVGR</p>	<p>1-1102352-8</p> <p>2-1102352-8</p>
<p>Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform Surface mounted housing: Side entry, Standard construction</p> 		<p>29</p> <p>2x29</p>	<p>HB-Z.32.SG-ZVGR.1.29.Z</p> <p>HB-Z.32.SG-ZVGR.2.29.Z</p>	<p>1-1102354-8</p> <p>1-1102356-8</p>

Passende Kabelverschraubungen Seite 173/Suitable Cable fittings page 173

HA.64 Kontakteinsätze/Contact inserts

Baugröße/Size 11






Schraubanschluss, Federzug-Anschluss,
Crimpanschluss für gedrehte HE Crimpkontakte

Kontaktzahlen
No. of contacts

*Screw terminal, Spring Clamp terminal,
Crimp terminal for screw machined HE crimp contacts*


(4 x 16) **64** + 

250 V/16 A

Bezeichnung Description	Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No.													
		Stifteinsatz Male insert	Buchseinsatz Female insert												
<p>Stifteinsatz/Male insert</p> <p>Schraubanschluss/Screw terminal</p> 	<p>HA.16.Sti.S.B 1-16</p> <p>HA.16.Sti.S.B 17-32</p> <p>HA.16.Sti.S.B 33-48</p> <p>HA.16.Sti.S.B 49-64</p>	<p>1-1103416-1</p> <p>1-1103416-7</p> <p>1-1103416-8</p> <p>1-1103416-9</p>													
<p>Buchseinsatz/Female insert</p> 	<p>HA.16.Bu.S.B 1-16</p> <p>HA.16.Bu.S.B 17-32</p> <p>HA.16.Bu.S.B 33-48</p> <p>HA.16.Bu.S.B 49-64</p>		<p>1-1103417-1</p> <p>1-1103417-7</p> <p>1-1103417-8</p> <p>1-1103417-9</p>												
<p>Federzug-Anschluss/Spring Clamp terminal</p> 	<p>HA.16.Sti.SC.B 1-16</p> <p>HA.16.Sti.SC.B 17-32</p> <p>HA.16.Sti.SC.B 33-48</p> <p>HA.16.Sti.SC.B 49-64</p>	<p>7-1103416-1</p> <p>7-1103416-7</p> <p>7-1103416-8</p> <p>7-1103416-9</p>													
<p>Buchseinsatz/Female insert</p> 	<p>HA.16.Bu.SC.B 1-16</p> <p>HA.16.Bu.SC.B 17-32</p> <p>HA.16.Bu.SC.B 33-48</p> <p>HA.16.Bu.SC.B 49-64</p>		<p>7-1103417-1</p> <p>7-1103417-7</p> <p>7-1103417-8</p> <p>7-1103417-9</p>												
<p>Crimpanschluss/Crimp terminal</p> 	<p>HA.16.Sti.C.B 1-16</p> <p>HA.16.Sti.C.B 17-32</p> <p>HA.16.Sti.C.B 33-48</p> <p>HA.16.Sti.C.B 49-64</p>	<p>2-1103416-3</p> <p>2-1103416-7</p> <p>2-1103416-8</p> <p>2-1103416-9</p>													
<p>Buchseinsatz/Female insert</p> 	<p>HA.16.Bu.C.B 1-16</p> <p>HA.16.Bu.C.B 17-32</p> <p>HA.16.Bu.C.B 33-48</p> <p>HA.16.Bu.C.B 49-64</p>		<p>2-1103417-3</p> <p>2-1103417-7</p> <p>2-1103417-8</p> <p>2-1103417-9</p>												
<p>Maße/Dimensions</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>77,5</td> <td>83,5</td> <td>33</td> <td>34</td> <td>35</td> </tr> </table>		A	B	C	D	E	mm	77,5	83,5	33	34	35			
	A	B	C	D	E										
mm	77,5	83,5	33	34	35										


Passende Crimpkontakte siehe Seite 35, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 35
Suitable Crimp contacts see page 35, Suitable Crimping tools see page 35

Maßbild mm/Dimensions mm



*Abstand für sichere Kontaktgabe max. 21 mm

Anschlußseite Stift/Contact arrangement Male insert



Anschlußseite Buchse/Contact arrangement Female insert



HA.64 Gehäuse/Housings





Baugröße/Size 11

Pulverbeschichtet, silbergrau

Powder-coated, silver-grey

Längsbügel am Unterteil/Side clip at housing bottom

IP 65

Bezeichnung Description	Metr.	PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
<p>Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform <i>Hood: Side entry, Standard construction</i></p> 	M50	29 36 42	HA.64.STS-GR.1.29.G HA.64.STS-GR.1.36.G HA.64.STS-GR.1.42.G HA.64.STS-GR.1.M50.G	1-1102002-7 1-1102005-7 1-1102008-7 0-1106480-2
<p>Steckergehäuse: Kabeleingang oben, Standard Bauform <i>Hood: Top entry, Standard construction</i></p> 	M50	29 36 42	HA.64.STO-GR.1.29.G HA.64.STO-GR.1.36.G HA.64.STO-GR.1.42.G HA.64.STO-GR.1.M50.G	1-1102027-7 1-1102030-7 1-1102033-7 0-1106480-1
<p>Anbaugehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform <i>Surface mounted housing: Bottom entry, Standard construction</i></p> 			HA.64.AGD-LB	1-1102009-2
<p>Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform <i>Surface mounted housing: Side entry, Standard construction</i></p> 		29 2x29 36 2x36	HA.64.SGD-LB.1.29.Z HA.64.SGD-LB.2.29.Z HA.64.SGD-LB.1.36.Z HA.64.SGD-LB.2.36.Z	1-1102011-2 1-1102013-2 1-1102015-2 1-1102017-2

Passende Kabelverschraubungen Seite 173/Suitable Cable fittings page 173

HE.48 Kontakteinsätze/Contact inserts

Baugröße/Size 12




Schraubanschluss, Federzug-Anschluss,
Crimpanschluss für gedrehte HE Crimpkontakte

**Kontaktzahlen
No. of contacts**

*Screw terminal, Spring Clamp terminal,
Crimp terminal for screw machined HE crimp contacts*


(2 x 24) **48+** 

400 V/16 A


Bezeichnung Description	Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No.											
		Stifteinsatz Male insert	Buchseinsatz Female insert										
<p>Stifteinsatz/Male insert</p> <p>Schraubanschluss/Screw terminal</p> 	<p>HE.24.Sti.S.B 1-24 HE.24.Sti.S.B 25-48</p>	<p>1-1103640-1 1-1103640-9</p>											
<p>Buchseinsatz/Female insert</p> 	<p>HE.24.Bu.S.B 1-24 HE.24.Bu.S.B 25-48</p>		<p>1-1103641-1 1-1103641-9</p>										
<p>Federzug-Anschluss/Spring Clamp terminal</p> 	<p>HE.24.Sti.SC.B 1-24 HE.24.Sti.SC.B 25-48</p>	<p>7-1103640-1 7-1103640-9</p>											
<p>Buchseinsatz/Female insert</p> 	<p>HE.24.Bu.SC.B 1-24 HE.24.Bu.SC.B 25-48</p>		<p>7-1103641-1 7-1103641-9</p>										
<p>Crimpanschluss/Crimp terminal</p> 	<p>HE.24.Sti.C.B 1-24 HE.24.Sti.C.B 25-48</p>	<p>2-1103640-3 2-1103640-9</p>											
<p>Buchseinsatz/Female insert</p> 	<p>HE.24.Bu.C.B 1-24 HE.24.Bu.C.B 25-48</p>		<p>2-1103641-3 2-1103641-9</p>										
<p>Maße/Dimensions mm</p> <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>104</td> <td>110</td> <td>33</td> <td>34</td> <td>35</td> </tr> </table>	A	B	C	D	E	104	110	33	34	35			
A	B	C	D	E									
104	110	33	34	35									

Passende Crimpkontakte siehe Seite 35, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 35
Suitable Crimp contacts see page 35, Suitable Crimping tools see page 35

Maßbild mm
Dimensions mm



Anschlußseite Stift
Contact arrangement Male insert



Anschlußseite Buchse
Contact arrangement Female insert



HN.D.128/HN.2D.216 Kontakteinsätze/Contact inserts

Baugröße/Size 12

Crimpanschluss für gedrehte HN.D Crimpkontakte




Kontaktzahlen

No. of contacts

Crimp terminal for screw machined HN.D crimp contacts

(2 x 64/2 x 108) **128/216** + 


250 V/10 A

Bezeichnung Description	Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No.	
		Stifteinsatz Male insert	Buchseinsatz Female insert
<p>Stifteinsatz/Male insert</p> <p>Crimpanschluss/Crimp terminal</p> 	2xHN.D.64.Sti.C	2-1103112-3	
<p>Buchseinsatz/Female insert</p> 	2xHN.D.64.BU.C		2-1103113-3
<p>Crimpanschluss/Crimp terminal</p> 	HN.2D.108.Sti.C.B 1-108 HN.2D.108.Sti.C.B 109-216	2-1103216-3 2-1103217-3	
	HN.2D.108.Bu.C.B 1-108 HN.2D.108.Bu.C.B 109-216		2-1103220-3 2-1103221-3

Maße/Dimensions	A	B	C	D	E
HN.D.128	104	110	33	35	35
HN.2D.216	104	110	34	36,5	37


Passende Crimpkontakte siehe Seite 33, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 33
 Suitable Crimp contacts see page 33, Suitable Crimping tools see page 33

Maßbild mm/Dimensions mm




*Abstand für sichere Kontaktgabe max. 21 mm

Anschlußseite Stift/Contact arrangement Male insert



Anschlußseite Buchse/Contact arrangement Female insert



HD.128/HEE 92 Kontakteinsätze/Contact inserts

Baugröße/Size 12

Crimpschluss für gestanzte HD.M Crimpkontakte (HD.128)
 Crimpschluss für gedrehte HVT Crimpkontakte (HEE 92)

Kontaktzahlen
No. of contacts

Crimp terminal for stamped HD.M crimp contacts (HD.128)
Crimp terminal for screw machined HVT crimp contacts (HEE 92)

(2 x 64)/(2 x 46) **128/92 +** 

250 V/max 10 A / 500 V/max 16 A


Bezeichnung
Description

Bestelltext
Designation

Bestell-Nr./Order No.
Stifteinsatz **Buchseinsatz**
Male insert **Female insert**

Stifteinsatz/Male insert Buchseinsatz/Female insert


HEE.46.Sti.C Crimpschluss/Crimp terminal



2xHD.64.Sti.C


2-1103032-3

HEE.46.Bu.C




2xHD.64.Bu.C

2-1103033-3



HEE.46.Sti.C
 HEE.46.Sti.C.B47-92

0-1102886-1
 0-1102886-2



HEE.46.Bu.C
 HEE.46.Bu.C.B47-92

0-1102887-1
 0-1102887-2

HD.128


Maße/Dimensions	A	B	C	D	E
mm	104	110	33	35	35

HEE.92

Maße/Dimensions	A	B	C	D	E
mm	104	110	33	34	37







Passende Crimpkontakte siehe Seite 34/35, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 34/35
 Suitable Crimp contacts see page 34/35, Suitable Crimping tools see page 34/35

Maßbild mm
Dimensions mm



Anschlußseite Stift/
 Contact arrangement
 Male insert

Anschlußseite Buchse/
 Contact arrangement
 Female insert



HB.48, HB-K.48 Gehäuse/Housings


Baugröße/Size 12

Pulverbeschichtet, silbergrau
 K = korrosionsgeschützt, schwarz

Powder-coated, silver-grey
K = corrosion-resistant, black

Längsbügel am Unterteil/Side clip at housing bottom

IP 65

Bezeichnung Description	Metr.	PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.	
<p>Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform <i>Hood: Side entry, Standard construction</i></p> 	M50	29	HB.48.STS-GR.1.29.G	1-1102373-7	
		36	HB.48.STS-GR.1.36.G	1-1102376-7	
		42	HB.48.STS-GR.1.42.G HB.48.STS-GR.1.M50.G	1-1102379-7 0-1106482-2	
	M50	36	<p>Mit Korrosionsschutz <i>With corrosion protection</i></p> HB-K.48.STS-GR.1.36.G HB-K.48.STS-GR.1.M50.G		2-1102376-7 0-1106482-4
		M50	29	HB.48.STO-GR.1.29.G	1-1102382-7
			36	HB.48.STO-GR.1.36.G	1-1102385-7
42	HB.48.STO-GR.1.42.G HB.48.STO-GR.1.M50.G		1-1102388-7 0-1106482-1		
36	<p>Mit Korrosionsschutz <i>With corrosion protection</i></p> HB-K.48.STO-GR.1.36.G HB-K.48.STO-GR.1.M50.G		2-1102385-7 0-1106482-6		

Passende Kabelverschraubungen Seite 173/Suitable Cable fittings page 173

HB.48, HB-K.48 Gehäuse/Housings




Baugröße/Size 12

Pulverbeschichtet, silbergrau
 K = korrosionsgeschützt, schwarz

Powder-coated, silver-grey
K = corrosion-resistant, black

Längsbügel am Unterteil/Side clip at housing bottom

IP 65

Bezeichnung Description	Metr.	PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
<p>Anbaugehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform <i>Surface mounted housing: Bottom entry, Standard construction</i></p> 			<p>HB.48.AGD-LB</p> <p>Mit Korrosionsschutz <i>With corrosion protection</i></p> <p>HB-K.48.AGD-LB</p>	<p>1-1102389-2</p> <p>2-1102389-2</p>
<p>Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform <i>Surface mounted housing: Side entry, Standard construction</i></p> 	2xM40	<p>29</p> <p>2x29</p> <p>36</p> <p>2x36</p>	<p>HB.48.SG-LB.1.29.Z</p> <p>HB.48.SG-LB.2.29.Z</p> <p>HB.48.SG-LB.1.36.Z</p> <p>HB.48.SG-LB.2.36.Z</p> <p>HB.48.SG-LB.2.M40.Z</p> <p>Mit Korrosionsschutz <i>With corrosion protection</i></p> <p>HB-K.48.SG-LB.1.36.Z</p> <p>HB-K.48.SG-LB.2.36.Z</p>	<p>1-1102391-2</p> <p>1-1102393-2</p> <p>1-1102395-2</p> <p>1-1102397-2</p> <p>0-1106481-2</p> <p>2-1102395-2</p> <p>2-1102397-2</p>
<p>Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform <i>Surface mounted housing: Side entry, Standard construction</i></p> 	2xM40	<p>29</p> <p>2x29</p> <p>36</p> <p>2x36</p>	<p>HB.48.SGD-LB.1.29.Z</p> <p>HB.48.SGD-LB.2.29.Z</p> <p>HB.48.SGD-LB.1.36.Z</p> <p>HB.48.SGD-LB.2.36.Z</p> <p>HB.48.SGD-LB.2.M40.Z</p> <p>Mit Korrosionsschutz <i>With corrosion protection</i></p> <p>HB-K.48.SGD-LB.1.36.Z</p> <p>HB-K.48.SGD-LB.2.36.Z</p> <p>HB-K.48.SGD-LB.2.M40.Z</p>	<p>1-1107001-2</p> <p>1-1107003-2</p> <p>1-1107005-2</p> <p>1-1107007-2</p> <p>0-1106481-1</p> <p>2-1107005-2</p> <p>2-1107007-2</p> <p>0-1106481-4</p>

Passende Kabelverschraubungen Seite 173/Suitable Cable fittings page 173

HB/Z.48, HB/Z-K.48 Gehäuse/Housings



Baugröße/Size 12

Pulverbeschichtet, silbergrau
 K = korrosionsgeschützt, schwarz

Powder-coated, silver-grey
K = corrosion-resistant, black

Zentralbügel am Steckergehäuse/Central locking clip on hood

IP 65

Bezeichnung Description	Metr.	PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
<p>Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform <i>Hood:</i> Side entry, Standard construction</p> 			<p>42 HB/Z.48.Sts-ZB.1.42.Z 42 HB/Z.48.Sts-ZB.1.42.G 48 HB/Z.48.Sts-ZB.1.48.Z 48 HB/Z.48.Sts-ZB.1.48.G</p> <p>Mit Korrosionsschutz <i>With corrosion protection</i></p> <p>42 HB-K/Z.48.Sts-ZB.1.42.Z 42 HB-K/Z.48.Sts-ZB.1.42.G 48 HB-K/Z.48.Sts-ZB.1.48.Z 48 HB-K/Z.48.Sts-ZB.1.48.G</p>	<p>1-1102233-3 1-1102234-3 1-1102235-3 1-1102236-3</p>
<p>Anbaugeschäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform <i>Surface mounted housing:</i> bottom entry, Standard construction</p> 			<p>HB/Z.48.AG-ZVGR</p> <p>Mit Korrosionsschutz <i>With corrosion protection</i></p> <p>HB-K/Z.48.AG-ZVGR</p>	<p>1-1102237-8 2-1102237-8</p>

Passende Kabelverschraubungen Seite 173/Suitable Cable fittings page 173

HF-13 Modul/Module




Baugröße/Size 8/12

**Kontaktzahlen
No. of contacts**




2 + 1; 4 + 1 +

3 KV/350 A

Bezeichnung Description		Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No. Stifteinsatz Male insert Buchseneinsatz Female insert	
Stifteinsatz/Male insert	Buchseneinsatz/Female insert			
		HF.13.Sti.	0-1110950-2	
Powerkontakt Contact for power		HF.13.Bu.		0-1110951-2
		HF.13.Sti.E	0-1110950-4	
Erdkontakt Contact for grounding		HF.13.Bu.E		0-1110951-4
3 x Leistung 1 x Erde 1 x BG 2 (HA.10) Montage im HF.12 Gehäuse 3 x for power 1 x for earth 1 x for signal (HA.10) Assembly in HF.12 Housings		HF.12.3+PE+BG2	Oberteil Top 0-1110955-3	Unterteil Bottom 0-1110955-1
3 x Leistung 1 x Erde 1 x BG 3 (HE.6) Montage im HF.12 Gehäuse 3 x for power 1 x for earth 1 x for signal (HE.6) Assembly in HF.12 Housings		HF.12.3+PE+BG3	0-1110955-4	0-1110955-2
2 x Leistung 1 x BG61 (HA.3/HE.Q5) Montage im HF.8 Gehäuse 2 x for power 1 x signal Assembly in HF.8 Housings		HF.6.2+BG1	0-1110960-2	0-1110960-1

Passende Crimpkontakte siehe Seite 40, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 40
 Suitable Crimp contacts see page 40, Suitable Crimping tools see page 40

**Maßbild mm
Dimensions mm**



Powerkontakt Stift
Contact for power male

Powerkontakt Buchse
Contact for power female

Erdkontakt Stift
Contact for grounding male

Erdkontakt Buchse
Contact for grounding female





HF-HIP-K 8/HF-EMV-K 8 HF-HIP-K 12/HF-EMV-K 12 Gehäuse/Housings Baugröße/Size 8/12

EMV-K: Schutz gegen elektromagnetische Beeinflussung, druckdicht, korrosionsgeschützt, schwarz
HIP-K: Korrosionsgeschützt, schwarz

EMV: Protection against electro-magnetic interference, pressure-tight, Housings corrosion-resistant, black
HIP-K: Housings corrosion-resistant, black


Schraubverriegelung am Oberteil/Screw lock on hood

IP 68

Bezeichnung Description		 Metr.	 PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.	
Gehäuseoberteil Hood 		1 x M50		HF-HIP-K.8.Sto.1.M50G	0-1102839-4	
		1 x M50		HF.8.EMV-K.8.Sto.1.M50G	0-1102839-3	
		2 x M40		HF.HIP-K.8.Sto.2.M40G	0-1102839-2	
		2 x M40		HF.EMV-K.8.Sto.2.M40G	0-1102839-1	
Gehäuseunterteil Housing bottom 		Höhe/height				
				20 mm	HF-HIP-K.8.AG.N	0-1102837-2
				20 mm	HF-EMV-K.8.AG.N	0-1102837-1
				81 mm	HF-HIP-K.8.AG	0-1102836-2
				81 mm	HF-EMV-K.8.AG	0-1102836-1
Gehäuseoberteil Hood 		2 x M40		HF-HIP-K.12.Sto.2.M40G	0-1102840-2	
		2 x M40		HF-EMV-K.12.Sto.2.M40G	0-1102840-1	
		2 x M50		HF-HIP-K.12.Sto.2.M50G	0-1102840-4	
		2 x M50		HF-EMV-K.12.Sto.2.M50G	0-1102840-3	
Gehäuseunterteil Housing bottom 		Höhe/height				
				20 mm	HF-HIP-K.12.AG.N	0-1102838-2
				20 mm	HF-EMV-K.12.AG.N	0-1102838-1
				81 mm	HF-HIP-K.12.AG	0-1102192-2
		81 mm	HF-EMVK-K.12.AG	0-1102192-1		


Passende Kabelverschraubungen Seite 173/Suitable Cable fittings page 173

Schuko

Bezeichnung
DescriptionBestelltext
DesignationBestell-Nr.
Order No.

UPM

1-1102975-9



APM.11

1-1102978-9

Technische Kennwerte

Kontaktzahlen	2 + PE
el. Bemessungsstrom [A]	10
el. Bemessungsspannung [V]	250
Temperaturbereich	-40°C – +125°C
Schraubanschluss	0,5 – 2,5 mm ²


Technical Specification

No. of Contacts	2 + PE
rated current [A]	10
rated voltage [V]	250
temperature range	-40°C – +125°C
screw terminal	0,5 – 2,5 mm ²

Quick-In System/Quick-In System

Bezeichnung
*Description***Bestelltext**
*Designation***Bestell-Nr.**
Order No.


Rasterelement zur Verriegelung Stifteinsatz-Buchseinsatz
locking element for fixing ipin insert-socket insert



QSB

0-1106515-1

Rasterelement zur Befestigung im Montageausschnitt
locking element for fixing in panel cut-out



QM

0-1106516-1

Kodierset
Coding set



Cos.Quick-In

0-1110939-3

Zugentlastungsschelle
Cable clamp




ZE-HSB-Quick

0-1108723-1

Blechdicke/Panel strength
min. 1mm – max. 2mm

Blechdicke/Panel strength
2mm – max. 3mm

Baugröße Size	Abmessungen Dimensions	Baugröße Size	Abmessungen Dimensions
	A		A
3	65	3	66
4	78	4	79
6	98,5	6	99,5
8	125	8	126

**Merkmale**

- Befestigung der Rastelemente am Kontakteinsatz ohne Werkzeug
- Funktionalität durch robuste Ausführung
- Bedienerfreundliches Handling
- Höchstmass an Flexibilität
- Kostensenkung durch rationelle Verarbeitung und Entfall der Metallgehäuse
- Platzsparende Montage
- Verwendbar für alle Kontakteinsätze der Baugrößen 3, 4, 6, 8
- Montagekostenreduktion durch Vorassemblage

Characteristics

- *fixing of the locking elements on the contact insert without tools*
- *practicality due to solid execution*
- *user-friendly handling*
- *highest degree of flexibility*
- *cost reduction due to economic finish and omission of metal housings*
- *space-saving assembly*
- *can be used for all contact inserts of the sizes 3, 4, 6, 8*
- *cost reduction due to pre-assembly*


Schraubverbindung für Kontakteinsätze/Screw connection for contact inserts

Schraubverbindung

Rändel- und Buchsenschrauben sichern Kontakteinsätze, die ohne Gehäuse in Schaltschränkausschnitte montiert werden und infolge von Schwingungen eine Trennung der elektrischen Verbindung oder das Herabfallen verhindern. Passende Ausführungen sind für alle rechteckigen Kontakteinsätze der Baugrößen 3, 4, 6, 8, 10, 12 erhältlich.

Screw connection


Thumb and bush screws ensure secure mating of contact inserts which are mounted directly into cut-outs in panels (i. e. without housings). Screw versions are available for all rectangular contact inserts of size 3, 4, 6, 8, 10, 12.

**Rändelschraube
Thumb screw**

RS-M3

1-1106107-1

Für die Montage der Kontaktträger werden je Steckverbindung 2 Rändel- und 2 Buchsenschrauben eingesetzt.
For the assembly of the contact carriers, you need 2 bush screws and 2 thumb screws for each plug connection.

**Buchsen-schraube
Bush screw**


BEBO.M3.KURZ

1-1106109-1


Kodierung/Coding

Kodierungsmöglichkeiten Codings

Kodierungsmöglichkeiten mit Sperrbolzen
Für Gehäuse mit 1 Kontakteinsatz
Coding with code pins
For housings with 1 contact insert




Mit 2 Kontakteinsätzen /with 2 contact inserts




Kodierungen mit Führungsstiften und -buchsen verhindern weitestgehend ein Schrägstecken und -ziehen des Steckers. Schräglage nach DIN EN 175.301-801 in Längsrichtung ± 5°. *Coding with guide pins and bushes prevents angular plugging and unplugging the connector. Max. angle as per DIN EN 175.301-801 (longitudinally) ± 5°.*

Für Gehäuse mit 1 Kontakteinsatz
For housings with 1 contact insert




Für Gehäuse mit 2 Kontakteinsätzen
For housings with 2 contact inserts



Bezeichnung Description

Sperrbolzen Code pin




Pro Steckverbinder werden 4 Sperrbolzen benötigt
4 code pins are required per connector


Sti = Stifteinsatz
Bu = Buchseneinsatz
▲ = Führungsstift
+ = Befestigungsschraube

Führungsstifte- und buchsen Guide pins and bushes

Führungsbuchse Guide bush



Führungsstift Guide pins



Sti = Stifteinsatz
Bu = Buchseneinsatz
● = Führungsstift
○ = Führungsbuchse
+ = Befestigungsschraube

Bestelltext Designation

SPB-M3

Bestell-Nr. Order No.

1-1106100-1

F-Bu-M3





1-1106101-1

F-Sti-M3

1-1106102-1

Schirmkontaktbügel/Screen termination



- zur nachträglichen Montage am Kontakteinsatz
- zur Auflage von geschirmten Kabeln
- *for post-assembly on contact insert*
- *for reception of screened cables*

Bezeichnung Description	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
<p>Schirmkontaktbügel Screen termination</p> 	SB.ST.Bgr.3	1-1106305-9
	SB.ST.Bgr.4	1-1106306-9
	SB.ST.Bgr.6	1-1106307-9
	SB.ST.Bgr.8	1-1106308-9
	SB.HSS.Bgr.8	1-1106309-9

Griffblech/Grip

**Griffblech dient als:
Zugentlastung/Schirmauflage/Montage ohne Gehäuse**

**Grip
Strain relief/Screen bar/Application without housing**

<p>Bezeichnung <i>Description</i></p>	<p>Bestelltext <i>Designation</i></p>	<p>Bestell-Nr. <i>Order No.</i></p>
<p>Griffblech Baugröße 6 <i>Grip size 6</i></p>   <p>Montageausschnitt / <i>Panel cut-out</i></p> 	<p>GB.1.-BG.8</p>	<p>1-1106301-9</p>

Zubehör für Schirmkontaktbügel/Accessories for screen termination



Bezeichnung Description	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
Schellenset Cable clamp	Schellenset/Cable clamp 4,5mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm	1-1106302-9 2-1106302-9 3-1106302-9 4-1106302-9 5-1106302-9 6-1106302-9 7-1106302-9
Erdungsband Grounding terminal	Erdungsband Grounding terminal Set 90mm Set 120mm Set 220mm	1-1106303-9 2-1106303-9 3-1106303-9
Schrauben-Set Screw set	Schrauben-Set/Screw set	1-1106304-9

Schutzkappe für Gehäuseober/unterteile/Protective covers for housings

**Verstärkte Kunststoffschale (UV-beständig)
Metallausführung**

**Reinforced plastic shell (UV-resistant)
Metal-Version**

Baugröße 1,2,3,4,5,6,8/Size 1,2,3,4,5,6,8

Bezeichnung Description	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
<p>Schutzkappe für Gehäuseunterteile (Ausführung LB) Metall-/Kunststoff <i>Protective cover for housings, (version LB) metal-/plastic</i></p>		
<p>Metall-Ausführung <i>Metal version</i></p> 	HA.3.SKB	2-1106205-7
<p>Kunststoff-Ausführung <i>Plastic version</i></p> 	<p>mit Fangschnur with attachment string HD.7.SKB</p>	0-1108741-3
<p>Metall-Ausführung <i>Metal version</i></p> 	HA.10.SKB	2-1106206-7
<p>Metall-Ausführung <i>Metal version</i></p> 	HA.16.SKB	2-1106208-7
<p>Schutzkappe für Gehäuseunterteile Kunststoffschale <i>Protective cover for housings Plastic shell</i></p>		
	<p>mit Fangschnur with attachment string HB.6.SKB</p>	5-1106207-7
	<p>mit Fangschnur with attachment string HB.10.SKB</p>	5-1106213-6
	<p>mit Fangschnur with attachment string HB.16.SKB-VS HB.16.SKB-LB</p>	<p>2-1106214-0 3-1106214-0</p>
	<p>mit Fangschnur with attachment string HB.24.SKB-VS HB.24.SKB-LB</p>	<p>2-1106216-0 3-1106216-0</p>
<p>Schutzkappe für Gehäuseoberteile Kunststoffschale/<i>Protective cover for housings Plastic shell</i></p>		
	HB.16.SKP-VS+D	2-1106214-1
	HB.24.SKP-VS+D	2-1106216-1

Schutzdeckel für Gehäuseober- /unterteile/Protective covers for hoods and housings


Verstärkte Kunststoffschale (UV-beständig), Ausführung mit und ohne Fangschnur
Metallausführung

Reinforced plastic shell (UV-resistant), Versions with/without attachment string
Metal-Version

Baugröße 3, 4, 6 + 8/Size 3, 4, 6 + 8



Bezeichnung
 Description

Schutzdeckel für Gehäuseober- und Gehäuseunterteile mit Bolzen
Protective cover for hoods and housings with bolts




Baugröße/Size	A = mm
6	105
8	132

Schutzdeckel für Gehäuseoberteile mit Zentralbügel
Protective cover for hoods with central locking clip




Baugröße/Size	A = mm
6	105
8	132


Schutzkappe für Gehäuse-Unterteile
Protective covers for housings





Schutzkappe für Gehäuse-Unterteile
Protective covers for hoods and housing



Schutzkappe für Gehäuse-Unterteile
Protective covers for housings



Schutzkappe für Gehäuse-Unterteile
Protective covers housings



SKP.6
 SKP.8

Bestell-Nr.
 Order No.

0-1110684-3
 0-1110661-3

mit Fangschnur
with attachment string

SKP.6.F
 SKP.8.F

0-1106258-3
 0-1106258-4

SKP.6/R
 SKP.8/R

0-1110684-4
 0-1110661-4

mit Fangschnur
with attachment string

SKP.6/R.F
 SKP.8/R.F

0-1106259-3
 0-1106259-4

HIP
[HIP/EMV.6/16.SKB](#)

3-1106201-5

HIP-K
[HIP-K/EMV-K.6/16.SKB](#)

4-1106201-5

HIP
[HIP/EMV.10/24.SKB](#)

3-1106202-5

HIP-K/EMV-K
[HIP-K/EMV-K.10/24.SKB](#)

4-1106202-5

HIP
[HIP/EMV.16/40.SKB](#)

3-1106203-5

HIP-K
[HIP-K.16/40.SKB](#)

4-1106203-5

HIP
[HIP/EMV.24/64.SKB](#)

3-1106204-5

HIP-K/EMV-K
[HIP-K/EMV-K.24/64.SKB](#)






4-1106204-5

Adapterbleche für SUB-D Einsätze/Adapter plates for SUB-D inserts

Zur Montage von SUB-D Einsätzen

For assembly of SUB-D inserts

Adapterplatten für Serie HA/Adapterplates for Series HA

Bezeichnung Description	Bestelltext Designation	Bestell-Nr./ Order No. Oberteile for hood Unterteile for bottom	
<p>Für Gehäuse HA.10 For housings HA.10</p> 	1 x 9	0-1107197-1	0-1107196-1
	1 x 15	0-1107197-2	0-1107196-2
	1 x 25	0-1107197-3	0-1107196-3
<p>Für Gehäuse HA.16 For housings HA.16</p> 	1 x 37	0-1107203-1	0-1107202-1
	1 x 50	0-1107203-2	0-1107202-2

Adapterbleche für SUB-D Einsätze/Adapter plates for SUB-D inserts

Zur Montage von SUB-D Einsätzen

For assembly of SUB-D inserts

Adapterplatten für Serie HB/Adapterplates for Series HB

Bezeichnung Description	Bestelltext Designation	Bestell-Nr./ Order No. Oberteile for hood	Unterteile for bottom
Für Gehäuse HB.6 For housings HB.6	2 x 9	0-1107199-1	0-1107198-1
	2 x 15	0-1107199-2	0-1107198-2
Für Gehäuse HB.10 For housings HB.10			
	1 x 15 + 25	0-1107201-2	0-1107200-2
	2 x 25	0-1107201-1	0-1107200-1
Für Gehäuse HB.16 For housings HB.16			
	1 x 25 + 37	0-1107205-2	0-1107204-2
	2 x 37	0-1107205-3	0-1107204-3
	2 x 50		0-1107204-4
	1 x 9 + 15 + 25	0-1107205-1	0-1107204-1

Kabelverschraubungen und Zubehör/Cable fittings and accessories



EMV-Kabelverschraubung/Konenpaar-System

Schutz gegen elektromagnetische Beeinflussung, druckdicht

EMV-cable fitting/Konenpaar-system

Protection against electro-magnetic influence, pressure-tight

IP 68

Bezeichnung Style	 A ₁	Bestell-Nr. Order No.	Grösse Size	Schirm Screen ø max.	Kabel ø Cable ø max. min.	
Konenpaar DIN 89 345  	PG9	0-1106007-2	PG 9/	9,0	9,5	7,0
	PG9	0-1106007-3	EMV-Konenpaar	10,0	10,5	8,0
	PG11	0-1106007-4	PG 11/	5,5	6,0	4,0
	PG11	0-1106007-6	EMV-Konenpaar	10,0	10,5	8,0
	PG13,5	0-1106007-7	PG 13,5/	5,5	6,0	4,0
	PG13,5	0-1106007-8	EMV-Konenpaar	9,0	9,5	7,0
	PG13,5	0-1106007-9		10,0	10,5	8,0
	PG16	1-1106007-0	PG 16/	9,0	9,5	6,0
	PG16	1-1106007-1	EMV-Konenpaar	10,0	10,5	8,0
	PG16	1-1106007-4		11,0	11,5	10,0
	PG16	1-1106007-5		13,5	14,0	11,0
	PG16	1-1106007-6		16,0	16,5	14,0
	PG16	1-1106007-7		17,5	18,0	15,0
	PG21	1-1106007-8	PG 21/	13,5	14,0	10,0
	PG21	1-1106007-9	EMV-Konenpaar	16,0	16,5	14,0
	PG21	2-1106007-2		19,5	20,0	17,0
	PG29	2-1106007-3	PG 29/	22,5	23,0	19,0
	PG29	2-1106007-5	EMV-Konenpaar	22,5	26,0	22,0
PG36	2-1106007-7	PG 36/	31,5	32,0	29,0	
		EMV-Konenpaar				
PG42	2-1106007-8	PG 42/	36,5	37,0	32,0	
PG42	2-1106007-9	EMV-Konenpaar	40,0	41,5	37,0	

Kabelverschraubungen und Zubehör / Cable fittings and accessories

EMV-Kabelverschraubung
Schutz gegen elektromagnetische Beeinflussung

EMV-cable-fitting
Protect against electro-magnetic influence

IP 68


Bezeichnung
Description

 **Metr.**
 **PG**

Bestelltext
Designation

Bestell-Nr.
Order No.

EMV-Kabelverschraubung
EMV-cable fitting



M16
M20
M25
M32
M40
M50

EMV.M16.MS
EMV.M20.MS
EMV.M25.MS
EMV.M32.MS
EMV.M40.MS
EMV.M50.MS

1-1102772-6
2-1102772-0
2-1102772-5
3-1102772-2
4-1102772-0
5-1102772-0

D Metr	~L1	L2	SW	Kabel ø	
				min	max
M16	27	5	17	5	9
M20	30	6	22	8	13
M25	35	7	27	11	16
M32	40	8	34	15	21
M40	45	8	43	19	27
M50	50	9	55	26	35



Kabelverschraubungen und Zubehör / Cable fittings and accessories

TDS-Kabelverschraubung AL-Druckguss
DS-Kabelverschraubung Metall

TDS cable fitting diecast aluminium alloy
DS cable fitting metal


Bezeichnung
Description

Metr.
 PG

Bestelltext
Designation

Bestell-Nr.
Order No.

TDS-Kabelverschraubung: AL-Druckguss mit Biegeschutz-Trompete und Zugentlastung
TDS cable fitting: Diecast aluminum alloy with bell mouth for cable bending protection and strain relief




PG	a	c	D	d 2		e	SW	f
				min	max			
11	30	M 3	27	8,5	12	8	22	25
13,5	32	M 3	30	8,5	15	8,5	24	28
16	32	M 4	32	10	17	9	27	30
21	35	M 4	37	13,5	21,5	9	32	35
29	40	M 5	52	19	29,5	9	46	50
36	50	M 6	62	25	38	13	50	61,5
42	55,5	M 6	65	30	43	16	55	64

11
 13,5
 16
 21
 29
 36
 42

TDS.11.M
 TDS.13.M
 TDS.16.M
 TDS.21.M
 TDS.29.M
 TDS.36.M
 TDS.42.M

1-1106001-9
 2-1106001-9
 3-1106001-9
 4-1106001-9
 5-1106001-9
 6-1106001-9
 7-1106001-9

DS-Kabelverschraubung aus Metall, mit 2 Druckringen und ausschneidbaren Dichtring
DS cable fitting metal, with 2 pressure rings and cut-out sealing ring



PG	ø		SW
	min	max	
11	7,5	12,5	18
13,5	7,5	12,5	20
16	7,5	15	22
21	10	19	28
29	18	27	37
36	24	33	47
42	30	39	54

11
 13,5
 16
 21
 29
 36
 42

DS.11.DI
 DS.13.DI
DS.16.DI
 DS.21.DI
DS.29.DI
 DS.36.DI
 DS.42.DI

1-1106004-9
 2-1106004-9
3-1106004-9
 4-1106004-9
5-1106004-9
 6-1106004-9
 7-1106004-9

Dichtungsset für Gehäuseserie HA.3 für IP 65 Dichtring
Gastset for series HA.3 hoods; IP 65



SetM3x8Dicht2

0-1103028-2



SetM3x8Dicht1

0-1103028-1

Kabelverschraubungen und Zubehör/Cable fittings and accessories

HUT-Verschraubung Kunststoff
HUT-Verschraubung Messing, vernickelt

Gland fitting plastic
Gland fitting brass, nickel plated

IP 68


Bezeichnung
Description

 **Metr.**
 **PG**

Bestelltext
Designation

Bestell-Nr.
Order No.

Hut-Verschraubung PG, IP 68 aus Kunststoff
Gland fitting IP 68 plastic




PG	D min	D max	SW
11	5	10	22
13,5	6	12	24
16	10	14	27
21	13	18	33
29	18	25	42
36	22	32	53
42	32	38	60

11
13,5
16
21
29
 36
 42

HUT.11.P
HUT.13.P
HUT.16.P
HUT.21.P
HUT.29.P
 HUT.36.P
 HUT.42.P

1-1106005-7
2-1106005-7
3-1106005-7
4-1106005-7
5-1106005-7
 6-1106005-7
 7-1106005-7

Hut-Verschraubung M, IP 68 aus Kunststoff
Gland fitting IP 68 plastic




Metr.	D min	D max	SW
M16	4	8	20
M20	6	12	24
M25	10	14	29
M32	13	18	36
M40	18	25	46
M50	22	32	55

M16
M20
M25
M32
 M40
 M50

HUT.M16.P
HUT.M20.P
HUT.M25.P
HUT.M32.P
 HUT.M40.P
 HUT.M50.P

1-1102771-6
2-1102771-0
2-1102771-5
3-1102771-2
 4-1102771-0
 5-1102771-0

Hut-Verschraubung IP 68 Messing, vernickelt
 Neoprene-Dichteinsatz und O-Dichtring am Anschlussgewinde
Gland fitting IP 68 brass, nickel-plated neoprene sealing insert and O ring at connection thread




PG	D min	D max	SW
11	5	10	20
13,5	6	12	22
16	10	14	24
21	13	18	30
29	18	25	40
36	22	32	50
42	32	38	57

11
13,5
16
21
 29
36
 42

HUT.11.MS
 HUT.13.MS
HUT.16.MS
HUT.21.MS
 HUT.29.MS
HUT.36.MS
 HUT.42.MS

1-1106006-9
 2-1106006-9
3-1106006-9
4-1106006-9
 5-1106006-9
6-1106006-9
 7-1106006-9



Metr.	D min	D max	SW
M16	5	10	17
M20	6	12	22
M25	13	18	27
M32	18	25	34
M40	22	32	43
M50	32	38	55

M16
 M20
M25
 M32
 M40
 M50





HUT.M16.MS
 HUT.M20.MS
HUT.M25.MS
 HUT.M32.MS
 HUT.M40.MS
 HUT.M50.MS

1-1102770-6
 2-1102770-0
2-1102770-5
 3-1102770-2
 4-1102770-0
 5-1102770-0

Kabelverschraubungen und Zubehör/Cable fittings and accessories

GM-Gegenmutter, BS-Blindstopfen, Zwischenstutzen 6kt
Messing, vernickelt




GM lock nut, BS blanking piece, hexagonal adaptor
Brass, nickel plated

Bezeichnung Description	Metr.	PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.																								
<p>GM-Gegenmutter Messing vernickelt, bei dünnwandiger Gehäusewand Verschraubung kontern GM lock nut brass nickel-plated, used to lock screwed fittings (housings with thin walls)</p>  <table border="1" data-bbox="667 667 826 936"> <thead> <tr> <th>SW</th> <th>Stärke Thickness</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>21</td><td>3</td></tr> <tr><td>23</td><td>3</td></tr> <tr><td>26</td><td>3</td></tr> <tr><td>32</td><td>3,5</td></tr> <tr><td>41</td><td>4</td></tr> <tr><td>51</td><td>5</td></tr> <tr><td>60</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	SW	Stärke Thickness	21	3	23	3	26	3	32	3,5	41	4	51	5	60	5			11 GM.11.SKT-MS 13,5 GM.13.SKT-MS 16 GM.16.SKT-MS 21 GM.21.SKT-MS 29 GM.29.SKT-MS 36 GM.36.SKT-MS 42 GM.42.SKT-MS	1-1106055-2 2-1106055-2 3-1106055-2 4-1106055-2 5-1106055-2 6-1106055-2 7-1106055-2								
SW	Stärke Thickness																											
21	3																											
23	3																											
26	3																											
32	3,5																											
41	4																											
51	5																											
60	5																											
<p>BS-Blindstopfen Messing vernickelt (O-Dichtring bitte separat bestellen) BS blanking piece brass nickel-plated (please order O ring separately)</p>   	M16 M20 M25 M32 M40 M50	11 13,5 16 21 29 36 42	BS.11.MS BS.13.MS BS.16.MS BS.21.MS BS.29.MS BS.36.MS BS.42.MS BS.M16.MS BS.M20.MS BS.M25.MS BS.M32.MS BS.M40.MS BS.M50.MS	1-1106056-3 2-1106056-3 3-1106056-3 4-1106056-3 5-1106056-3 6-1106056-3 7-1106056-3 1-1102773-6 2-1102773-0 2-1102773-5 3-1102773-2 4-1102773-0 5-1102773-0																								
<p>Zwischenstutzen-6kt. Messing vernickelt (O-Dichtring bitte separat bestellen) Hexagonal adaptor brass, nickel-plated (please order O ring separately)</p>    <table border="1" data-bbox="603 1792 766 2033"> <thead> <tr> <th>PG</th> <th>L</th> <th>SW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11</td><td>17</td><td>20</td></tr> <tr><td>13,5</td><td>19</td><td>22</td></tr> <tr><td>16</td><td>20</td><td>24</td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td>30</td></tr> <tr><td>29</td><td>24,5</td><td>40</td></tr> <tr><td>36</td><td>28,5</td><td>50</td></tr> <tr><td>42</td><td>32</td><td>57</td></tr> </tbody> </table>	PG	L	SW	11	17	20	13,5	19	22	16	20	24	21	22	30	29	24,5	40	36	28,5	50	42	32	57		11 13,5 16 21 29 36 42	ZW.ST.11.SKT-MS ZW.ST.13.SKT-MS ZW.ST.16.SKT-MS ZW.ST.21.SKT-MS ZW.ST.29.SKT-MS ZW.ST.36.SKT-MS ZW.ST.42.SKT-MS	1-1106057-4 2-1106057-4 3-1106057-4 4-1106057-4 5-1106057-4 6-1106057-4 7-1106057-4
PG	L	SW																										
11	17	20																										
13,5	19	22																										
16	20	24																										
21	22	30																										
29	24,5	40																										
36	28,5	50																										
42	32	57																										

Kabelverschraubungen und Zubehör/Cable fittings and accessories

**ERW-Erweiterung, REDU 6kt, Messing, vernickelt
Adapter NPT-PG**



**ERW increasing piece, REDU hexagonal reducing piece, Brass, nickel plated
Adaptor NPT-PG**

Bezeichnung Description	Metr.	PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.																																							
<p>ERW-Erweiterung Messing vernickelt <i>ERW increasing piece</i> brass, nickel-plated</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>PG</th> <th>P</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11</td><td>13,5</td><td>11,5</td></tr> <tr><td>11</td><td>16</td><td>11,5</td></tr> <tr><td>13,5</td><td>16</td><td>12,5</td></tr> <tr><td>13,5</td><td>21</td><td>12,5</td></tr> <tr><td>16</td><td>21</td><td>14,5</td></tr> <tr><td>21</td><td>29</td><td>16</td></tr> <tr><td>29</td><td>36</td><td>19,5</td></tr> <tr><td>36</td><td>42</td><td>22</td></tr> </tbody> </table>	PG	P	L	11	13,5	11,5	11	16	11,5	13,5	16	12,5	13,5	21	12,5	16	21	14,5	21	29	16	29	36	19,5	36	42	22		<p>11\13,5 11\16 13,5\16 13,5\21 16\21 21\29 29\36</p>	<p>ERW.11/13.MS ERW.11/16.MS ERW.13/16.MS ERW.13/21.MS ERW.16/21.MS ERW.21/29.MS ERW.29/36.MS</p>	<p>1-1106058-5 7-1106058-5 2-1106058-5 8-1106058-5 3-1106058-5 4-1106058-5 5-1106058-5</p>												
PG	P	L																																									
11	13,5	11,5																																									
11	16	11,5																																									
13,5	16	12,5																																									
13,5	21	12,5																																									
16	21	14,5																																									
21	29	16																																									
29	36	19,5																																									
36	42	22																																									
<p>REDU-6kt. Reduzierung Messing vernickelt <i>REDU hexagonal reducing piece</i> brass, nickel-plated</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>PG</th> <th>P</th> <th>SW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11</td><td>9</td><td>20</td></tr> <tr><td>13,5</td><td>9</td><td>24</td></tr> <tr><td>13,5</td><td>11</td><td>24</td></tr> <tr><td>16</td><td>11</td><td>24</td></tr> <tr><td>16</td><td>13,5</td><td>24</td></tr> <tr><td>21</td><td>13,5</td><td>32</td></tr> <tr><td>21</td><td>16</td><td>41</td></tr> <tr><td>29</td><td>16</td><td>41</td></tr> <tr><td>29</td><td>21</td><td>41</td></tr> <tr><td>36</td><td>21</td><td>50</td></tr> <tr><td>36</td><td>29</td><td>50</td></tr> <tr><td>42</td><td>29</td><td>60</td></tr> </tbody> </table>	PG	P	SW	11	9	20	13,5	9	24	13,5	11	24	16	11	24	16	13,5	24	21	13,5	32	21	16	41	29	16	41	29	21	41	36	21	50	36	29	50	42	29	60		<p>13,5\9 13,5\11 16\11 16\13 21\13 21\16 29\16 29\21 36\21 36\29</p>	<p>REDU.13/09.MS.8 REDU.13/11.MS.8 REDU.16/11.MS.8 REDU.16/13.MS.8 REDU.21/13.MS.8 REDU.21/16.MS.8 REDU.29/16.MS.8 REDU.29/21.MS.8 REDU.36/21.MS.8 REDU.36/29.MS.8</p>	<p>8-1106062-6 2-1106062-6 9-1106062-6 3-1106062-6 0-1106062-6 4-1106062-6 0-1106062-7 5-1106062-6 1-1106062-7 6-1106062-6</p>
PG	P	SW																																									
11	9	20																																									
13,5	9	24																																									
13,5	11	24																																									
16	11	24																																									
16	13,5	24																																									
21	13,5	32																																									
21	16	41																																									
29	16	41																																									
29	21	41																																									
36	21	50																																									
36	29	50																																									
42	29	60																																									
<p>Adapter NPT-PG <i>Adapter NPT-PG</i></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>PG</th> <th>NPT</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11</td><td>3/8"</td><td>14</td></tr> <tr><td>13,5</td><td>1/2"</td><td>18</td></tr> <tr><td>16</td><td>1/2"</td><td>18</td></tr> <tr><td>21</td><td>3/4"</td><td>18</td></tr> <tr><td>36</td><td>1 1/4"</td><td>20</td></tr> <tr><td>42</td><td>1 1/4"</td><td>18</td></tr> </tbody> </table>	PG	NPT	L	11	3/8"	14	13,5	1/2"	18	16	1/2"	18	21	3/4"	18	36	1 1/4"	20	42	1 1/4"	18		<p>11/3/8" 13,5/1/2" 16/1/2" 21/3/4" 36/1 1/4"</p>	<p>Ü-PG.11-NPT.3/8 Ü-PG.13-NPT.1/2 Ü-PG.16-NPT.1/2 Ü-PG.21-NPT.3/4 Ü-PG.36-NPT.1 1/4</p>	<p>1-1106066-8 2-1106066-8 3-1106066-8 4-1106066-8 6-1106066-8</p>																		
PG	NPT	L																																									
11	3/8"	14																																									
13,5	1/2"	18																																									
16	1/2"	18																																									
21	3/4"	18																																									
36	1 1/4"	20																																									
42	1 1/4"	18																																									

Kabelverschraubungen und Zubehör/Cable fittings and accessories

**ERW-Erweiterung, REDU 6kt, Messing, vernickelt
Adapter NPT-PG**

**ERW increasing piece, REDU hexagonal reducing piece, Brass, nickel plated
Adaptor NPT-PG**

Bezeichnung Description	Metr.	PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.																								
<p>Ausschneidbarer Dichtring Neoprene schwarz, mit 2 Metall-Druckscheiben <i>Cut-out sealing ring Neoprene black 2 metal pressure rings</i></p>  <table border="1" data-bbox="694 694 853 929"> <thead> <tr> <th>PG</th> <th>D min</th> <th>D max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11</td><td>7,5</td><td>12,5</td></tr> <tr><td>13,5</td><td>7,5</td><td>12,5</td></tr> <tr><td>16</td><td>7,5</td><td>15</td></tr> <tr><td>21</td><td>10</td><td>19</td></tr> <tr><td>29</td><td>18</td><td>27</td></tr> <tr><td>36</td><td>24</td><td>33</td></tr> <tr><td>42</td><td>30</td><td>39</td></tr> </tbody> </table>	PG	D min	D max	11	7,5	12,5	13,5	7,5	12,5	16	7,5	15	21	10	19	29	18	27	36	24	33	42	30	39				
	PG	D min	D max																									
	11	7,5	12,5																									
	13,5	7,5	12,5																									
	16	7,5	15																									
	21	10	19																									
	29	18	27																									
	36	24	33																									
	42	30	39																									
			11	ASD.11.N	1-1106050-1																							
		13,5	ASD.13.N	2-1106050-1																								
		16	ASD.16.N	3-1106050-1																								
		21	ASD.21.N	4-1106050-1																								
		29	ASD.29.N	5-1106050-1																								
		36	ASD.36.N	6-1106050-1																								
		42	ASD.42.N	7-1106050-1																								
<p>Ausschneidbarer Dichtring für K-Serie <i>Cut-out sealing ring for K-series</i></p>		16	ASD-K.16.N	3-1106051-1																								
		21	ASD-K.21.N	4-1106051-1																								
		29	ASD-K.29.N	5-1106051-1																								
<p>Viton, mit 2 Kunststoff-Druckscheiben, für hohe Temperaturen <i>Viton, 2 plastic pressure rings for high temperatures</i></p>  <table border="1" data-bbox="694 1265 853 1500"> <thead> <tr> <th>PG</th> <th>D min</th> <th>D max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11</td><td>7,5</td><td>12,5</td></tr> <tr><td>13,5</td><td>7,5</td><td>12,5</td></tr> <tr><td>16</td><td>7,5</td><td>15</td></tr> <tr><td>21</td><td>10</td><td>19</td></tr> <tr><td>29</td><td>18</td><td>27</td></tr> <tr><td>36</td><td>24</td><td>33</td></tr> <tr><td>42</td><td>30</td><td>39</td></tr> </tbody> </table>	PG	D min	D max	11	7,5	12,5	13,5	7,5	12,5	16	7,5	15	21	10	19	29	18	27	36	24	33	42	30	39		11	ASD-K.11.V	1-1106052-1
	PG	D min	D max																									
	11	7,5	12,5																									
	13,5	7,5	12,5																									
16	7,5	15																										
21	10	19																										
29	18	27																										
36	24	33																										
42	30	39																										
		21	ASD-K.21.V	4-1106052-1																								
		36	ASD-K.36.V	6-1106052-1																								
		42	ASD-K.42.V	7-1106052-1																								
<p>O-Dichtringe Standard schwarz <i>O rings standard black</i></p> 	M20	11	O-RING.11.SCHW	1-1106053-1																								
		13,5	O-RING.13.SCHW	2-1106053-1																								
	M25	16	O-RING.16.SCHW	3-1106053-1																								
	M32	21	O-RING.21.SCHW	4-1106053-1																								
	M40	29	O-RING.29.SCHW	5-1106053-1																								
	M50	36	O-RING.36.SCHW	6-1106053-1																								
		42	O-RING.42.SCHW	7-1106053-1																								
<p>O-Dichtringe Viton, für hohe Temperaturen bis 200° C Dauertemperatur <i>O rings Viton, for high temperatures (up to 200° C permanent temperature)</i></p>  <table border="1" data-bbox="686 1646 869 1960"> <thead> <tr> <th>Innen-Durchmesser x Schnurstärke Inner diameter x ring diameter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>16x1,5</td></tr> <tr><td>18x1,5</td></tr> <tr><td>20x1,5</td></tr> <tr><td>26x2</td></tr> <tr><td>34x2</td></tr> <tr><td>44x2</td></tr> <tr><td>50x2</td></tr> </tbody> </table>	Innen-Durchmesser x Schnurstärke Inner diameter x ring diameter	16x1,5	18x1,5	20x1,5	26x2	34x2	44x2	50x2	M20	11	O-RING.11.VITON	1-1106053-2																
	Innen-Durchmesser x Schnurstärke Inner diameter x ring diameter																											
	16x1,5																											
	18x1,5																											
20x1,5																												
26x2																												
34x2																												
44x2																												
50x2																												
	13,5	O-RING.13.VITON	2-1106053-2																									
M40	29	O-RING.29.VITON	5-1106053-2																									
	42	O-RING.42.VITON	7-1106053-2																									

HF-Modul/HF-Module

150 A HF 06-Kontakt

**Kontaktzahlen
No. of contacts**


150 A HF 06-contact

1 + 2

1000V/150A, 250V/10A

Bezeichnung Description	Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No.	
		Stifteinsatz Male insert	Buchseinsatz Female insert
Oberteil für Stiftkontakte Top part for male contacts 	MDL.1+2.Sti.C MDL.HDM.1+2.Sti.C MDL2.1+2.Sti.C* MDL.1+2.Bu.C MDL.HDM..1+2.Bu.C MDL2.1+2.Bu.C*	1-1104560-1 1-1104560-3 0-1103024-1	1-1104560-2 1-1104560-4 0-1103024-2
Unterteil für Buchsenkontakte Bottom part for female contacts 			
Technische Kennwerte Modulbaustein Kontaktzahlen 1/2 Bemessungsstrom [A] max. 150/10 Bemessungsspannung [V] 1000/250 Isolationswiderstand nach DIN/VDE $\geq 10^{13}\Omega$ max. Außenisolationdurchmesser des Leiters $\varnothing 15,0$ Leistungskreis $\varnothing 3,2$ Signalkreis $\varnothing 3,2$ *Modul-Serie 2 – nicht werkzeuglos demontierbar (nur in Verbindung mit Modulrahmen Serie 2)			
Characteristics Module element No. of Contacts 1/2 Rated current [A] max. 150/10 Rated voltage [V] 1000/250 Insulation resistance according to DIN/VDE $\geq 10^{13}\Omega$ max. outer dimensions of the conductor power circuit $\varnothing 15,0$ signal circuit $\varnothing 3,2$ *Module-series 2 – not to be removed toolless (to be used with module-frame series 2)			

Passende Crimpkontakte siehe Seite 40, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 40
 Suitable Crimp contacts see page 40, Suitable Crimping tools see page 40



HSS Modul/HSS Module

für HSS Crimp Kontakte
for HSS crimp contacts

Kontaktzahlen
No. of contacts


2 + 2

1000V/63A, 250V/10A


Bezeichnung Description		Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No. Stifteinsatz Male insert		Buchseinsatz Female insert
Oberteil für Stiftkontakte Top part for male contacts	Unterteil für Buchsenkontakte Bottom part for female contacts	MDL.2+2.Sti.C MDL2.2+2.Sti.C*	1-1104555-1 0-1103019-1		
		MDL.2+2.Bu.C MDL2.2+2.Bu.C*		1-1104555-2 0-1103019-2	
<p>Technische Kennwerte</p> <p>Modulbaustein</p> <p>Kontaktzahlen 2/2</p> <p>Bemessungsstrom [A] 63/10</p> <p>Bemessungsspannung [V] 1000/250</p> <p>Isolationswiderstand nach DIN/VDE $\geq 10^{13} \Omega$</p> <p>max. Außenisolationdurchmesser des Leiters</p> <p>Leistungskreis $\varnothing 8,8$</p> <p>Signalkreis $\varnothing 3,2$</p> <p>*Modul-Serie 2 – nicht werkzeuglos demontierbar (nur in Verbindung mit Modulrahmen Serie 2)</p>					
<p>Technical Specification</p> <p>Module element</p> <p>No. of Contacts 2/2</p> <p>Rated current [A] 63/10</p> <p>Rated voltage [V] 1000/250</p> <p>Insulation resistance according to DIN/VDE $\geq 10^{13} \Omega$</p> <p>max. outer dimensions of the conductor</p> <p>power circuit $\varnothing 8,8$</p> <p>signal circuit $\varnothing 3,2$</p> <p>*Module-series 2 – not to be removed toolless (to be used with module-frame series 2)</p>					

Passende Crimpkontakte siehe Seite 39, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 39
Suitable Crimp contacts see page 39, Suitable Crimping tools see page 39


Maßbild mm
Dimensions mm



Kontaktanordnung
Anschlußseite Oberteil
Contact arrangement top part



Kontaktanordnung
Anschlußseite Unterteil
Contact arrangement bottom part



HSM Modul/HSM Module

für HSM Crimp Kontakte
for HSM crimp contacts

Kontaktzahlen
No. of contacts


3 + 4

1000V/40A, 250V/10A


Bezeichnung Description	Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No.	
		Stifteinsatz Male insert	Buchseinsatz Female insert
Oberteil für Stiftkontakte Top part for male contacts 	MDL.3+4.Sti.C MDL2.3+4.Sti.C*	1-1104554-1 0-1103018-1	
Unterteil für Buchsenkontakte Bottom part for female contacts 	MDL.3+4.Bu.C MDL2.3+4.Bu.C*		1-1104554-2 0-1103018-2
Technische Kennwerte Modulbaustein Kontaktzahlen Bemessungsstrom [A] Bemessungsspannung [V] Isolationswiderstand nach DIN/VDE max. Außenisolationdurchmesser des Leiters Leistungskreis Signalkreis *Modul-Serie 2 – nicht werkzeuglos demontierbar (nur in Verbindung mit Modulrahmen Serie 2)	Leistung/Signal 3/4 40/10 1000/250 $\geq 10^{13} \Omega$ $\varnothing 8,8$ $\varnothing 3,2$		
Technical Specification Module element No. of Contacts Rated current [A] Rated voltage [V] Insulation resistance according to DIN/VDE max. outer dimensions of the conductor power circuit signal circuit *Module-series 2 – not to be removed toolless (to be used with module-frame series 2)	Power/Signal 3/4 40/10 1000/250 $\geq 10^{13} \Omega$ $\varnothing 8,8$ $\varnothing 3,2$		

Passende Crimpkontakte siehe Seite 38, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 38
Suitable Crimp contacts see page 38, Suitable Crimping tools see page 38


Maßbild mm
Dimensions mm



Kontaktanordnung
Anschlußseite Oberteil
Contact arrangement top part



Kontaktanordnung
Anschlußseite Unterteil
Contact arrangement bottom part



HVT-Modul/HVT-Module

für HVT Crimp Kontakte
for HVT crimp contacts




Kontaktzahlen
No. of contacts

8

400V/16A

Bezeichnung Description	Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No.	
		Stifteinsatz Male insert	Buchseinsatz Female insert
Oberteil für Stiftkontakte Top part for male contacts 	MDL.8.Sti.C MDL2.8.Sti.C*	1-1104551-1 0-1103015-1	
Unterteil für Buchsenkontakte Bottom part for female contacts 	MDL.8.Bu.C MDL2.8.Bu.C*		1-1104551-2 0-1103015-2
Technische Kennwerte Contact Inserts Kontaktzahlen 8 Bemessungsstrom [A] 16 Bemessungsspannung [V] 400 Isolationswiderstand nach DIN/VDE $\geq 10^{13} \Omega$ max. Außenisolationdurchmesser des Leiters $\varnothing 4,0$ *Modul-Serie 2 – nicht werkzeuglos demontierbar (nur in Verbindung mit Modulrahmen Serie 2)			
Technical Specification Contact Inserts No. of Contacts 8 Rated current [A] 16 Rated voltage [V] 400 Insulation resistance according to DIN/VDE $\geq 10^{13} \Omega$ max. outer dimensions of the conductor $\varnothing 4,0$ *Module-series 2 – not to be removed toolless (to be used with module-frame series 2)			

Passende Crimpkontakte siehe Seite 36, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 36
Suitable Crimp contacts see page 36, Suitable Crimping tools see page 36

Maßbild mm Dimensions mm	Kontaktanordnung Anschlußseite Oberteil Contact arrangement top part	Kontaktanordnung Anschlußseite Unterteil Contact arrangement bottom part
		

HN.D-Modul/HN.D-Module

für HN.D Crimp Kontakte
for HN.D crimp contacts




Kontaktzahlen
No. of contacts

15

400V/10A

Bezeichnung Description	Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No.	
		Stifteinsatz Male insert	Buchseinsatz Female insert
<p>Oberteil für Stiftkontakte Top part for male contacts</p> 	<p>MDL.HN.D.15.Sti.C MDL2.HN.D.15.Sti.C* MDL2.HN.D.18.Sti.C</p> <p>MDL.HN.D.15.Bu.C MDL2.HN.D.15.Bu.C* MDL2.HN.D.18.Bu.C</p>	<p>1-1104553-1 0-1103017-1 0-1103076-1</p>	<p>1-1104553-2 0-1103017-2 0-1103076-2</p>
<p>Unterteil für Buchsenkontakte Bottom part for female contacts</p> 			
<p>Technische Kennwerte</p> <p>Modulbaustein</p> <p>Kontaktzahlen 15/18</p> <p>Bemessungsstrom [A] 10</p> <p>Bemessungsspannung [V] 400</p> <p>Isolationswiderstand nach DIN/VDE $\geq 10^{13} \Omega$</p> <p>max. Außenisolationdurchmesser des Leiters $\varnothing 3,2$</p> <p>*Modul-Serie 2 – nicht werkzeuglos demontierbar (nur in Verbindung mit Modulrahmen Serie 2)</p>			
<p>Technical Specification</p> <p>Module element</p> <p>No. of Contacts 15/18</p> <p>Rated current [A] 10</p> <p>Rated voltage [V] 400</p> <p>Insulation resistance according to DIN/VDE $\geq 10^{13} \Omega$</p> <p>max. outer dimensions of the conductor $\varnothing 3,2$</p> <p>*Module-series 2 – not to be removed toolless (to be used with module-frame series 2)</p>			

Passende Crimpkontakte siehe Seite 33, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 33
Suitable Crimp contacts see page 33, Suitable Crimping tools see page 33

Maßbild mm Dimensions mm	Kontaktanordnung Anschlußseite Oberteil Contact arrangement top part	Kontaktanordnung Anschlußseite Unterteil Contact arrangement bottom part
 <p>39,5</p> <p>32</p> <p>20</p> <p>Rasthaken/Locking latch</p>	 <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15</p>	 <p>34</p> <p>32</p> <p>20</p> <p>Rasthaken/Locking latch</p>  <p>3 2 1 6 5 4 9 8 7 12 11 10 15 14 13</p>

HD-Modul/HD-Module

für HD.M Crimp Kontakte
for HD.M crimp contacts




Kontaktzahlen
No. of contacts

18

250V/10A

Bezeichnung Description	Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No.	
		Stifteinsatz Male insert	Buchseinsatz Female insert
Oberteil für Stiftkontakte Top part for male contacts 	MDL.HD.18.Sti.C MDL2.HD.18.Sti.C*	1-1104552-1 0-1103016-1	
Unterteil für Buchsenkontakte Bottom part for female contacts 	MDL.HD.18.Bu.C MDL2.HD.18.Bu.C*		1-1104552-2 0-1103016-2
Technische Kennwerte Modulbaustein Kontaktzahlen 18 el. Bemessungsstrom [A] 10 el. Bemessungsspannung [V] 250 Isolationswiderstand nach DIN/VDE $\geq 10^{13}\Omega$ max. Außenisolationdurchmesser des Leiters 3,0 elektrischer Anschluß 0,36 – 1,5mm ² *Modul-Serie 2 – nicht werkzeuglos demontierbar (nur in Verbindung mit Modulrahmen Serie 2)			
Technical Specification Module element No. of Contacts 18 rated current [A] 10 rated voltage [V] 250 Insulation resistance according to DIN/VDE $\geq 10^{13}\Omega$ max. outer dimensions of the conductor 3,0 electrical connection 0,36 – 1,5mm ² *Module-series 2 – not to be removed toolless (to be used with module-frame series 2)			

Passende Crimpkontakte siehe Seite 34, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 34
Suitable Crimp contacts see page 34, Suitable Crimping tools see page 34

Maßbild mm Dimensions mm	Kontaktanordnung Anschlußseite Oberteil Contact arrangement top part	Kontaktanordnung Anschlußseite Unterteil Contact arrangement bottom part
		

Twinax-Modul/Twinax-Module

für HVT Kontakte
for HVT contacts



Kontaktzahlen
No. of contacts

4

150V/16A

Bezeichnung Description	Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No.	
		Stifteinsatz Male insert	Buchseinsatz Female insert
Oberteil für Stiftkontakte Top part for male contacts 	MDL.TX4.5,4.Sti.C MDL.TX4.8,5.Sti.C MDL2.TX4.5,4.Sti.C* MDL2.TX4.8,5.Sti.C* MDL2.TX.MVB.Sti.C MDL.TX4.5,4.Bu.C MDL.TX4.8,5.Bu.C MDL2.TX4.5,4.Bu.C* MDL2.TX4.8,5.Bu.C* MDL2.TX.MVB.Bu.C	1-1104559-1	
Unterteil für Buchsenkontakte Bottom part for female contacts 		0-1103023-1 0-1103022-1 0-1108785-1	
Technische Kennwerte Kontakteinsätze Kontaktzahlen 4 Bemessungsstrom [A] 16 Bemessungsspannung [V] 150 Isolationswiderstand nach DIN/VDE $\geq 10^{13} \Omega$ Version 5,4/Version 8,5 Durchmesser der Schirmung [mm] 4,2 – 5,2/5,0 – 8,1 Außenisolationdurchmesser (mm) 4,0 – 6,5/6,5 – 9,5 *Modul-Serie 2 – nicht werkzeuglos demontierbar (nur in Verbindung mit Modulrahmen Serie 2)			
Technical Specification Contact Inserts No. of Contacts 4 Rated current [A] 16 Rated voltage [V] 150 Insulation resistance according to DIN/VDE $\geq 10^{13} \Omega$ Version 5,4/Version 8,5 Diameter of the screen [mm] 4,2 – 5,2/5,0 – 8,1 Outer dimension of insulator [mm] 4,0 – 6,5/6,5 – 9,5 *Module-series 2 – not to be removed toolless (to be used with module-frame series 2)			

Passende Crimpkontakte siehe Seite 36, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 36
Suitable Crimp contacts see page 36, Suitable Crimping tools see page 36

Maßbild mm Dimensions mm	Kontaktanordnung Anschlußseite Oberteil Contact arrangement top part	Kontaktanordnung Anschlußseite Unterteil Contact arrangement bottom part
		

Koax-Modul/Coax-Module

für Leitungen RG58; 59


for cable RG58; 59

**Kontaktzahlen
No. of contacts**

6

Bezeichnung Description		Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No.	
			Stifteinsatz Male insert	Buchseinsatz Female insert
Oberteil für Stiftkontakte Top part for male contacts 	Unterteil für Buchsenkontakte Bottom part for female contacts 	MDL.KX.58/59.Sti MDL2.KX.58/59.Sti*	1-1104557-1 0-1103021-1	
		MDL.KX.58/59.Bu MDL2.KX.58/59.Bu*		1-1104557-2 0-1103021-2
Technische Kennwerte Kontakteinsätze Kontaktzahlen 6 Bemessungsstrom [A] Spezifikation 108-12021 Bemessungsspannung [V] Spezifikation 108-12021 *Modul-Serie 2 – nicht werkzeuglos demontierbar (nur in Verbindung mit Modulrahmen Serie 2)				
Technical Specification Contact Inserts No. of Contacts 6 Rated current [A] Spezifikation 108-12021 Rated voltage [V] Spezifikation 108-12021 *Module-series 2 – not to be removed toolless (to be used with module-frame series 2)				

Passende Kontakte siehe Seite 41, Passende Werkzeuge siehe Seite 41
 Suitable contacts see page 41, Suitable tools see page 41

Maßbild mm Dimensions mm	Kontaktanordnung Anschlußseite Oberteil Contact arrangement top part	Kontaktanordnung Anschlußseite Unterteil Contact arrangement bottom part
		

Koax-VT-Modul/Coax-VT-Module


**Kontaktzahlen
No. of contacts**

1

Bezeichnung Description		Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No. Stifteinsatz Male insert		Buchseinsatz Female insert
<p>Oberteil für Stiftkontakte <i>Top part for male contacts</i></p> 	<p>Unterteil für Buchsenkontakte <i>Bottom part for female contacts</i></p> 	<p>MDL.KX.VT.Sti MDL2.KX.VT.Sti*</p> <p>MDL.KX.VT.Bu MDL2.KX.VT.Bu*</p>	<p>3-1104556-1 0-1103020-1</p>		<p>3-1104556-2 0-1103020-2</p>
<p>Technische Kennwerte Kontakteinsätze Kontaktzahlen Isolationswiderstand *Modul-Serie 2 – nicht werkzeuglos demontierbar (nur in Verbindung mit Modulrahmen Serie 2)</p>		<p>1 5000 mΩ</p>			
<p>Technical Specification Contact Inserts No. of Contacts Insulation resistance *Module-series 2 – not to be removed toolless (to be used with module-frame series 2)</p>		<p>1 5000 mΩ</p>			

Passende Kontakte siehe Seite 41, Passende Werkzeuge siehe Seite 41
Suitable contacts see page 41, Suitable tools see page 41


**Maßbild mm
Dimensions mm**



LWL-Modul/LWL-Module


**Kontaktzahlen
No. of contacts**

18


Bezeichnung Description		Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No. Stifeinsatz Male insert Buchseneinsatz Female insert	
Oberteil für Stiftkontakte <i>Top part for male contacts</i>	Unterteil für Buchsenkontakte <i>Bottom part for female contacts</i>	MDL.HD.18.Sti.C MDL2.HD.18.Sti.C*	1-1104552-1 0-1103016-1	
		MDL.HD.18.Bu.C MDL2.HD.18.Bu.C*	1-1104552-2 0-1103016-2	
Technische Kennwerte				
Modulbaustein				
Kontaktzahlen	18			
Isolationswiderstand nach DIN/VDE	$\geq 10^{13} \Omega$			
*Modul-Serie 2 – nicht werkzeuglos demontierbar (nur in Verbindung mit Modulrahmen Serie 2)				
Characteristics				
Module element				
No. of Contacts	18			
Insulation resistance according to DIN/VDE	$\geq 10^{13} \Omega$			
*Module-series 2 – not to be removed toolless (to be used with module-frame series 2)				

Passende Kontakte siehe Seite 42, Passende Werkzeuge siehe Seite 42
 Suitable contacts see page 42, Suitable tools see page 42

**Maßbild mm
Dimensions mm**



**Kontaktanordnung
Anschlußseite Oberteil
Contact arrangement top part**



**Kontaktanordnung
Anschlußseite Unterteil
Contact arrangement bottom part**




Pneumatik Modul/Pneumatic Module


10 bar

**Kontaktzahlen
No. of contacts**


2 + 2

Bezeichnung Description		Bestelltext Designation	Bestell-Nr./Order No. Stifteinsatz Male insert Buchseneinsatz Female insert	
<p>Oberteil/Top part</p>  <p>Technische Kennwerte Modulbaustein Kontaktzahlen *Modul-Serie 2 – nicht werkzeuglos demontierbar (nur in Verbindung mit Modulrahmen Serie 2)</p> <p>Technical Specification Module element No. of Contacts *Module-series 2 – not to be removed toolless (to be used with module-frame series 2)</p> <p>Kontakte/contacts</p>   <p>Kontakte/contacts Nennbetriebsdruck/Pressure rating Temperaturbereich/Temperature range Nennweite (NW)/Rated width Schlauch für NW 4/Pipe for NW 4 (kalibriert)/(calibrated) D_i = ca. 6,0 mm (unkalibriert)/(uncalibrated) D_A = ca. 8,0 mm Medium/Medium gefilterte, geölte/nicht geölte Druckluft/filtered, oiled/non oiled compressed air Durchfluß (qnN)/Throughput (qnN) 400l/min</p> <p>Ausdrückwerkzeug/Extraction tool</p>	<p>Unterteil/Bottom part</p>  <p>Pneumatik/Signal 2/2</p> <p>Pneumatic/Signal 2/2</p> <p>Stiftkontakt Pin contact</p>  <p>NW 4 38 ø 8,2</p> <p>Buchsenkontakt Socket contact</p>  <p>NW 4 43 ø 10,5</p> <p>AIR.Sti.4mm,VA</p> <p>AIR.Bu.V4VA mit Ventil/with valve</p> <p>AIR.Bu.4VA ohne Ventil/without valve</p>	<p>MDL-AIR.Sti MDL2-AIR.Sti*</p> <p>MDL-AIR.Bu MDL2-AIR.Bu*</p>	<p>0-1104563-1 0-1103025-1</p> <p>0-1104563-2 0-1103025-2</p> <p>0-1105354-1</p> <p>0-1105355-1 0-1105355-2</p>	
		Ausdrückwerkzeug		0-1102985-1


**Maßbild mm
Dimensions mm**



**Kontaktanordnung
Anschlußseite Oberteil
Contact arrangement top part**




**Kontaktanordnung
Anschlußseite Unterteil
Contact arrangement bottom part**



Blindmodul/Blind-Module; Modul Halterahmen/Module Fixing Frame Baugröße/Size 3/4


Bezeichnung
Description

Blindmodul/Blind module




*Modul-Serie 2 – nicht werkzeuglos demontierbar (nur in Verbindung mit Modulrahmen Serie 2)
*Module-series 2 – not to be removed toolless (to be used with module-frame series 2)

Halterahmen/Fixing frame



Montageausschnitt/Panel cut-out



Bestelltext
Designation


Blindmodul
MDL2.Blindmodul*

Bestell-Nr./Order No.
Oberteil
Top part
Unterteil
Bottom part

0-1104550-1
0-1103014-1



MDL2-GR.0/U-3**

0-1108784-1



MDL2-GR.0-4/B.1-2**


0-1108783-1



MDL2-GR.U-4/B.1-2**

0-1108783-2

Montageausschnitt/Panel cut-out





**Modul-Serie 2/ **Module-series 2

Modul Halterahmen/Module Fixing Frame

Baugröße/Size 6/8

**Bezeichnung
Description**

Halterahmen/Fixing frame




MDL2-GR.0-6/B.1-3**

**Bestell-Nr./Order No.
Oberteil
Top part**

0-1108782-1



**Unterteil
Bottom part**



MDL2-GR.U-6/B.1-3**

0-1108782-2

Montageausschnitt/Panel cut-out



MDL2-GR.0-8/B.1-4**


0-1108780-1



MDL2-GR.U-8/B.1-4**

0-1108780-2

Montageausschnitt/Panel cut-out





**Modul-Serie 2/ **Module-series 2

Modul Halterahmen/Module Fixing Frame






Baugröße/Size 10/12

**Bezeichnung
Description**




Halterahmen/Fixing frame



Montageausschnitt/Panel cut-out



Montageausschnitt/Panel cut-out



**Modul-Serie 2/ **Module-series 2

**Bestelltext
Designation**

MDL2-GR.0-6/B.1-3
MDL2-GR.0-6/B.4-6**

MDL2-GR.U-6/B.1-3
MDL2-GR.U-6/B.4-6**

MDL2-GR.0-8/B.1-4
MDL2-GR.0-8/B.5-8**

MDL2-GR.U-8/B.1-4
MDL2-GR.U-8/B.5-8**

**Bestell-Nr./Order No.
Oberteil
Top part**

**0-1108782-1
0-1108782-4**

**Unterteil
Bottom part**

**0-1108782-1
0-1108782-5**


**0-1108780-1
0-1108780-6**

**0-1108780-2
0-1108780-7**

Schirmkontaktbügel/Screen termination

zur nachträglichen Montage am Modulrahmen

or post-assembly on Module fixing frame

Bezeichnung Description	Maßbild mm Dimensions mm	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
 Schirmkontaktbügel, schwenkbar Screen termination, rotatable	 Maß/Measure mm E F Baugröße/Size 3 45,4 36 Baugröße/Size 4 45,4 52 Baugröße/Size 6 45,4 72,5 Baugröße/Size 8 53,9 96	MDL-SBS.Bg3 MDL-SBS.Bg4 MDL-SBS.Bg6 MDL-SBS.Bg8	2-1106310-9 2-1106311-9 2-1106312-9 2-1106313-9

Zubehör für Schirmkontaktbügel/Accessories for screen termination

Schellenset Cable clamp 	Schellenset/ Cable clamp 4,5mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm	1-1106302-9 2-1106302-9 3-1106302-9 4-1106302-9 5-1106302-9 6-1106302-9 7-1106302-9
Erdungsband Grounding terminal 	Erdungsband Grounding terminal Set 90mm Set 120mm Set 220mm	1-1106303-9 2-1106303-9 3-1106303-9
Schrauben-Set Screw set 	Schrauben-Set/Screw set	1-1106304-9

Sortiert nach Tyco-PN/Sorted by Tyco PN

Best-Nr.	Seite	Best-Nr.	Seite	Best-Nr.	Seite	Best-Nr.	Seite	Best-Nr.	Seite	Best-Nr.	Seite
0-0045740-2	41	1-1102214-6	77	1-1102291-2	132	1-1102348-3	151	2-1102496-3	86	1-1102581-2	109
0-0090364-2	42	2-1102214-6	77	2-1102291-2	132	2-1102348-3	151	1-1102496-6	77	1-1102584-1	105
0-0091912-5	41	1-1102220-3	111	1-1102291-8	136	1-1102348-6	146	2-1102496-6	77	1-1102584-2	110
0-0100281-1	42	2-1102220-3	111	2-1102291-8	136	2-1102348-6	146	1-1102496-7	82	1-1102587-1	105
0-0100281-2	42	1-1102220-6	103	1-1102292-1	106	1-1102348-7	149	2-1102496-7	82	2-1102587-1	105
0-0100606-2	42	2-1102220-6	103	1-1102292-3	111	1-1102351-6	146	1-1102499-1	80	1-1102587-2	110
0-0163083-7	34	1-1102229-3	135	2-1102292-3	111	2-1102351-6	146	2-1102499-1	80	1-1102589-2	110
0-0163087-9	34	1-1102232-3	135	1-1102292-6	103	1-1102351-7	149	1-1102499-3	86	2-1102589-2	110
0-0164160-1	34	2-1102232-3	135	2-1102292-6	103	2-1102351-7	149	2-1102499-3	86	1-1102589-6	107
0-0164161-4	34	1-1102233-3	159	1-1102292-7	108	1-1102352-1	146	1-1102499-6	77	2-1102589-6	107
0-0164161-9	34	2-1102233-3	159	2-1102292-7	108	2-1102352-1	146	2-1102499-6	77	1-1102591-2	110
0-0166824-2	34	1-1102234-3	159	1-1102295-1	106	1-1102352-2	150	2-1102502-1	80	2-1102591-2	110
0-0216341-1	42	2-1102234-3	159	1-1102295-6	103	2-1102352-2	150	1-1102502-6	77	1-1102591-6	107
0-0216342-1	42	1-1102235-3	159	2-1102295-6	103	1-1102352-8	151	2-1102502-6	77	2-1102591-6	107
0-0305183-8	41	2-1102235-3	159	1-1102295-7	108	2-1102352-8	151	1-1102502-7	82	1-1102593-2	110
0-0354940-1	41	1-1102236-3	159	2-1102295-7	108	1-1102354-1	147	1-1102505-1	80	2-1102593-2	110
0-0501198-1	42	2-1102236-3	159	1-1102296-1	104	2-1102354-1	147	2-1102505-1	80	1-1102593-6	107
0-0539668-2	34	1-1102237-8	159	2-1102296-1	104	1-1102354-8	151	1-1102505-6	77	1-1102595-2	110
0-0539744-2	34	2-1102237-8	159	1-1102296-2	109	1-1102356-1	147	2-1102505-6	77	2-1102595-2	110
0-0734423-1	42	1-1102240-3	68	2-1102296-2	109	2-1102356-1	147	1-1102505-7	82	1-1102595-6	107
0-0827039-1	34	2-1102240-3	68	1-1102296-8	111	1-1102356-8	151	2-1102505-7	82	1-1102600-5	51
0-0827040-1	34	1-1102240-7	64	2-1102296-8	111	1-1102359-1	147	1-1102507-1	78	2-1102600-5	51
1-1102002-7	153	2-1102240-7	64	1-1102299-1	104	1-1102360-2	150	2-1102507-1	78	1-1102601-5	52
1-1102008-7	153	1-1102243-7	64	2-1102299-1	104	2-1102360-2	150	1-1102507-2	83	2-1102601-5	52
1-1102009-2	153	2-1102243-7	64	1-1102299-2	109	1-1102360-6	148	1-1102509-1	78	1-1102602-5	51
1-1102011-2	153	1-1102244-2	65	1-1102299-8	112	2-1102360-6	148	2-1102509-1	78	2-1102602-5	51
1-1102013-2	153	2-1102244-2	65	2-1102299-8	112	1-1102362-2	150	1-1102509-2	83	1-1102603-5	51
1-1102015-2	153	1-1102244-8	68	1-1102301-1	104	1-1102362-6	148	1-1102511-1	78	2-1102603-5	51
1-1102017-2	153	2-1102244-8	68	2-1102301-1	104	1-1102364-6	148	2-1102511-1	78	1-1102604-5	71
1-1102027-7	153	1-1102246-2	65	1-1102301-2	109	2-1102368-7	149	1-1102511-2	83	5-1102604-5	71
1-1102030-7	153	2-1102246-2	65	1-1102301-8	112	1-1102373-7	157	1-1102511-8	87	1-1102605-5	71
1-1102033-7	153	1-1102249-2	65	2-1102301-8	112	1-1102376-7	157	2-1102511-8	87	2-1102605-5	71
0-1102075-1	102	2-1102249-2	65	1-1102304-1	105	2-1102376-7	157	1-1102513-1	78	1-1102606-5	70
0-1102076-1	102	1-1102249-8	69	2-1102304-1	105	1-1102379-7	157	1-1102513-2	83	2-1102606-5	70
0-1102077-1	125	2-1102249-8	69	1-1102304-2	110	1-1102382-7	157	1-1102513-8	87	1-1102610-5	89
1-1102101-7	47	1-1102251-2	65	1-1102305-2	109	1-1102385-7	157	2-1102513-8	87	5-1102610-5	89
1-1102103-7	47	2-1102251-2	65	2-1102305-2	109	2-1102385-7	157	1-1102515-2	84	1-1102611-5	89
1-1102105-2	47	1-1102251-8	69	1-1102305-6	107	1-1102388-7	157	2-1102519-2	84	2-1102611-5	89
1-1102106-2	47	2-1102251-8	69	2-1102305-6	107	1-1102389-2	158	2-1102521-2	84	1-1102612-5	89
1-1102107-2	47	1-1102253-2	66	1-1102308-2	110	2-1102389-2	158	1-1102523-2	84	2-1102612-5	89
1-1102109-2	48	2-1102253-2	66	2-1102308-2	110	1-1102391-2	158	1-1102523-6	81	1-1102616-5	114
1-1102112-2	48	1-1102255-2	66	1-1102308-6	107	1-1102393-2	158	1-1102525-2	84	5-1102616-5	114
1-1102114-2	48	2-1102255-2	66	2-1102308-6	107	1-1102395-2	158	2-1102525-2	84	1-1102617-5	114
1-1102117-7	56	1-1102258-2	67	1-1102310-2	110	2-1102395-2	158	1-1102527-2	84	2-1102617-5	114
1-1102120-7	56	2-1102258-2	67	2-1102310-2	110	1-1102397-2	158	2-1102527-2	84	1-1102618-5	113
1-1102121-2	57	1-1102261-1	80	1-1102310-6	107	2-1102397-2	158	2-1102527-6	81	2-1102618-5	113
1-1102122-2	57	2-1102261-1	80	2-1102310-6	107	1-1102405-3	135	1-1102530-7	93	1-1102622-5	137
1-1102124-2	57	1-1102261-3	86	1-1102316-1	129	1-1102408-3	135	1-1102533-7	93	2-1102622-5	137
1-1102126-2	57	2-1102261-3	86	1-1102316-3	135	2-1102408-3	135	1-1102536-7	93	1-1102623-5	137
1-1102128-2	58	1-1102261-6	77	2-1102316-3	135	1-1102411-6	126	1-1102539-7	93	2-1102623-5	137
1-1102130-2	58	1-1102261-7	82	1-1102316-6	126	2-1102411-6	126	1-1102541-2	94	1-1102624-5	138
1-1102133-2	58	2-1102261-7	82	2-1102316-6	126	1-1102411-7	131	1-1102543-2	94	5-1102624-5	138
1-1102136-7	93	1-1102264-6	77	1-1102316-7	131	2-1102411-7	131	1-1102545-2	94	0-1102625-5	138
1-1102139-7	93	2-1102264-6	77	2-1102316-7	131	1-1102414-6	127	1-1102547-2	94	1-1102625-5	138
1-1102140-2	94	1-1102267-1	80	1-1102319-1	129	2-1102414-6	127	1-1102549-2	95	1-1102626-5	138
1-1102141-2	94	2-1102267-1	80	2-1102319-1	129	1-1102416-7	49	1-1102551-2	95	2-1102626-5	138
1-1102143-2	94	1-1102267-6	77	1-1102319-3	135	1-1102418-7	49	1-1102553-2	95	1-1102631-5	70
1-1102145-2	94	2-1102267-6	77	1-1102319-6	126	1-1102419-2	49	1-1102555-2	95	2-1102631-5	70
1-1102147-2	95	1-1102267-7	82	2-1102319-6	126	1-1102420-2	50	1-1102561-2	95	4-1102635-5	70
1-1102149-2	95	2-1102267-7	82	1-1102319-7	131	1-1102422-2	50	1-1102564-1	106	2-1102635-5	70
1-1102152-2	95	1-1102270-6	77	2-1102319-7	131	1-1102424-2	50	2-1102564-1	106	1-1102638-5	70
1-1102155-1	119	2-1102270-6	77	1-1102325-1	129	1-1102427-7	56	1-1102564-3	111	2-1102638-5	70
1-1102155-6	118	1-1102271-1	78	1-1102325-6	127	1-1102430-4	56	2-1102564-3	111	1-1102640-5	88
1-1102158-1	119	2-1102271-1	78	2-1102325-6	127	1-1102433-7	56	1-1102564-6	103	1-1102642-5	88
1-1102158-6	118	1-1102271-2	83	1-1102325-7	132	1-1102436-7	56	2-1102564-6	103	2-1102642-5	88
1-1102160-1	118	2-1102271-2	83	1-1102328-1	129	1-1102438-2	57	1-1102564-7	108	1-1102644-5	88
1-1102162-1	118	1-1102271-8	86	1-1102328-6	127	1-1102440-2	57	2-1102564-7	108	2-1102644-5	88
1-1102164-1	118	2-1102271-8	86	2-1102328-6	127	1-1102442-2	57	1-1102567-1	106	1-1102646-5	88
1-1102165-1	119	1-1102274-1	78	1-1102328-7	132	1-1102444-2	57	2-1102567-1	106	1-1102647-5	88
1-1102167-1	119	2-1102274-1	78	2-1102328-7	132	1-1102446-2	58	1-1102567-3	111	2-1102647-5	88
1-1102169-1	119	1-1102274-2	83	1-1102331-1	128	1-1102448-2	58	2-1102567-3	111	1-1102649-5	113
1-1102172-7	140	2-1102274-2	83	2-1102331-1	128	1-1102450-2	58	1-1102567-6	103	1-1102651-5	113
1-1102175-7	140	1-1102274-8	87	1-1102331-2	133	1-1102452-2	58	2-1102567-6	103	2-1102651-5	113
1-1102176-2	140	2-1102274-8	87	2-1102331-2	133	1-1102455-2	58	1-1102567-7	108	1-1102653-5	113
1-1102177-2	140	1-1102276-1	78	1-1102331-8	136	1-1102458-2	58	2-1102567-7	108	1-1102655-5	113
1-1102179-2	141	2-1102276-1	78	2-1102331-8	136	1-1102461-3	68	1-1102570-1	106	2-1102655-5	113
1-1102181-2	141	1-1102276-2	83	1-1102333-1	128	2-1102461-3	68	2-1102570-1	106	1-1102656-5	113
1-1102183-2	141	1-1102276-8	87	2-1102333-1	128	1-1102461-7	64	1-1102570-6	104	2-1102656-5	113
1-1102185-2	141	2-1102276-8	87	1-1102333-2	133	2-1102461-7	64	2-1102570-6	104	1-1102658-5	137
0-1102192-1	161	1-1102279-1	79	1-1102333-8	136	1-1102467-7	65	1-1102570-7	108	1-1102660-5	137
0-1102192-2	161	2-1102279-1	79	1-1102336-1	128	2-1102467-7	65	2-1102570-7	108	2-1102660-5	137
0-1102194-1	44	1-1102279-2	84	2-1102336-1	128	1-1102472-2	66	1-1102573-1	106	1-1102662-5	137
0-1102195-1	44	1-1102282-1	79	1-1102336-2	134	2-					

Sortiert nach Tyco-PN/Sorted by Tyco PN

Best-Nr.	Seite	Best-Nr.	Seite	Best-Nr.	Seite	Best-Nr.	Seite	Best-Nr.	Seite	Best-Nr.	Seite
4-1102712-5	70	1-1102978-9	162	2-1103352-1	128	7-1103637-1	72	1-1105000-2	34	2-1105300-2	36
4-1102714-5	88	2-1103000-3	46	1-1103352-2	133	2-1103637-3	72	3-1105000-2	34	3-1105300-2	36
4-1102715-5	88	2-1103001-3	46	1-1103352-8	136	1-1103638-1	96	1-1105000-3	34	4-1105300-2	36
5-1102716-5	89	2-1103002-3	46	2-1103352-8	136	1-1103638-1	142	2-1105000-3	34	5-1105300-2	36
4-1102717-5	89	2-1103003-3	46	1-1103355-1	128	7-1103638-1	96	4-1105000-3	34	6-1105300-2	36
4-1102718-5	88	2-1103004-3	55	1-1103355-2	134	7-1103638-1	142	1-1105001-2	34	2-1105301-1	36
4-1102720-5	89	2-1103005-3	55	1-1103358-1	128	2-1103638-3	96	3-1105001-2	34	3-1105301-1	36
4-1102723-5	113	2-1103006-3	62	1-1103358-2	134	2-1103638-3	142	1-1105002-3	34	4-1105301-1	36
4-1102725-5	113	2-1103007-3	62	1-1103360-2	133	1-1103638-9	142	1-1105003-2	34	5-1105301-1	36
4-1102726-5	114	2-1103008-3	75	1-1103360-6	130	2-1103638-9	142	1-1105003-3	34	6-1105301-1	36
4-1102727-5	114	2-1103009-3	75	1-1103362-2	133	7-1103638-9	142	2-1105003-3	34	1-1105301-2	36
4-1102728-5	113	2-1103010-3	117	1-1103362-6	130	1-1103639-1	142	4-1105003-3	34	2-1105301-2	36
4-1102730-5	113	2-1103010-3	92	1-1103364-2	133	1-1103639-1	96	1-1105050-1	33	3-1105301-2	36
4-1102732-5	137	2-1103011-3	92	2-1103364-2	133	7-1103639-1	142	2-1105050-1	33	4-1105301-2	36
4-1102733-5	137	2-1103011-3	117	1-1103364-6	130	7-1103639-1	96	3-1105050-1	33	5-1105301-2	36
4-1102734-5	138	2-1103012-3	145	2-1103364-6	130	2-1103639-3	142	4-1105050-1	33	6-1105301-2	36
4-1102735-5	138	2-1103012-3	100	1-1103366-2	133	2-1103639-3	96	5-1105050-1	33	1-1105350-1	41
4-1102736-5	138	2-1103013-3	100	1-1103366-6	130	1-1103639-9	142	1-1105050-2	33	2-1105350-1	41
4-1102755-5	137	2-1103013-3	145	1-1103400-1	43	2-1103639-9	142	2-1105050-2	33	1-1105351-1	41
4-1102759-5	137	2-1103032-3	156	1-1103401-1	43	7-1103639-9	142	3-1105050-2	33	2-1105351-1	41
4-1102760-5	138	2-1103032-3	124	1-1103402-1	43	1-1103640-1	154	4-1105050-2	33	0-1105354-1	190
1-1102765-0	103	2-1103033-3	156	1-1103403-1	43	1-1103640-1	120	5-1105050-2	33	0-1105355-1	190
2-1102765-0	103	2-1103033-3	124	1-1103414-1	53	7-1103640-1	120	1-1105051-1	33	0-1105355-2	190
1-1102766-0	103	2-1103100-3	45	7-1103414-1	53	7-1103640-1	154	2-1105051-1	33	1-1105651-8	39
2-1102766-0	103	2-1103101-3	45	2-1103414-3	53	2-1103640-3	154	3-1105051-1	33	1-1105652-8	39
2-1102770-0	176	2-1103102-3	45	1-1103415-1	53	2-1103640-3	120	4-1105051-1	33	2-1105652-8	39
4-1102770-0	176	2-1103103-3	45	7-1103415-1	53	1-1103640-9	154	5-1105051-1	33	1-1105653-8	40
5-1102770-0	176	2-1103104-3	45	2-1103415-3	53	2-1103640-9	154	1-1105051-2	33	1-1105653-8	39
3-1102770-2	176	2-1103105-3	45	1-1103416-1	152	7-1103640-9	154	2-1105051-2	33	2-1105653-8	39
2-1102770-5	176	2-1103106-3	54	1-1103416-1	115	1-1103641-1	154	3-1105051-2	33	2-1105653-8	40
1-1102770-6	176	2-1103107-3	54	1-1103416-1	139	1-1103641-1	120	4-1105051-2	33	3-1105653-8	39
2-1102771-0	176	2-1103108-3	91	1-1103416-1	90	7-1103641-1	120	5-1105051-2	33	3-1105653-8	40
4-1102771-0	176	2-1103108-3	116	7-1103416-1	115	7-1103641-1	154	1-1105100-1	35	4-1105653-8	39
5-1102771-0	176	2-1103109-3	91	7-1103416-1	152	2-1103641-3	120	2-1105100-1	35	4-1105653-8	40
3-1102771-2	176	2-1103109-3	116	7-1103416-1	139	2-1103641-3	154	3-1105100-1	35	5-1105653-8	40
2-1102771-5	176	2-1103110-3	99	7-1103416-1	90	1-1103641-9	154	4-1105100-1	35	6-1105653-8	40
1-1102771-6	176	2-1103110-3	144	2-1103416-3	139	2-1103641-9	154	5-1105100-1	35	7-1105653-8	40
2-1102772-0	174	2-1103111-3	99	2-1103416-3	115	7-1103641-9	154	6-1105100-1	35	8-1105653-8	40
4-1102772-0	174	2-1103111-3	144	2-1103416-3	152	2-1104000-3	61	1-1105101-1	35	1-1105654-8	39
5-1102772-0	174	2-1103112-3	155	2-1103416-3	90	2-1104002-3	61	1-1105100-2	35	2-1105654-8	39
3-1102772-2	174	2-1103112-3	123	1-1103416-7	115	2-1104004-3	74	2-1105100-2	35	1-1105752-8	41
2-1102772-5	174	2-1103113-3	155	1-1103416-7	152	2-1104006-3	74	3-1105100-2	35	0-1105844-4	38
1-1102772-6	174	2-1103113-3	123	1-1103416-7	139	2-1104008-3	98	4-1105100-2	35	1-1105850-8	36
2-1102773-0	177	2-1103200-3	63	2-1103416-7	139	2-1104010-3	98	5-1105100-2	35	1-1105850-8	33
4-1102773-0	177	2-1103202-3	63	2-1103416-7	115	2-1104012-3	122	2-1105101-1	35	1-1105850-8	38
5-1102773-0	177	2-1103204-3	76	2-1103416-7	152	2-1104014-3	122	3-1105101-1	35	1-1105850-8	35
3-1102773-2	177	2-1103206-3	76	7-1103416-7	152	2-1104016-3	122	4-1105101-1	35	1-1105850-8	37
2-1102773-5	177	2-1103208-3	99	7-1103416-7	115	2-1104018-3	122	5-1105101-1	35	1-1105850-8	34
1-1102773-6	177	2-1103208-3	144	7-1103416-7	139	2-1104200-3	125	6-1105101-1	35	1-1105851-8	33
0-1102828-1	49	2-1103209-3	144	1-1103416-8	152	2-1104202-3	125	1-1105101-2	35	1-1105851-8	35
0-1102836-1	161	2-1103212-3	99	1-1103416-8	139	1-1104204-1	102	2-1105101-2	35	1-1105851-8	36
0-1102836-2	161	2-1103212-3	144	2-1103416-8	139	1-1104204-1	143	3-1105101-2	35	1-1105852-8	33
0-1102837-1	161	2-1103213-3	144	2-1103416-8	152	1-1104205-1	102	4-1105101-2	35	1-1105852-8	35
0-1102837-2	161	2-1103216-3	155	7-1103416-8	152	1-1104205-1	143	5-1105101-2	35	1-1105852-8	36
0-1102838-1	161	2-1103216-3	123	7-1103416-8	139	1-1104206-1	143	1-1105150-1	39	1-1105870-8	37
0-1102838-2	161	2-1103217-3	155	1-1103416-9	152	1-1104207-1	143	2-1105150-1	39	1-1105870-8	38
0-1102839-1	161	2-1103220-3	155	2-1103416-9	152	1-1104500-1	191	3-1105150-1	39	2-1105870-8	37
0-1102839-2	161	2-1103220-3	123	7-1103416-9	152	1-1104502-1	191	4-1105150-1	39	2-1105870-8	38
0-1102839-3	161	2-1103221-3	155	1-1103417-1	152	2-1104502-1	191	5-1105150-1	39	1-1106001-9	175
0-1102839-4	161	1-1103336-1	129	1-1103417-1	139	1-1104504-1	192	3-1105150-2	39	2-1106001-9	175
0-1102840-1	161	1-1103336-3	135	1-1103417-1	115	1-1104504-1	193	4-1105150-2	39	3-1106001-9	175
0-1102840-2	161	1-1103336-6	126	1-1103417-1	90	2-1104504-1	193	5-1105150-2	39	4-1106001-9	175
0-1102840-3	161	2-1103336-6	126	7-1103417-1	152	2-1104504-1	192	1-1105151-1	39	5-1106001-9	175
0-1102840-4	161	1-1103336-7	131	7-1103417-1	90	1-1104505-1	193	2-1105151-1	39	6-1106001-9	175
0-1102855-1	42	1-1103338-1	129	7-1103417-1	139	2-1104505-1	193	3-1105151-1	39	7-1106001-9	175
0-1102855-1	34	2-1103338-1	129	2-1103417-3	139	1-1104507-1	193	4-1105151-1	39	1-1106004-9	175
0-1102855-2	33	1-1103338-3	135	2-1103417-3	152	1-1104507-1	192	5-1105151-1	39	2-1106004-9	175
0-1102855-3	36	2-1103338-3	135	2-1103417-3	115	2-1104507-1	193	3-1105151-2	39	3-1106004-9	175
0-1102855-5	39	1-1103338-6	126	2-1103417-3	90	2-1104507-1	192	4-1105151-2	39	4-1106004-9	175
0-1102855-6	33	2-1103338-6	126	1-1103417-7	115	1-1104508-1	193	5-1105151-2	39	5-1106004-9	175
0-1102855-6	35	1-1103338-7	131	1-1103417-7	152	2-1104508-1	193	1-1105250-1	38	6-1106004-9	175
0-1102855-6	37	2-1103338-7	131	1-1103417-7	139	0-1104550-1	191	2-1105250-1	38	7-1106004-9	175
0-1102855-6	36	1-1103341-1	129	2-1103417-7	152	1-1104551-1	183	3-1105250-1	38	1-1106005-7	176
0-1102855-6	38	1-1103341-6	127	2-1103417-7	139	1-1104551-2	183	4-1105250-1	38	2-1106005-7	176
0-1102855-6	34	2-1103341-6	127	2-1103417-7	115	1-1104552-1	185	5-1105250-1	38	3-1106005-7	176
0-1102855-6	42	1-1103341-7	132	7-1103417-7	139	1-1104552-1	189	6-1105250-1	38	4-1106005-7	176
0-1102855-7	35	1-1103344-1	129	7-1103417-7	152	1-1104552-2	189	4-1105250-2	38	5-1106005-7	176
0-1102855-8	37	2-1103344-1	129	1-1103417-8	139	1-1104552-2	185	5-1105250-2	38	6-1106005-7	176
0-1102856-1	49	1-1103344-6	127	1-1103417-8	152	1-1104553-1	184	6-1105250-2	38	7-1106005-7	176
0-1102860-1	50	2-1103344-6	127	2-1103417-8	139	1-1104553-2	184	1-1105251-1	38	1-1106006-9	176
0-1102862-1	50	1-1103344-7	132	2-1103417-8	152	1-1104554-1	182	2-1105251-1	38	2-1106006-9	176
0-1102874-1	48	2-1103344-7	132	7-1103417-8	152	1-1104554-2	182	3-1105251-1	38	3-1106006-9	176
0-1102886-1	121	1-1103346-1	128	7-1103417-8							

Sortiert nach Tyco-PN/Sorted by Tyco PN

Best-Nr.	Seite	Best-Nr.	Seite	Best-Nr.	Seite	Best-Nr.	Seite	Best-Nr.	Seite	Best-Nr.	Seite
2-1106007-3	173	1-1106101-1	165	0-1106419-1	64	0-1106442-1	93	0-1106465-2	132	0-1107197-3	171
0-1106007-4	173	1-1106102-1	165	0-1106419-2	64	0-1106442-2	93	1-1106465-2	131	0-1107198-1	172
1-1106007-4	173	1-1106107-1	164	0-1106419-3	64	0-1106443-1	114	0-1106465-3	129	0-1107198-2	172
2-1106007-4	173	1-1106109-1	164	0-1106419-4	64	0-1106444-1	113	0-1106465-3	129	0-1107199-1	172
0-1106007-5	173	3-1106200-5	52	0-1106419-5	68	0-1106444-2	113	0-1106465-4	126	0-1107199-2	172
1-1106007-5	173	4-1106200-5	52	0-1106419-6	68	0-1106445-2	114	0-1106465-5	131	0-1107200-1	172
2-1106007-5	173	3-1106201-5	71	0-1106419-7	64	0-1106446-2	113	1-1106465-5	135	0-1107200-2	172
0-1106007-6	173	4-1106201-5	71	0-1106420-2	68	0-1106446-4	113	0-1106465-6	129	0-1107201-1	172
1-1106007-6	173	4-1106201-5	71	0-1106420-3	68	0-1106447-1	110	0-1106465-7	127	0-1107201-2	172
2-1106007-6	173	3-1106202-5	89	0-1106421-1	67	0-1106447-2	105	0-1106465-8	132	0-1107202-1	171
0-1106007-7	173	4-1106202-5	89	0-1106421-2	67	0-1106447-4	105	1-1106465-9	135	0-1107202-2	171
1-1106007-7	173	3-1106203-5	114	0-1106422-1	66	1-1106448-0	112	0-1106466-7	135	0-1107203-1	171
2-1106007-7	173	4-1106203-5	114	0-1106422-2	66	0-1106448-1	107	0-1106466-8	135	0-1107203-2	171
0-1106007-8	173	3-1106204-5	138	0-1106422-3	66	1-1106448-1	112	1-1106467-0	126	0-1107204-2	172
1-1106007-8	173	4-1106204-5	138	0-1106422-4	66	0-1106448-2	110	0-1106467-1	127	0-1107204-3	172
2-1106007-8	173	2-1106205-7	169	0-1106422-5	69	0-1106448-3	109	1-1106467-1	131	0-1107204-4	172
0-1106007-9	173	2-1106206-7	169	0-1106423-1	65	0-1106448-4	104	0-1106467-4	126	0-1107204-5	172
1-1106007-9	173	5-1106207-7	169	0-1106423-2	64	0-1106448-5	107	0-1106467-5	131	0-1107205-2	172
2-1106007-9	173	2-1106208-7	169	0-1106423-3	65	0-1106448-6	110	0-1106467-7	127	0-1107205-3	172
1-1106050-1	179	5-1106213-6	169	0-1106423-4	64	0-1106448-7	109	0-1106468-1	134	0-1107205-4	172
2-1106050-1	179	2-1106214-0	169	0-1106423-5	68	0-1106448-9	104	0-1106468-2	128	0-1107205-5	172
3-1106050-1	179	3-1106214-0	169	0-1106424-1	71	1-1106449-0	103	1-1106469-0	136	0-1108600-1	41
4-1106050-1	179	2-1106214-1	169	0-1106424-2	71	0-1106449-1	103	0-1106469-1	130	0-1108601-1	41
5-1106050-1	179	2-1106216-0	169	0-1106425-1	70	1-1106449-1	108	1-1106469-1	69	0-1108616-1	41
6-1106050-1	179	3-1106216-0	169	0-1106425-2	70	2-1106449-1	111	0-1106469-2	133	0-1108617-1	41
7-1106050-1	179	2-1106216-1	169	0-1106425-3	70	0-1106449-2	108	1-1106469-2	136	0-1108628-1	41
3-1106051-1	179	0-1106258-3	170	0-1106425-4	70	1-1106449-2	106	0-1106469-3	133	0-1108629-1	41
4-1106051-1	179	0-1106258-4	170	0-1106426-2	89	2-1106449-2	111	0-1106469-4	128	0-1108741-3	169
5-1106051-1	179	0-1106259-3	170	0-1106427-3	88	0-1106449-3	106	0-1106469-5	130	1-1108756-1	37
1-1106052-1	179	0-1106259-4	170	0-1106427-4	88	1-1106449-4	111	0-1106469-6	133	2-1108756-1	37
2-1106052-1	179	1-1106301-9	167	0-1106428-1	84	2-1106449-4	111	0-1106469-7	133	3-1108756-1	37
3-1106052-1	179	1-1106302-9	194	0-1106428-2	79	2-1106449-4	103	0-1106469-8	128	4-1108756-1	37
4-1106052-1	179	1-1106302-9	168	0-1106428-4	79	0-1106449-5	108	0-1106469-9	87	5-1108756-1	37
5-1106052-1	179	2-1106302-9	194	0-1106429-1	81	1-1106449-5	103	1-1106470-0	126	1-1108757-1	37
6-1106052-1	179	2-1106302-9	168	0-1106429-2	84	0-1106449-6	106	3-1106470-0	127	2-1108757-1	37
7-1106052-1	179	3-1106302-9	168	0-1106429-3	83	0-1106449-7	103	0-1106470-1	127	3-1108757-1	37
1-1106053-1	179	3-1106302-9	194	0-1106429-4	78	0-1106449-8	108	1-1106470-1	131	4-1108757-1	37
2-1106053-1	179	4-1106302-9	194	0-1106429-5	81	1-1106449-8	103	0-1106470-2	132	5-1108757-1	37
3-1106053-1	179	4-1106302-9	168	0-1106429-6	84	0-1106449-9	106	1-1106470-2	129	1-1108759-2	48
4-1106053-1	179	5-1106302-9	168	0-1106429-7	83	0-1106450-1	110	0-1106470-3	129	0-1108761-1	101
5-1106053-1	179	5-1106302-9	194	0-1106429-8	78	0-1106450-2	105	0-1106470-4	126	0-1108762-1	101
6-1106053-1	179	6-1106302-9	168	0-1106429-9	87	0-1106450-3	110	0-1106470-5	131	8-1108772-0	85
7-1106053-1	179	6-1106302-9	194	0-1106430-1	77	0-1106450-4	105	0-1106470-6	129	8-1108772-2	85
1-1106053-2	179	7-1106302-9	168	0-1106430-2	82	1-1106451-0	112	1-1106470-6	135	8-1108772-4	85
2-1106053-2	179	7-1106302-9	194	0-1106430-3	80	0-1106451-1	107	0-1106470-7	127	8-1108772-5	85
3-1106053-2	179	1-1106303-9	194	0-1106430-4	77	0-1106451-2	113	0-1106470-8	132	8-1108772-8	85
4-1106053-2	179	1-1106303-9	168	1-1106430-4	86	0-1106451-2	110	1-1106470-8	135	0-1110661-3	170
5-1106053-2	179	2-1106303-9	194	0-1106430-5	82	0-1106451-3	109	0-1106470-9	129	0-1110661-4	170
6-1106053-2	179	2-1106303-9	168	0-1106430-6	80	0-1106451-4	104	1-1106470-9	126	0-1110684-3	170
7-1106053-2	179	3-1106303-9	168	1-1106430-6	86	0-1106451-5	107	0-1106471-9	135	0-1110684-4	170
1-1106055-2	177	3-1106303-9	194	0-1106430-7	77	0-1106451-6	110	0-1106472-1	138	0-1110939-3	163
2-1106055-2	177	1-1106304-9	168	0-1106430-8	82	0-1106451-7	109	0-1106472-2	138	0-1110948-1	40
3-1106055-2	177	1-1106304-9	194	0-1106430-9	80	0-1106451-8	104	0-1106473-1	137	0-1110949-1	40
4-1106055-2	177	1-1106305-9	166	0-1106431-1	77	0-1106451-9	112	0-1106473-2	137	0-1110950-2	160
5-1106055-2	177	1-1106306-9	166	0-1106431-1	77	1-1106452-0	103	0-1106473-3	137	0-1110950-4	160
6-1106055-2	177	1-1106307-9	166	0-1106431-2	82	0-1106452-1	104	0-1106473-4	137	0-1110951-2	160
7-1106055-2	177	1-1106308-9	166	0-1106431-3	80	1-1106452-1	108	0-1106474-1	137	0-1110951-4	160
1-1106056-3	177	1-1106309-9	166	0-1106431-4	86	0-1106452-2	108	0-1106474-2	137	1-1110952-0	40
2-1106056-3	177	2-1106310-9	194	0-1106431-5	77	1-1106452-2	106	0-1106475-2	147	0-1110952-1	40
3-1106056-3	177	2-1106311-9	194	0-1106431-7	82	0-1106452-3	106	0-1106476-1	148	0-1110952-2	40
4-1106056-3	177	2-1106312-9	194	0-1106431-7	80	0-1106452-4	103	0-1106476-2	150	0-1110952-3	40
5-1106056-3	177	2-1106313-9	194	0-1106431-8	86	1-1106452-4	111	0-1106476-4	147	0-1110952-4	40
6-1106056-3	177	0-1106401-2	52	0-1106432-1	84	0-1106452-5	108	0-1106476-5	148	0-1110952-7	40
7-1106056-3	177	0-1106402-2	51	0-1106432-2	79	0-1106452-6	106	0-1106476-8	147	0-1110952-9	40
1-1106057-4	177	0-1106403-1	48	0-1106432-3	84	1-1106452-6	111	1-1106477-1	146	1-1110953-1	40
2-1106057-4	177	0-1106404-1	48	0-1106432-4	79	0-1106452-7	104	0-1106477-1	146	0-1110953-5	40
3-1106057-4	177	0-1106404-3	48	0-1106433-1	81	1-1106452-7	103	1-1106477-1	149	0-1110953-6	40
4-1106057-4	177	0-1106405-1	47	0-1106433-2	84	0-1106452-8	108	0-1106477-2	149	0-1110953-7	40
5-1106057-4	177	0-1106405-3	47	0-1106433-3	83	0-1106452-9	106	1-1106477-2	148	0-1110953-8	40
6-1106057-4	177	0-1106406-1	47	0-1106433-4	78	0-1106453-1	114	0-1106477-4	146	0-1110953-9	40
7-1106057-4	177	0-1106406-3	47	0-1106433-5	81	0-1106454-1	113	0-1106477-5	149	0-1110955-1	160
1-1106058-5	178	0-1106407-1	52	0-1106433-6	84	0-1106455-1	119	0-1106477-6	148	0-1110955-2	160
2-1106058-5	178	0-1106407-2	52	0-1106433-8	78	0-1106455-2	118	0-1106477-7	146	0-1110955-3	160
3-1106058-5	178	0-1106408-1	51	1-1106434-1	82	0-1106456-1	118	0-1106477-8	149	0-1110955-4	160
4-1106058-5	178	0-1106408-2	51	0-1106434-2	82	0-1106456-2	119	0-1106480-1	153	0-1110956-1	40
5-1106058-5	178	0-1106409-1	58	0-1106434-3	80	0-1106456-3	118	0-1106480-2	153	0-1110956-2	40
6-1106058-5	178	0-1106410-1	58	0-1106434-4	77	0-1106456-4	119	0-1106481-1	158	0-1110956-3	40
7-1106058-5	178	0-1106410-2	57	1-1106434-4	87	0-1106460-2	138	0-1106481-2	158	0-1110956-4	40
8-1106058-5	178	0-1106411-1	56	0-1106434-5	82	0-1106461-3	137	0-1106481-4	158	0-1110956-5	40
0-1106062-6	178	0-1106411-2	56	0-1106434-6	80	0-1106461-4	137	0-1106482-1	157	0-1110956-6	40
2-1106062-6	178	0-1106412-1	58	0-1106434-7	77	0-1106462-2	137	0-1106482-2	157	0-1110956-7	40
3-1106062-6	178	0-1106413-1	58	0-1106434-8	82	0-1106463-1	134	0-1106482-4	157	0-1110960-1	160

Sortiert nach Bezeichnung/Sorted by description

Bestelltext	Best-Nr.	Seite	Bestelltext	Best-Nr.	Seite	Bestelltext	Best-Nr.	Seite
10 mm², Kz 6	3-1105653-8	39	EMV.M25.MS	2-1102772-5	174	EWZG-RSZ	0-1102855-6	42
10 mm², Kz 6	3-1105653-8	40	EMV.M32.MS	3-1102772-2	174	EWZG-RSZ	0-1102855-6	33
120 mm², Kz 20	0-1110956-5	40	EMV.M40.MS	4-1102772-0	174	EWZG-RSZ	0-1102855-6	35
150 mm², Kz 22	0-1110956-6	40	EMV.M50.MS	5-1102772-0	174	F-Bu.M3	1-1106101-1	165
16 mm², Kz 8	4-1105653-8	40	EMV-K.10/24.AG	4-1102718-5	88	F-Sti-M3	1-1106102-1	165
16 mm², Kz 8	4-1105653-8	39	EMV-K.10/24.AG.M6	4-1102720-5	89	GB.1-BG8	1-1106301-9	167
25 mm², Kz 10	5-1105653-8	40	EMV-K.10/24.SG.1.21.G	5-1102716-5	89	GM.11.SKT-MS	1-1106055-2	177
35 mm², Kz 12	6-1105653-8	40	EMV-K.10/24.SG.2.21.G	4-1102717-5	89	GM.13.SKT-MS	2-1106055-2	177
50 mm², Kz 14	0-1110956-2	40	EMV-K.10/24.SG.2.M32.G	0-1106426-2	89	GM.16.SKT-MS	3-1106055-2	177
50 mm², Kz 14	7-1105653-8	40	EMV-K.10/24.STO.1.21.G	4-1102715-5	88	GM.21.SKT-MS	4-1106055-2	177
6 mm², Kz 5	2-1105653-8	39	EMV-K.10/24.STO.1.M25.G	0-1106427-4	88	GM.29.SKT-MS	5-1106055-2	177
6 mm², Kz 5	2-1105653-8	40	EMV-K.10/24.STS.1.21.G	4-1102714-5	88	GM.36.SKT-MS	6-1106055-2	177
70 mm², Kz 16	8-1105653-8	40	EMV-K.10/24.STS.1.M25.G	0-1106427-3	88	GM.42.SKT-MS	7-1106055-2	177
70 mm², Kz 16	0-1110956-3	40	EMV-K.16/40.AG	4-1102728-5	113	HA.10.AGD-LB	1-1102122-2	57
95 mm², Kz 18	0-1110956-4	40	EMV-K.16/40.AG.M6	4-1102730-5	113	HA.10.AG-LB	1-1102121-2	57
AIR.Bu.4VA	0-1105355-2	190	EMV-K.16/40.SG.1.21.G	4-1102726-5	114	HA.10.Bu.C.B1-10	2-1103415-3	53
AIR.Bu.V4VA	0-1105355-1	190	EMV-K.16/40.SG.2.21.G	4-1102727-5	114	HA.10.Bu.S.B1-10	1-1103415-1	53
AIR.Sti.4mm.VA	0-1105354-1	190	EMV-K.16/40.SG.2.M32.G	0-1106445-2	114	HA.10.Bu.S.C.B1-10	7-1103415-1	53
AM.1x15.BG.2-0	0-1107197-2	171	EMV-K.16/40.STO.1.29.G	4-1102725-5	113	HA.10.KDO-LB.1.16.G	1-1102133-2	58
AM.1x15.BG.2-U	0-1107196-2	171	EMV-K.16/40.STO.1.M32.G	0-1106446-3	113	HA.10.KDO-LB.1.M20.G	0-1106409-1	58
AM.1x15+25.BG.4-0	0-1107201-2	172	EMV-K.16/40.STS.1.29.G	4-1102723-5	113	HA.10.SGD-LB.1.16.Z	1-1102128-2	58
AM.1x15+25.BG.4-U	0-1107200-2	172	EMV-K.16/40.STS.1.M32.G	0-1106446-4	113	HA.10.SGD-LB.2.16.Z	1-1102130-2	58
AM.1x25.BG.2-0	0-1107197-3	171	EMV-K.24/64.AG	4-1102760-5	138	HA.10.SGD-LB.2.M20.Z	0-1106410-1	58
AM.1x25.BG.2-U	0-1107196-3	171	EMV-K.24/64.AG.M6	4-1102736-5	138	HA.10.SG-LB.1.16.Z	1-1102124-2	57
AM.1x25+37.BG.6-0	0-1107205-2	172	EMV-K.24/64.SG.1.29.G	4-1102734-5	138	HA.10.SG-LB.2.16.Z	1-1102126-2	57
AM.1x25+37.BG.6-U	0-1107204-2	172	EMV-K.24/64.SG.2.29.G	4-1102735-5	138	HA.10.SG-LB.2.M20.Z	0-1106410-2	57
AM.1x37.BG.5-0	0-1107203-1	171	EMV-K.24/64.SG.2.M40.G	0-1106460-2	138	HA.10.SKB	2-1106206-7	169
AM.1x37.BG.5-U	0-1107202-1	171	EMV-K.24/64.STO.1.29.G	4-1102759-5	137	HA.10.Sti.C.B1-10	2-1103414-3	53
AM.1x50.BG.5-0	0-1107203-2	171	EMV-K.24/64.STO.1.M40.G	0-1106461-4	137	HA.10.Sti.S.B1-10	1-1103414-1	53
AM.1x50.BG.5-U	0-1107202-2	171	EMV-K.24/64.STS.1.29.G	4-1102755-5	137	HA.10.Sti.S.C.B1-10	7-1103414-1	53
AM.1x9.BG.2-0	0-1107197-1	171	EMV-K.24/64.STS.1.M40.G	0-1106461-3	137	HA.10.STO.1.16.G	1-1102120-7	56
AM.1x9.BG.2-U	0-1107196-1	171	EMV-K.3/4.AG	4-1102703-5	51	HA.10.STO.1.M.20.G	0-1106411-1	56
AM.1x9+1x15+1x25.BG.6-OF	0-1107205-5	172	EMV-K.3/4.SG.1.M16.G	0-1106401-2	52	HA.10.STS.1.16.G	1-1102117-7	56
AM.2x15.BG.3-0	0-1107199-2	172	EMV-K.3/4.SGF	4-1102702-5	51	HA.10.STS.1.M.20.G	0-1106411-2	56
AM.2x15.BG.3-U	0-1107198-2	172	EMV-K.3/4.STO.1.11.G	4-1102700-5	51	HA.16.AGD-LB	1-1102141-2	94
AM.2x25.BG.4-0	0-1107201-1	172	EMV-K.3/4.STO.1.M16.G	0-1106402-2	51	HA.16.AG-LB	1-1102140-2	94
AM.2x25.BG.4-U	0-1107200-1	172	EMV-K.6/16.AG	4-1102710-5	70	HA.16.Bu.C.B1-16	2-1103417-3	90
AM.2x37.BG.6-0	0-1107205-3	172	EMV-K.6/16.AG.M6	4-1102712-5	70	HA.16.Bu.C.B1-16	2-1103417-3	152
AM.2x37.BG.6-U	0-1107204-3	172	EMV-K.6/16.SG.1.16.A	4-1102708-5	71	HA.16.Bu.C.B1-16	2-1103417-3	139
AM.2x50.BG.6-0	0-1107205-4	172	EMV-K.6/16.SG.2.16.A	4-1102709-5	71	HA.16.Bu.C.B1-16	2-1103417-3	115
AM.2x50.BG.6-U	0-1107204-4	172	EMV-K.6/16.SG.2.M32.G	0-1106415-2	71	HA.16.Bu.C.B17-32	2-1103417-7	139
AM.2x9.BG.3-0	0-1107199-1	172	EMV-K.6/16.STO.1.16.G	4-1102706-5	70	HA.16.Bu.C.B17-32	2-1103417-7	152
AM.2x9.BG.3-U	0-1107198-1	172	EMV-K.6/16.STO.1.M32.G	0-1106416-3	70	HA.16.Bu.C.B17-32	2-1103417-7	115
AP.M.1.11	1-1102978-9	162	EMV-K.6/16.STS.1.16.G	4-1102704-5	70	HA.16.Bu.C.B33-48	2-1103417-8	139
ASD.11.N	1-1106050-1	179	EMV-K.6/16.STS.1.M25.G	0-1106416-4	70	HA.16.Bu.C.B33-48	2-1103417-8	152
ASD.13.N	2-1106050-1	179	EMV-KF/K.24/64.STS.1.29.G	4-1102732-5	137	HA.16.Bu.C.B49-64	2-1103417-9	152
ASD.16.N	3-1106050-1	179	EMV-KF/K.24/64.STS.1.36.G	4-1102733-5	137	HA.16.Bu.S.B1-16	1-1103417-1	152
ASD.21.N	4-1106050-1	179	EMV-KF/K.24/64.STS.1.M40.G	0-1106462-2	137	HA.16.Bu.S.B1-16	1-1103417-1	90
ASD.29.N	5-1106050-1	179	EMV-Konenpaar PG11	0-1106007-4	173	HA.16.Bu.S.B1-16	1-1103417-1	115
ASD.36.N	6-1106050-1	179	EMV-Konenpaar PG11/M22	0-1106007-6	173	HA.16.Bu.S.B1-16	1-1103417-1	139
ASD.42.N	7-1106050-1	179	EMV-Konenpaar PG11/PG11	0-1106007-5	173	HA.16.Bu.S.B17-32	1-1103417-7	139
ASD-K.11.V	1-1106052-1	179	EMV-Konenpaar PG13,5	0-1106007-7	173	HA.16.Bu.S.B17-32	1-1103417-7	152
ASD-K.13.V	2-1106052-1	179	EMV-Konenpaar PG13,5/M22	0-1106007-9	173	HA.16.Bu.S.B17-32	1-1103417-7	115
ASD-K.16.N	3-1106051-1	179	EMV-Konenpaar PG13,5/PG13,5	0-1106007-8	173	HA.16.Bu.S.B33-48	1-1103417-8	139
ASD-K.16.V	3-1106052-1	179	EMV-Konenpaar PG16	1-1106007-2	173	HA.16.Bu.S.B33-48	1-1103417-8	152
ASD-K.21.N	4-1106051-1	179	EMV-Konenpaar PG16	1-1106007-0	173	HA.16.Bu.S.B49-64	1-1103417-9	152
ASD-K.21.V	4-1106052-1	179	EMV-Konenpaar PG16	1-1106007-1	173	HA.16.Bu.S.C.B1-16	7-1103417-1	90
ASD-K.29.N	5-1106051-1	179	EMV-Konenpaar PG16	1-1106007-7	173	HA.16.Bu.S.C.B1-16	7-1103417-1	152
ASD-K.29.V	5-1106052-1	179	EMV-Konenpaar PG16	1-1106007-6	173	HA.16.Bu.S.C.B1-16	7-1103417-1	139
ASD-K.36.V	6-1106052-1	179	EMV-Konenpaar PG16	1-1106007-5	173	HA.16.Bu.S.C.B17-32	7-1103417-7	139
ASD-K.42.V	7-1106052-1	179	EMV-Konenpaar PG16/M28	1-1106007-4	173	HA.16.Bu.S.C.B17-32	7-1103417-7	152
AWZG-HD.M-RSZ	0-1102855-1	34	EMV-Konenpaar PG16/PG11	1-1106007-3	173	HA.16.Bu.S.C.B33-48	7-1103417-8	152
AWZG-HD.M-RSZ	0-1102855-1	42	EMV-Konenpaar PG21	1-1106007-8	173	HA.16.Bu.S.C.B33-48	7-1103417-8	139
AWZG-HE-Q5-RSZ	0-1102855-7	35	EMV-Konenpaar PG21	2-1106007-1	173	HA.16.Bu.S.C.B49-64	7-1103417-9	152
AWZG-HN.D-RSZ	0-1102855-2	33	EMV-Konenpaar PG21/M28	2-1106007-0	173	HA.16.KDO-LB.1.16.G	1-1102152-2	95
AWZG-HSK-RSZ	0-1102855-8	37	EMV-Konenpaar PG21/M32	2-1106007-2	173	HA.16.KDO-LB.1.M20.G	0-1106437-1	95
AWZG-HSS-RSZ	0-1102855-5	39	EMV-Konenpaar PG21/PG21	1-1106007-9	173	HA.16.SGD-LB.1.16.Z	1-1102147-2	95
AWZG-HVT-RSZ	0-1102855-3	36	EMV-Konenpaar PG29	2-1106007-3	173	HA.16.SGD-LB.2.16.Z	1-1102149-2	95
BEBO.M3.KURZ	1-1106109-1	164	EMV-Konenpaar PG29/M38	2-1106007-5	173	HA.16.SGD-LB.2.M20.Z	0-1106438-1	95
BS.11.MS	1-1106056-3	177	EMV-Konenpaar PG29/PG29	2-1106007-4	173	HA.16.SG-LB.1.16.Z	1-1102143-2	94
BS.13.MS	2-1106056-3	177	EMV-Konenpaar PG36/PG36	2-1106007-6	173	HA.16.SG-LB.2.16.Z	1-1102145-2	94
BS.16.MS	3-1106056-3	177	EMV-Konenpaar PG36/PG48	2-1106007-7	173	HA.16.SG-LB.2.M20.Z	0-1106438-2	94
BS.21.MS	4-1106056-3	177	EMV-Konenpaar PG42	2-1106007-8	173	HA.16.SKB	2-1106208-7	169
BS.29.MS	5-1106056-3	177	EMV-Konenpaar PG42/PG48	2-1106007-9	173	HA.16.Sti.C.B1-16	2-1103416-3	139
BS.36.MS	6-1106056-3	177	EMV-Konenpaar PG9	0-1106007-1	173	HA.16.Sti.C.B1-16	2-1103416-3	115
BS.42.MS	7-1106056-3	177	EMV-Konenpaar PG9/M22	0-1106007-3	173	HA.16.Sti.C.B1-16	2-1103416-3	90
BS.M16.MS	1-1102773-6	177	EMV-Konenpaar PG9/PG9	0-1106007-2	173	HA.16.Sti.C.B1-16	2-1103416-3	152
BS.M20.MS	2-1102773-0	177	Erdungsband-Set 120mm	2-1106303-9	194	HA.16.Sti.C.B17-32	2-1103416-7	139
BS.M25.MS	2-1102773-5	177	Erdungsband-Set 120mm	2-1106303-9	168	HA.16.Sti.C.B17-32	2-1103416-7	152
BS.M32.MS	3-1102773-2	177	Erdungsband-Set 220mm	3-1106303-9	194	HA.16.Sti.C.B17-32	2-1103416-7	115
BS.M40.MS	4-1102773-0	177	Erdungsband-Set 220mm	3-1106303-9	168	HA.16.Sti.C.B33-48	2-1103416-8	139
BS.M50.MS	5-1102773-0	177	Erdungsband-Set 90mm	1-1106303-9	168	HA.16.Sti.C.B33-48	2-1103416-8	152
CB-HSS-CSZ.2.5mm2	1-1105654-8	39	Erdungsband-Set 90mm	1-1106303-9	194	HA.16.Sti.C.B49-64	2-1103416-9	152
CB-HSS-CSZ.4mm2	2-1105654-8	39	ERW.11/13.MS	1-1106058-5	178	HA.16.Sti.S.B1-16	1-1103416-1	139
COS.QUICK-IN	0-1110939-3	163	ERW.11/16.MS	7-1106058-5	178	HA.16.Sti.S.B1-16	1-1103416-1	90
CZ-HF60.M	0-1110956-1	40	ERW.13/16.MS	2-1106058-5	178	HA.16.Sti.S.B1-16	1-1103416-1	115
DS.11.DI	1-1106004-9	175	ERW.13/21.MS	8-1106058-5	178	HA.16.Sti.S.B1-16	1-1103416-1	152
DS.13.DI	2-1106004-9	175	ERW.16/21.MS	3-1106058-5	178	HA.16.Sti.S.B17-32	1-1103416-7	139
DS.16.DI	3-1106004-9	175	ERW.21/29.MS	4-1106058-5	178	HA.16.Sti.S.B17-32	1-1103416-7	152
DS.21.DI	4-1106004-9	175	ERW.29/36.MS	5-1106058-5	178	HA.16.Sti.S.B17-32	1-1103416-7	115
DS.29.DI	5-1106004-9	175	ERW.36/42.MS	6-1106058-5	178	HA.16.Sti.S.B33-48	1-1103416-8	139
DS.36.DI	6-1106004-9	175	EWZG-RSZ	0-1102855-6	37	HA.16.Sti.S.B33-48	1-1103416-8	152
DS.42.DI	7-1106004-9	175	EWZG-RSZ	0-1102855-6	38	HA.16.Sti.S.B49-64	1-1103416-9	152
EMV.M16.MS	1-1102772-6	174	EWZG-RSZ	0-1102855-6	36	HA.16.Sti.S.C.B1-16	7-1103416-1	90
EMV.M20.MS	2-1102772-0	174	EWZG-RSZ	0-1102855-6	34	HA.16.Sti.S.C.B1-16	7-1103416-1	115

Sortiert nach Bezeichnung/Sorted by description

Bestelltext	Best-Nr.	Seite	Bestelltext	Best-Nr.	Seite	Bestelltext	Best-Nr.	Seite
HA.16.Sti.SC.B1-16	7-1103416-1	152	HB.10.STO.1.M25.G	0-1106430-1	77	HB.32.SGD.1.29.Z	1-1102362-6	148
HA.16.Sti.SC.B1-16	7-1103416-1	139	HB.10.STO-GR.1.16.G	1-1102267-7	82	HB.32.SGD.2.29.Z	1-1102364-6	148
HA.16.Sti.SC.B17-32	7-1103416-7	115	HB.10.STO-GR.1.M25.G	0-1106430-2	80	HB.32.SGD.2.M32.Z	0-1106476-1	148
HA.16.Sti.SC.B17-32	7-1103416-7	139	HB.10.STO-VS.1.16.G	1-1102267-1	82	HB.32.SGD-LB.1.29.Z	1-1102362-2	150
HA.16.Sti.SC.B17-32	7-1103416-7	152	HB.10.STO-VS.1.M25.G	0-1106430-3	80	HB.32.SGD-LB.2.M32.Z	0-1106476-2	150
HA.16.Sti.SC.B33-48	7-1103416-8	139	HB.10.STS.1.16.G	1-1102261-6	77	HB.32.SG-VS.1.29.Z	1-1102354-1	147
HA.16.Sti.SC.B33-48	7-1103416-8	152	HB.10.STS.1.21.G	1-1102264-6	77	HB.32.SG-VS.2.29.Z	1-1102356-1	147
HA.16.Sti.SC.B49-64	7-1103416-9	152	HB.10.STS.1.M25.G	0-1106430-4	77	HB.32.SG-VS.2.M32.Z	0-1106476-4	147
HA.16.STO.1.16.G	1-1102139-7	93	HB.10.STS-GR.1.16.G	1-1102261-7	82	HB.32.STO.1.29.G	1-1102351-6	146
HA.16.STO.1.M20.G	0-1106439-1	93	HB.10.STS-GR.1.M25.G	0-1106430-5	82	HB.32.STO.1.M40.G	0-1106477-1	146
HA.16.STS.1.16.G	1-1102136-7	93	HB.10.STS-VS.1.16.G	1-1102261-1	80	HB.32.STO-GR.1.29.G	1-1102351-7	149
HA.16.STS.1.M20.G	0-1106439-2	93	HB.10.STS-VS.1.M25.G	0-1106430-6	80	HB.32.STO-GR.1.M40.G	0-1106477-2	149
HA.3.AGD-LB	1-1102106-2	47	HB.16.AGD	1-1102305-6	107	HB.32.STS.1.29.G	1-1102348-6	146
HA.3.AG-LB	1-1102105-2	47	HB.16.AGD-LB	1-1102305-2	109	HB.32.STS.1.M40.G	0-1106477-4	146
HA.3.AGW-LB	1-1102107-2	47	HB.16.AG-LB	1-1102296-2	109	HB.32.STS-GR.1.29.G	1-1102348-7	149
HA.3.Bu.S	1-1103401-1	43	HB.16.AG-VS	1-1102296-1	104	HB.32.STS-GR.1.M40.G	0-1106477-5	149
HA.3.EG-LB/A.1.16.Z	1-1102114-2	48	HB.16.KDO-LB.1.21.G	1-1102304-2	110	HB.32.STS-VS.1.29.G	1-1102348-1	148
HA.3.EG-LB/A.1.M20.Z	0-1102874-1	48	HB.16.KDO-LB.1.M32.G	0-1106447-1	110	HB.32.STS-VS.1.M40.G	0-1106477-6	148
HA.3.KDOD-LB.1.11.Z	1-1108759-2	48	HB.16.KDO-VS.1.21.G	1-1102304-1	105	HB.48.AGD-LB	1-1102389-2	158
HA.3.KDO-LB.1.11.Z	1-1102112-2	48	HB.16.KDO-VS.1.M32.G	0-1106447-2	105	HB.48.SGD-LB.1.29.Z	1-1107001-2	158
HA.3.KDO-LB.1.M16.G	0-1106403-1	48	HB.16.SGD.1.21.Z	1-1102308-6	107	HB.48.SGD-LB.1.36.Z	1-1107005-2	158
HA.3.SG-LB.1.11.Z	1-1102109-2	48	HB.16.SGD.2.21.Z	1-1102310-6	107	HB.48.SGD-LB.2.29.Z	1-1107003-2	158
HA.3.SG-LB.1.M16.G	0-1106404-1	48	HB.16.SGD.2.M25.Z	0-1106448-1	107	HB.48.SGD-LB.2.36.Z	1-1107007-2	158
HA.3.SG-LB.1.M20.G	0-1106404-3	48	HB.16.SGD-LB.1.21.Z	1-1102308-2	110	HB.48.SGD-LB.2.M40.Z	0-1106481-1	158
HA.3.SKB	2-1106205-7	169	HB.16.SGD-LB.2.21.Z	1-1102310-2	110	HB.48.SG-LB.1.29.Z	1-1102391-2	158
HA.3.Sti.S	1-1103400-1	43	HB.16.SGD-LB.2.M25.Z	0-1106448-2	110	HB.48.SG-LB.1.36.Z	1-1102395-2	158
HA.3.STO.1.11.Z	1-1102101-7	47	HB.16.SG-LB.1.21.Z	1-1102299-2	109	HB.48.SG-LB.2.29.Z	1-1102393-2	158
HA.3.STO.1.M16.Z	0-1106405-1	47	HB.16.SG-LB.2.21.Z	1-1102301-2	109	HB.48.SG-LB.2.36.Z	1-1102397-2	158
HA.3.STO.1.M20.Z	0-1106405-3	47	HB.16.SG-LB.2.M25.Z	0-1106448-3	109	HB.48.SG-LB.2.M40.Z	0-1106481-2	158
HA.3.STW.1.11.Z	1-1102103-7	47	HB.16.SG-VS.1.21.Z	1-1102299-1	104	HB.48.STO-GR.1.29.G	1-1102382-7	157
HA.3.STW.1.M16.Z	0-1106406-1	47	HB.16.SG-VS.2.21.Z	1-1102301-1	104	HB.48.STO-GR.1.36.G	1-1102385-7	157
HA.3.STW.1.M20.Z	0-1106406-3	47	HB.16.SG-VS.2.M25.Z	0-1106448-4	104	HB.48.STO-GR.1.42.G	1-1102388-7	157
HA.32.AGD	1-1102165-1	119	HB.16.SKP-LB	3-1106214-0	169	HB.48.STO-GR.1.M50.G	0-1106482-1	157
HA.32.AG-VS	1-1102160-1	118	HB.16.SKP-VS	2-1106214-1	169	HB.48.STS-GR.1.29.G	1-1102373-7	157
HA.32.SGD.1.21.Z	1-1102167-1	119	HB.16.SKP-VS+D	2-1106214-1	169	HB.48.STS-GR.1.36.G	1-1102376-7	157
HA.32.SGD.2.21.Z	1-1102169-1	119	HB.16.STO.1.21.G	1-1102295-6	103	HB.48.STS-GR.1.42.G	1-1102379-7	157
HA.32.SGD.2.M25.Z	0-1106455-1	119	HB.16.STO.1.M32.G	0-1106449-1	103	HB.6.AGD-LB	1-1102246-2	65
HA.32.SG-VS.1.21.Z	1-1102162-1	118	HB.16.STO-GR.1.21.G	1-1102295-7	108	HB.6.AG-LB	1-1102244-2	65
HA.32.SG-VS.2.21.Z	1-1102164-1	118	HB.16.STO-GR.1.M32.G	0-1106449-2	108	HB.6.KDO-LB.1.16.G	1-1102258-2	67
HA.32.SG-VS.2.M25.Z	0-1106455-2	118	HB.16.STO-VS.1.21.G	1-1102295-1	106	HB.6.KDO-LB.1.M25.G	0-1106417-1	67
HA.32.STO.1.21.G	1-1102158-6	118	HB.16.STO-VS.1.M32.G	0-1106449-3	106	HB.6.SGD-LB.1.16.Z	1-1102253-2	66
HA.32.STO.1.M32.G	0-1106456-1	118	HB.16.STS.1.21.G	1-1102292-6	103	HB.6.SGD-LB.2.16.Z	1-1102255-2	66
HA.32.STO-VS.1.21.G	1-1102158-1	119	HB.16.STS-GR.1.21.G	1-1102292-7	108	HB.6.SGD-LB.2.M25.Z	0-1106418-1	66
HA.32.STO-VS.1.M32.G	0-1106456-2	119	HB.16.STS-GR.1.M32.G	0-1106449-5	108	HB.6.SG-LB.1.16.Z	1-1102249-2	65
HA.32.STS.1.21.G	1-1102155-6	118	HB.16.STS-VS.1.21.G	1-1102292-1	106	HB.6.SG-LB.2.16.Z	1-1102251-2	65
HA.32.STS.1.M25.G	0-1106456-3	118	HB.16.STS-VS.1.M32.G	0-1106449-6	106	HB.6.SG-LB.2.M25.Z	0-1106418-2	65
HA.32.STS-VS.1.21.G	1-1102155-1	119	HB.24.AGD	1-1102340-6	130	HB.6.SKP	5-1106207-7	169
HA.32.STS-VS.1.M25.G	0-1106456-4	119	HB.24.AGD-LB	1-1102340-2	132	HB.6.STO.1.16.G	1-1102243-7	64
HA.4.Bu.S	1-1103403-1	43	HB.24.AG-LB	1-1102291-2	132	HB.6.STO.1.M25.G	0-1106419-1	64
HA.4.Sti.S	1-1103402-1	43	HB.24.AG-VS	1-1102291-1	127	HB.6.STS.1.16.G	1-1102240-7	64
HA.48.AGD-LB	1-1102177-2	140	HB.24.KDO-LB.1.21.G	1-1102336-2	134	HB.6.STS.1.M25.G	0-1106419-2	64
HA.48.AG-LB	1-1102176-2	140	HB.24.KDO-LB.1.29.G	1-1102339-2	134	HB-K.10.AGD	2-1102283-6	81
HA.48.SGD-LB.1.29.Z	1-1102183-2	141	HB.24.KDO-LB.1.M32.G	0-1106463-1	134	HB-K.10.AGD-LB	2-1102283-2	83
HA.48.SGD-LB.2.29.Z	1-1102185-2	141	HB.24.KDO-VS.1.21.G	1-1102336-1	128	HB-K.10.AG-LB	2-1102271-2	83
HA.48.SG-LB.1.29.Z	1-1102179-2	141	HB.24.KDO-VS.1.29.G	1-1102339-1	128	HB-K.10.AG-VS	2-1102271-1	78
HA.48.SG-LB.2.29.Z	1-1102181-2	141	HB.24.KDO-VS.1.M32.G	0-1106463-2	138	HB-K.10.KDO-VS.1.16.G	2-1102279-1	79
HA.48.STO-GR.1.29.G	1-1102175-7	140	HB.24.SGD.1.21.Z	1-1102343-6	120	HB-K.10.KDO-VS.1.M25.G	0-1106428-4	79
HA.48.STS-GR.1.29.G	1-1102172-7	140	HB.24.SGD.2.21.Z	1-1102345-6	130	HB-K.10.SGD.1.16.Z	2-1102286-6	81
HA.64.AGD-LB	1-1102009-2	153	HB.24.SGD.2.M25.Z	0-1106464-1	130	HB-K.10.SGD.2.M25.Z	0-1106429-5	81
HA.64.SGD-LB.1.29.Z	1-1102011-2	153	HB.24.SGD-LB.1.21.Z	1-1102343-2	133	HB-K.10.SGD-LB.1.16.Z	2-1102286-2	84
HA.64.SGD-LB.1.36.Z	1-1102015-2	153	HB.24.SGD-LB.2.21.Z	1-1102345-2	133	HB-K.10.SGD-LB.2.M25.Z	0-1106429-6	84
HA.64.SGD-LB.2.29.Z	1-1102013-2	153	HB.24.SGD-LB.2.M25.Z	0-1106464-2	133	HB-K.10.SG-LB.1.16.Z	2-1102274-2	83
HA.64.SGD-LB.2.36.Z	1-1102017-2	153	HB.24.SG-LB.1.21.Z	1-1102331-2	133	HB-K.10.SG-LB.2.M25.Z	0-1106429-7	83
HA.64.STO-GR.1.29.G	1-1102027-7	153	HB.24.SG-LB.2.21.Z	1-1102333-2	133	HB-K.10.SG-VS.1.16.Z	2-1102274-1	78
HA.64.STO-GR.1.36.G	1-1102030-7	153	HB.24.SG-LB.2.M25.Z	0-1106464-3	133	HB-K.10.SG-VS.2.16.Z	2-1102276-1	78
HA.64.STO-GR.1.42.G	1-1102033-7	153	HB.24.SG-VS.1.21.Z	1-1102331-1	128	HB-K.10.SG-VS.2.M25.Z	0-1106429-8	78
HA.64.STO-GR.1.M50.G	0-1106480-1	153	HB.24.SG-VS.2.21.Z	1-1102333-1	128	HB-K.10.STO.1.16.G	2-1102267-6	77
HA.64.STS-GR.1.29.G	1-1102002-7	153	HB.24.SG-VS.2.M25.Z	0-1106464-4	128	HB-K.10.STO.1.21.G	2-1102270-6	77
HA.64.STS-GR.1.42.G	1-1102008-7	153	HB.24.SKP-LB	3-1106216-0	169	HB-K.10.STO.1.M25.G	0-1106430-7	77
HA.64.STS-GR.1.M50.G	0-1106480-2	153	HB.24.SKP-VS	2-1106216-0	169	HB-K.10.STO-GR.1.16.G	2-1102267-7	82
HB.10.AGD	1-1102283-6	81	HB.24.SKP-VS+D	2-1106216-1	169	HB-K.10.STO-GR.1.M25.G	0-1106430-8	82
HB.10.AGD-LB	1-1102283-2	83	HB.24.STO.1.21.G	1-1102325-6	127	HB-K.10.STO-VS.1.16.G	2-1102267-1	80
HB.10.AG-LB	1-1102271-2	83	HB.24.STO.1.29.G	1-1102328-6	127	HB-K.10.STO-VS.1.M25.G	0-1106430-9	80
HB.10.AG-VS	1-1102271-1	78	HB.24.STO.1.M32.G	0-1106465-1	127	HB-K.10.STS.1.21.G	2-1102264-6	77
HB.10.KDO-LB.1.16.G	1-1102279-2	84	HB.24.STO-GR.1.21.G	1-1102325-7	132	HB-K.10.STS-GR.1.16.G	2-1102261-7	82
HB.10.KDO-LB.1.21.G	1-1102282-2	84	HB.24.STO-GR.1.29.G	1-1102328-7	132	HB-K.10.STS-VS.1.16.G	2-1102261-1	80
HB.10.KDO-LB.1.M25.G	0-1106428-1	84	HB.24.STO-GR.1.M32.G	0-1106465-2	132	HB-K.16.AGD	2-1102305-6	107
HB.10.KDO-VS.1.16.G	1-1102279-1	79	HB.24.STO-VS.1.21.G	1-1102325-1	129	HB-K.16.AGD-LB	2-1102305-2	109
HB.10.KDO-VS.1.21.G	1-1102282-1	79	HB.24.STO-VS.1.29.G	1-1102328-1	129	HB-K.16.AG-LB	2-1102296-2	109
HB.10.KDO-VS.1.M25.G	0-1106428-2	79	HB.24.STO-VS.1.M32.G	0-1106465-3	129	HB-K.16.AG-VS	2-1102296-1	104
HB.10.SGD.1.16.Z	1-1102286-6	81	HB.24.STS.1.21.G	1-1102316-6	126	HB-K.16.KDO-VS.1.21.G	2-1102304-1	105
HB.10.SGD.2.16.Z	1-1102288-6	81	HB.24.STS.1.29.G	1-1102319-6	126	HB-K.16.KDO-VS.1.M32.G	0-1106447-4	105
HB.10.SGD.2.M25.Z	0-1106429-1	81	HB.24.STS.1.M32.G	0-1106465-4	126	HB-K.16.SGD.1.21.Z	2-1102308-6	107
HB.10.SGD-LB.1.16.Z	1-1102286-2	84	HB.24.STS-GR.1.21.G	1-1102316-7	131	HB-K.16.SGD.2.21.Z	2-1102310-6	107
HB.10.SGD-LB.2.16.Z	1-1102288-2	84	HB.24.STS-GR.1.29.G	1-1102319-7	131	HB-K.16.SGD.2.M25.Z	0-1106448-5	107
HB.10.SGD-LB.2.M25.Z	0-1106429-2	84	HB.24.STS-GR.1.M32.G	0-1106465-5	131	HB-K.16.SGD-LB.1.21.Z	2-1102308-2	110
HB.10.SG-LB.1.16.Z	1-1102274-2	83	HB.24.STS-VS.1.21.G	1-1102316-1	129	HB-K.16.SGD-LB.2.21.Z	2-1102310-2	110
HB.10.SG-LB.2.16.Z	1-1102276-2	83	HB.24.STS-VS.1.29.G	1-1102319-1	129	HB-K.16.SGD-LB.2.M25.Z	0-1106448-6	110
HB.10.SG-LB.2.M25.Z	0-1106429-3	83	HB.24.STS-VS.1.M32.G	0-1106465-6	129	HB-K.16.SG-LB.2.M25.Z	0-1106448-7	109
HB.10.SG-VS.1.16.Z	1-1102274-1	78	HB.32.AGD	1-1102360-6	148	HB-K.16.SG-VS.1.21.Z	2-1102299-1	104
HB.10.SG-VS.2.16.Z	1-1102276-1	78	HB.32.AGD-LB	1-1102360-2	150	HB-K.16.SG-VS.2.21.Z	2-1102301-1	104
HB.10.SG-VS.2.M25.Z	0-1106429-4	78	HB.32.AG-LB	1-1102352-2	150	HB-K.16.SG-VS.2.M25.Z	0-1106448-9	104
HB.10.SKP	5-1106213-6	169	HB.32.AG-VS	1-1102352-1	146	HB-K.16.STO.1.21.G	2-1102295-6	103
HB.10.STO.1.16.G	1-1102267-6	77	HB.32.KDO-VS.1.29.G	1-1102359-1	147	HB-K.16.STO.1.M32.G	0-1106449-7	103
HB.10.STO.1.21.G								

Sortiert nach Bezeichnung/Sorted by description

Bestelltext	Best-Nr.	Seite	Bestelltext	Best-Nr.	Seite	Bestelltext	Best-Nr.	Seite
HB-K.16.STO-GR.1.M32.G	0-1106449-8	108	HB-K/2.48.AG-ZVGR	2-1102237-8	159	HD.15.KDO-LB.1.M25.G	0-1106412-1	58
HB-K.16.STO-VS.1.M32.G	0-1106449-9	106	HB-K/2.48.STS-ZB.1.42.G	2-1102234-3	159	HD.15.SGD-LB.1.16.Z	1-1102446-2	58
HB-K.16.STS.1.21.G	2-1102292-6	103	HB-K/2.48.STS-ZB.1.42.Z	2-1102233-3	159	HD.15.SGD-LB.1.21.Z	1-1102450-2	58
HB-K.16.STS.1.M32.G	1-1106449-0	103	HB-K/2.48.STS-ZB.1.48.G	2-1102236-3	159	HD.15.SGD-LB.2.16.Z	1-1102448-2	58
HB-K.16.STS-GR.1.21.G	2-1102292-7	108	HB-K/2.48.STS-ZB.1.48.Z	2-1102235-3	159	HD.15.SGD-LB.2.21.Z	1-1102452-2	58
HB-K.16.STS-GR.1.M32.G	1-1106449-1	108	HB-K/2.6.AG-ZVGR	2-1102244-8	68	HD.15.SGD-LB.2.M25.Z	0-1106413-1	58
HB-K.16.STS-VS.1.M32.G	1-1106449-2	106	HB-K/2.6.SG-ZVGR.1.16.Z	2-1102249-8	69	HD.15.SG-LB.1.16.Z	1-1102438-2	57
HB-K.24.AGD	2-1102340-6	130	HB-K/2.6.SG-ZVGR.2.16.Z	2-1102251-8	69	HD.15.SG-LB.1.21.Z	1-1102442-2	57
HB-K.24.AGD-LB	2-1102340-2	132	HB-K/2.6.SG-ZVGR.2.M25.Z	0-1106418-5	69	HD.15.SG-LB.2.16.Z	1-1102440-2	57
HB-K.24.AG-LB	2-1102291-2	132	HB-K/2.6.STS-ZB.1.16.G	2-1102240-3	68	HD.15.SG-LB.2.21.Z	1-1102444-2	57
HB-K.24.AG-VS	2-1102291-1	127	HB-K/2.6.STS-ZB.1.M25.G	0-1106419-5	68	HD.15.SG-LB.2.M25.Z	0-1106413-2	57
HB-K.24.KDO-LB.1.M32.G	0-1106463-3	134	HB-KF.10.STS.1.16.G	1-1102211-6	77	HD.15.Sti.C B1-15	2-1103004-3	55
HB-K.24.KDO-VS.1.21.G	2-1102336-1	128	HB-KF.10.STS.1.21.G	1-1102214-6	77	HD.15.STO.1.16.G	1-1102433-7	56
HB-K.24.SGD.1.21.Z	2-1102343-6	130	HB-KF.10.STS.1.M25.G	0-1106431-1	77	HD.15.STO.1.21.G	1-1102436-7	56
HB-K.24.SGD.2.M25.G	0-1106464-5	130	HB-KF.10.STS.1.M25.G	1-1102211-1	80	HD.15.STO.1.M25.G	0-1106414-1	56
HB-K.24.SGD-LB.1.21.Z	2-1102343-2	133	HB-KF.10.STS-GR.1.16.G	1-1102211-7	82	HD.15.STS.1.16.G	1-1102427-7	56
HB-K.24.SGD-LB.2.M25.Z	0-1106464-6	133	HB-KF.10.STS-GR.1.M25.G	0-1106431-2	82	HD.15.STS.1.M25.G	0-1106414-2	56
HB-K.24.SG-LB.1.21.Z	2-1102331-2	133	HB-KF.10.STS-VS.1.16.G	2-1102211-1	80	HD.16.Bu.C	2-1103007-3	62
HB-K.24.SG-LB.2.M25.Z	0-1106464-7	133	HB-KF.10.STS-VS.1.M25.G	0-1106431-3	80	HD.16.KDO-LB.1.21.G	1-1102489-2	67
HB-K.24.SG-VS.1.21.Z	2-1102331-1	128	HB-KF.16.STS.1.21.G	1-1102220-6	103	HD.16.KDO-LB.1.M32.G	0-1106421-1	67
HB-K.24.SG-VS.2.21.Z	2-1102333-1	128	HB-KF.16.STS.1.M32.G	1-1106449-5	103	HD.16.SGD-LB.1.21.Z	1-1102480-2	66
HB-K.24.SG-VS.2.M25.Z	0-1106464-8	128	HB-KF.6.STS.1.16.G	1-1102205-7	153	HD.16.SGD-LB.2.21.Z	1-1102482-2	66
HB-K.24.STO.1.21.G	2-1102325-6	127	HB-KF.6.STS.1.16.G	1-1102205-7	64	HD.16.SGD-LB.2.M32.Z	0-1106422-1	66
HB-K.24.STO.1.29.G	2-1102328-6	127	HB-KF.6.STS.1.M25.G	0-1106420-1	64	HD.16.SG-LB.1.21.Z	1-1102472-2	66
HB-K.24.STO.1.M32.G	0-1106465-7	127	HB-KF/K.10.STS.1.16.G	2-1102211-6	77	HD.16.SG-LB.2.21.Z	1-1102474-2	66
HB-K.24.STO-GR.1.29.G	2-1102328-7	132	HB-KF/K.10.STS.1.21.G	2-1102214-6	77	HD.16.SG-LB.2.M32.Z	0-1106422-2	66
HB-K.24.STO-GR.1.M32.G	0-1106465-8	132	HB-KF/K.10.STS.1.M25.G	0-1106431-5	77	HD.16.Sti.C	2-1103006-3	62
HB-K.24.STO-VS.1.M32.G	1-1106465-0	129	HB-KF/K.10.STS-GR.1.16.G	2-1102211-7	82	HD.16.STO.1.21.G	1-1102467-7	65
HB-K.24.STS.1.21.G	2-1102316-6	126	HB-KF/K.10.STS-VS.1.16.G	2-1102211-1	80	HD.16.STO.1.M32.G	0-1106423-1	65
HB-K.24.STS.1.29.G	2-1102319-6	126	HB-KF/K.10.STS-VS.1.M25.G	0-1106431-7	82	HD.16.STS.1.21.G	1-1102461-7	64
HB-K.24.STS.1.M32.G	1-1106465-1	126	HB-KF/K.10.STS-VS.1.M25.G	0-1106431-7	80	HD.16.STS.1.M32.G	0-1106423-2	64
HB-K.24.STS-GR.1.21.G	2-1102316-7	131	HB-KF/K.16.STS.1.21.G	2-1102220-6	103	HD.24.Bu.C B1-24	2-1103009-3	75
HB-K.24.STS-GR.1.29.G	2-1102319-7	131	HB-KF/K.16.STS.1.M32.G	1-1106449-8	103	HD.24.KDO-LB.1.29.G	1-1102519-2	84
HB-K.24.STS-GR.1.M32.G	1-1106465-2	131	HB-KF/K.6.STS.1.16.G	2-1102205-7	64	HD.24.KDO-LB.1.M32.G	0-1106432-1	84
HB-K.24.STS-VS.1.29.G	2-1102319-1	129	HB-KF/K.6.STS.1.M25.G	0-1102899-1	64	HD.24.KDO-VS.1.M32.G	0-1106432-2	79
HB-K.24.STS-VS.1.M32.G	1-1106465-3	129	HB-KF/K-Z.10.STS-ZB.1.16.G	2-1102211-3	86	HD.24.SGD.2.21.Z	1-1102523-6	81
HB-K.32.AGD	2-1102360-6	148	HB-KF/K-Z.10.STS-ZB.1.M25.G	0-1106431-8	86	HD.24.SGD.2.M32.Z	0-1106433-1	81
HB-K.32.AGD-LB	2-1102360-2	150	HB-KF/K-Z.16.STS-ZB.1.21.G	2-1102220-3	111	HD.24.SGD-LB.1.29.Z	1-1102525-2	84
HB-K.32.AG-LB	2-1102352-2	150	HB-KF/K-Z.16.STS-ZB.1.M32.G	2-1106449-1	111	HD.24.SGD-LB.2.21.Z	1-1102523-2	84
HB-K.32.AG-VS	2-1102352-1	146	HB-KF/K-Z.24.STS-ZB.1.29.G	2-1102232-3	135	HD.24.SGD-LB.2.29.Z	1-1102527-2	84
HB-K.32.SGD.2.M32.Z	0-1106476-5	148	HB-KF/K-Z.24.STS-ZB.1.M32.G	0-1106466-7	135	HD.24.SGD-LB.2.M32.Z	0-1106433-2	84
HB-K.32.SG-VS.1.29.Z	2-1102354-1	147	HB-KF/K-Z.6.STS-ZB.1.16.G	2-1102205-3	68	HD.24.SG-LB.1.21.Z	1-1102507-2	83
HB-K.32.SG-VS.2.29.Z	2-1102356-1	147	HB-KF/K-Z.6.STS-ZB.1.M25.G	0-1106420-2	68	HD.24.SG-LB.1.29.Z	1-1102511-2	83
HB-K.32.SG-VS.2.M32.Z	0-1106476-8	147	HB-KF-Z.10.STS-ZB.1.16.G	1-1102211-3	86	HD.24.SG-LB.2.21.Z	1-1102509-2	83
HB-K.32.STO.1.29.G	2-1102351-6	146	HB-KF-Z.10.STS-ZB.1.M25.G	0-1106431-4	86	HD.24.SG-LB.2.29.Z	1-1102513-2	83
HB-K.32.STO.1.M40.G	0-1106477-7	146	HB-KF-Z.16.STS-ZB.1.21.G	1-1102220-3	111	HD.24.SG-LB.2.M32.Z	0-1106433-3	83
HB-K.32.STO-GR.1.29.G	2-1102351-7	149	HB-KF-Z.16.STS-ZB.1.M32.G	2-1106449-2	111	HD.24.SG-VS.1.21.Z	1-1102507-1	78
HB-K.32.STO-GR.1.M40.G	0-1106477-8	149	HB-KF-Z.24.STS-ZB.1.21.G	1-1102229-3	135	HD.24.SG-VS.1.29.Z	1-1102511-1	78
HB-K.32.STS.1.29.G	2-1102348-6	146	HB-KF-Z.24.STS-ZB.1.29.G	1-1102232-3	135	HD.24.SG-VS.2.21.Z	1-1102509-1	78
HB-K.32.STS.1.M40.G	1-1106477-0	146	HB-KF-Z.24.STS-ZB.1.M32.G	0-1106466-8	135	HD.24.SG-VS.2.29.Z	1-1102513-1	78
HB-K.32.STS-GR.1.M40.G	1-1106477-1	149	HB-KF-Z.6.STS-ZB.1.16.G	1-1102205-3	68	HD.24.SG-VS.2.M32.Z	0-1106433-4	78
HB-K.32.STS-VS.1.M40.G	1-1106477-2	148	HB-KF-Z.6.STS-ZB.1.M25.G	0-1106420-3	68	HD.24.Sti.C	2-1103008-3	75
HB-K.48.AGD-LB	2-1102389-2	158	HB-Z.10.AG-ZVGR	1-1102271-8	86	HD.24.STO.1.21.G	1-1102502-6	77
HB-K.48.SGD-LB.1.36.Z	2-1107005-2	158	HB-Z.10.SG-ZVGR.1.16.Z	1-1102274-8	87	HD.24.STO.1.29.G	1-1102505-6	77
HB-K.48.SGD-LB.2.36.Z	2-1107007-2	158	HB-Z.10.SG-ZVGR.2.16.Z	1-1102276-8	87	HD.24.STO-GR.1.21.G	1-1102502-7	82
HB-K.48.SG-LB.1.36.Z	2-1102395-2	158	HB-Z.10.STS-ZB.1.16.G	1-1102261-3	86	HD.24.STO-GR.1.29.G	1-1102505-7	82
HB-K.48.SG-LB.2.36.Z	2-1102397-2	158	HB-Z.10.STS-ZB.1.M25.G	1-1106430-6	86	HD.24.STO-GR.1.M32.G	0-1106434-2	82
HB-K.48.SG-LB.2.M40.Z	0-1106481-4	158	HB-Z.16.AG-ZVGR	1-1102296-8	111	HD.24.STO-VS.1.29.G	1-1102505-1	80
HB-K.48.STO-GR.1.36.G	2-1102385-7	157	HB-Z.16.SG-ZVGR.1.21.Z	1-1102299-8	112	HD.24.STO-VS.1.M32.G	0-1106434-3	80
HB-K.48.STO-GR.1.M50.G	0-1106482-6	157	HB-Z.16.SG-ZVGR.2.21.Z	1-1102301-8	112	HD.24.STS.1.21.G	1-1102496-6	77
HB-K.48.STS-GR.1.36.G	2-1102376-7	157	HB-Z.16.SG-ZVGR.2.M25.Z	1-1106448-1	112	HD.24.STS.1.29.G	1-1102499-6	77
HB-K.48.STS-GR.1.M50.G	0-1106482-4	157	HB-Z.16.STS-ZB.1.21.G	1-1102292-3	111	HD.24.STS.1.M32.G	0-1106434-4	77
HB-K.48.STS-GR.1.M50.G	0-1106482-4	157	HB-Z.16.STS-ZB.1.M32.G	2-1106449-4	111	HD.24.STS-GR.1.21.G	1-1102496-7	82
HB-K.6.AGD-LB	2-1102246-2	65	HB-Z.16.STS-ZB.1.M32.G	2-1106449-4	103	HD.24.STS-GR.1.M32.G	0-1106434-5	82
HB-K.6.AG-LB	2-1102244-2	65	HB-Z.24.AG-ZVGR	1-1102291-8	136	HD.24.STS-VS.1.21.G	1-1102496-1	80
HB-K.6.KDO-LB.1.16.G	2-1102258-2	67	HB-Z.24.SG-ZVGR.1.21.Z	1-1102331-8	136	HD.24.STS-VS.1.29.G	1-1102499-1	80
HB-K.6.KDO-LB.1.M25.G	0-1106417-2	67	HB-Z.24.SG-ZVGR.2.21.Z	1-1102333-8	136	HD.24.STS-VS.1.M32.G	0-1106434-6	80
HB-K.6.SGD-LB.1.16.Z	2-1102253-2	66	HB-Z.24.SG-ZVGR.2.M25.Z	1-1106464-0	136	HD.25.Bu.C B1-25	2-1103011-3	92
HB-K.6.SGD-LB.2.16.Z	2-1102255-2	66	HB-Z.24.STS-ZB.1.21.G	1-1102316-3	135	HD.25.Bu.C B1-25	2-1103011-3	117
HB-K.6.SGD-LB.2.M25.Z	0-1106418-3	66	HB-Z.24.STS-ZB.1.29.G	1-1102319-3	135	HD.25.KDO-LB.1.21.G	1-1102561-2	95
HB-K.6.SG-LB.1.16.Z	2-1102249-2	65	HB-Z.24.STS-ZB.1.M32.G	1-1106465-9	135	HD.25.KDO-LB.1.M25.G	0-1106440-1	95
HB-K.6.SG-LB.2.16.Z	2-1102251-2	65	HB-Z.32.AG-ZVGR	1-1102352-8	151	HD.25.SGD-LB.1.16.Z	1-1102549-2	95
HB-K.6.SG-LB.2.M25.Z	0-1106418-4	65	HB-Z.32.SG-ZVGR.1.29.Z	1-1102354-8	151	HD.25.SGD-LB.1.21.Z	1-1102553-2	95
HB-K.6.STO.1.16.G	2-1102243-7	64	HB-Z.32.SG-ZVGR.2.29.Z	1-1102356-8	151	HD.25.SGD-LB.2.16.Z	1-1102551-2	95
HB-K.6.STO.1.M25.G	0-1106419-3	64	HB-Z.32.STS-ZB.1.29.G	1-1102348-3	151	HD.25.SGD-LB.2.21.Z	1-1102555-2	95
HB-K.6.STS.1.16.G	2-1102240-7	64	HB-Z.48.AG-ZVGR	1-1102237-8	159	HD.25.SGD-LB.2.M25.Z	0-1106441-1	95
HB-K.6.STS.1.M25.G	0-1106419-4	64	HB-Z.48.STS-ZB.1.42.G	1-1102234-3	159	HD.25.SG-LB.1.16.Z	1-1102541-2	94
HB-K/2.10.AG-ZVGR	2-1102271-8	86	HB-Z.48.STS-ZB.1.42.Z	1-1102233-3	159	HD.25.SG-LB.1.21.Z	1-1102545-2	94
HB-K/2.10.SG-ZVGR.1.16.Z	2-1102274-8	87	HB-Z.48.STS-ZB.1.48.G	1-1102236-3	159	HD.25.SG-LB.2.16.Z	1-1102543-2	94
HB-K/2.10.SG-ZVGR.2.16.Z	2-1102276-8	87	HB-Z.48.STS-ZB.1.48.Z	2-1102235-3	159	HD.25.SG-LB.2.21.Z	1-1102547-2	94
HB-K/2.10.SG-ZVGR.2.M25.Z	0-1106429-9	87	HB-Z.6.AG-ZVGR	1-1102244-8	68	HD.25.SG-LB.2.M25.Z	0-1106441-2	94
HB-K/2.10.STS-ZB.1.16.G	2-1102261-3	86	HB-Z.6.SG-ZVGR.1.16.Z	1-1102249-8	69	HD.25.Sti.C B1-25	2-1103010-3	92
HB-K/2.10.STS-ZB.1.M25.G	1-1106430-4	86	HB-Z.6.SG-ZVGR.2.16.Z	1-1102251-8	69	HD.25.Sti.C B1-25	2-1103010-3	117
HB-K/2.16.AG-ZVGR	2-1102296-8	111	HB-Z.6.SG-ZVGR.2.M25.Z	0-1106418-6	69	HD.25.STO.1.16.G	1-1102536-7	93
HB-K/2.16.SG-ZVGR.1.21.Z	2-1102299-							

Sortiert nach Bezeichnung/Sorted by description

Bestelltext	Best-Nr.	Seite	Bestelltext	Best-Nr.	Seite	Bestelltext	Best-Nr.	Seite
HD.40.KDO-VS.1.29.G	1-1102587-1	105	HD.7.AG-LB	1-1102419-2	49	HD-K.40.STO.1.21.G	2-1102570-6	104
HD.40.KDO-VS.1.M32.G	0-1106450-2	105	HD.7.AGW-LB	1-1102420-2	50	HD-K.40.STO.1.29.G	2-1102573-6	104
HD.40.SGD.1.21.Z	1-1102589-6	107	HD.7.Bu.C-B1-7	2-1103003-3	46	HD-K.40.STO.1.M32.G	0-1106452-7	104
HD.40.SGD.1.29.Z	1-1102593-6	107	HD.7.Bu.C/250V	2-1103001-3	46	HD-K.40.STO-GR.1.21.G	2-1102570-7	108
HD.40.SGD.2.21.Z	1-1102591-6	107	HD.7.KDO-LB.1.11.Z	1-1102424-2	50	HD-K.40.STO-GR.1.M32.G	0-1106452-8	108
HD.40.SGD.2.29.Z	1-1102595-6	107	HD.7.KDO-LB.1.M20.Z	0-1102862-1	50	HD-K.40.STO-VS.1.21.G	2-1102570-1	106
HD.40.SGD.2.M32.Z	0-1106451-1	107	HD.7.SG-LB.1.11.Z	1-1102422-2	50	HD-K.40.STO-VS.1.M32.G	0-1106452-9	106
HD.40.SGD-LB.1.21.Z	1-1102589-2	110	HD.7.SG-LB.1.M20.Z	0-1102860-1	50	HD-K.40.STS.1.21.G	2-1102564-6	103
HD.40.SGD-LB.1.29.Z	1-1102593-2	110	HD.7.SKB	0-1108741-3	169	HD-K.40.STS.1.29.G	2-1102567-6	103
HD.40.SGD-LB.2.21.Z	1-1102591-2	110	HD.7.Sti.C.B1-7	2-1103002-3	46	HD-K.40.STS.1.M32.G	1-1106452-0	103
HD.40.SGD-LB.2.29.Z	1-1102595-2	110	HD.7.Sti.C/250V	2-1103000-3	46	HD-K.40.STS-GR.1.21.G	2-1102564-7	108
HD.40.SGD-LB.2.M32.Z	0-1106451-2	113	HD.7.STO.1.11.Z	1-1102416-7	49	HD-K.40.STS-GR.1.29.G	2-1102567-7	108
HD.40.SGD-LB.2.M32.Z	0-1106451-2	110	HD.7.STO.1.M20.Z	0-1102856-1	49	HD-K.40.STS-GR.1.M32.G	1-1106452-1	108
HD.40.SG-LB.1.21.Z	1-1102575-2	109	HD.7.STW.1.11.Z	1-1102418-7	49	HD-K.40.STS-VS.1.21.G	2-1102564-1	106
HD.40.SG-LB.1.29.Z	1-1102579-2	109	HD.8.Bu.C	0-1102893-1	46	HD-K.40.STS-VS.1.29.G	2-1102567-1	106
HD.40.SG-LB.2.21.Z	1-1102577-2	109	HD.8.Sti.C	0-1102892-1	46	HD-K.40.STS-VS.1.M32.G	1-1106452-2	106
HD.40.SG-LB.2.29.Z	1-1102581-2	109	HD.M-C-Bu. 0,3-0,56 mm2 A	1-1105003-3	34	HD-K.64.SGD.1.29.Z	2-1103364-6	130
HD.40.SG-LB.2.M32.Z	0-1106451-3	109	HD.M-C-Bu. 0,3-0,56 mm2 A	0-0163087-9	34	HD-K.64.SGD.2.M32.Z	0-1106469-5	130
HD.40.SG-VS.1.21.Z	1-1102575-1	104	HD.M-C-Bu. 0,5-1,5 mm2 A	2-1105003-3	34	HD-K.64.SGD-LB.1.29.Z	2-1103364-2	133
HD.40.SG-VS.1.29.Z	1-1102579-1	104	HD.M-C-Bu. 0,5-1,5 mm2 A	0-0827039-1	34	HD-K.64.SGD-LB.2.M32.Z	0-1106469-6	133
HD.40.SG-VS.2.21.Z	1-1102577-1	104	HD.M-C-Bu. 0,5-2,5 mm2 B	0-0827040-1	34	HD-K.64.SG-LB.1.29.Z	2-1103350-2	133
HD.40.SG-VS.2.29.Z	1-1102581-1	104	HD.M-C-Bu. 1,5-2,5 mm2 B	4-1105003-3	34	HD-K.64.SG-LB.2.M32.Z	0-1106469-7	133
HD.40.SG-VS.2.M32.Z	0-1106451-4	104	HD.M-C-Bu.AU 0,3-0,56 mm2	1-1105001-2	34	HD-K.64.SG-VS.1.21.Z	2-1103346-1	128
HD.40.Sti.C.B1-40	2-1103012-3	145	HD.M-C-Bu.AU 0,3-0,56 mm2 A	1-1105003-2	34	HD-K.64.SG-VS.1.29.Z	2-1103350-1	128
HD.40.Sti.C.B1-40	2-1103012-3	100	HD.M-C-Bu.AU 0,8-1,5 mm2	3-1105001-2	34	HD-K.64.SG-VS.2.21.Z	2-1103348-1	128
HD.40.STO.1.21.G	1-1102570-6	104	HD.M-C-Bu.AU 0,8-1,5 mm2 A	0-0163083-7	34	HD-K.64.SG-VS.2.29.Z	2-1103352-1	128
HD.40.STO.1.29.G	1-1102573-6	104	HD.M-C-Sti. 0,3-0,56 mm2	1-1105000-3	34	HD-K.64.SG-VS.2.M32.Z	0-1106469-8	128
HD.40.STO.1.M32.G	0-1106452-1	104	HD.M-C-Sti. 0,3-0,56 mm2 A	1-1105002-3	34	HD-K.64.STO.1.21.G	2-1103341-6	127
HD.40.STO.1.M40.G	0-1102920-1	104	HD.M-C-Sti. 0,5-1,5 mm2	2-1105000-3	34	HD-K.64.STO.1.29.G	2-1103344-6	127
HD.40.STO-GR.1.21.G	1-1102570-7	108	HD.M-C-Sti. 0,5-1,5 mm2 A	0-0164161-9	34	HD-K.64.STO.1.M32.G	0-1106470-7	127
HD.40.STO-GR.1.29.G	1-1102573-7	108	HD.M-C-Sti. 1,5-2,5 mm2	4-1105000-3	34	HD-K.64.STO-GR.1.29.G	2-1103344-7	132
HD.40.STO-GR.1.M32.G	0-1106452-2	108	HD.M-C-Sti. 1,5-2,5 mm2 B	0-0166824-2	34	HD-K.64.STO-GR.1.M32.G	0-1106470-8	132
HD.40.STO-VS.1.21.G	1-1102570-1	106	HD.M-C-Sti.AU 0,3-0,56 mm2	1-1105000-2	34	HD-K.64.STO-VS.1.29.G	2-1103344-1	129
HD.40.STO-VS.1.29.G	1-1102573-1	106	HD.M-C-Sti.AU 0,8-1,5 mm2	3-1105000-2	34	HD-K.64.STO-VS.1.M32.G	0-1106470-9	129
HD.40.STO-VS.1.M32.G	0-1106452-3	106	HD.M-C-Sti.AU 0,8-1,5 mm2 A	0-0164161-4	34	HD-K.64.STS.1.21.G	2-1103336-6	126
HD.40.STS.1.21.G	1-1102564-6	103	HD-K.108.STO.1.36.G	2-1102414-6	127	HD-K.64.STS.1.29.G	2-1103338-6	126
HD.40.STS.1.29.G	1-1102567-6	103	HD-K.108.STO.1.M50.G	0-1106467-7	127	HD-K.64.STS.1.M32.G	1-1106470-0	126
HD.40.STS.1.M32.G	0-1106452-4	103	HD-K.108.STS.1.29.G	2-1102411-6	126	HD-K.64.STS-GR.1.29.G	2-1103338-7	131
HD.40.STS.1.M40.G	1-1106452-7	103	HD-K.108.STS.1.M50.G	1-1106467-0	126	HD-K.64.STS-GR.1.M32.G	1-1106470-1	131
HD.40.STS-GR.1.21.G	1-1102564-7	108	HD-K.108.STS-GR.1.29.G	2-1102411-7	131	HD-K.64.STS-VS.1.29.G	2-1103338-1	129
HD.40.STS-GR.1.29.G	1-1102567-7	108	HD-K.108.STS-GR.1.M50.G	1-1106467-1	131	HD-K.64.STS-VS.1.M32.G	1-1106470-2	129
HD.40.STS-GR.1.M32.G	0-1106452-5	108	HD-K.16.KDO-LB.1.21.G	2-1102489-2	67	HD-K/Z.16.SG-ZVGR.1.21.Z	2-1102472-8	69
HD.40.STS-VS.1.21.G	1-1102564-1	106	HD-K.16.KDO-LB.1.M32.G	0-1106421-2	67	HD-K/Z.16.SG-ZVGR.2.21.Z	2-1102474-8	69
HD.40.STS-VS.1.29.G	1-1102567-1	106	HD-K.16.SGD-LB.2.M32.Z	0-1106422-3	66	HD-K/Z.16.SG-ZVGR.2.M32.Z	1-1106469-1	69
HD.40.STS-VS.1.M32.G	0-1106452-6	106	HD-K.16.SG-LB.1.21.Z	2-1102472-2	66	HD-K/Z.16.STS-ZB.1.21.G	2-1102461-3	68
HD.64.Bu.C.B1-64	2-1103033-3	156	HD-K.16.SG-LB.2.21.Z	2-1102474-2	66	HD-K/Z.16.STS-ZB.1.29.G	2-1102511-8	87
HD.64.Bu.C.B1-64	2-1103033-3	124	HD-K.16.SG-LB.2.M32.Z	0-1106422-4	66	HD-K/Z.24.SG-ZVGR.2.29.Z	2-1102513-8	87
HD.64.KDO-LB.1.21.G	1-1103355-2	134	HD-K.16.STO.1.21.G	2-1102467-7	65	HD-K/Z.24.SG-ZVGR.2.M32.Z	0-1106469-9	87
HD.64.KDO-LB.1.29.G	1-1103358-2	134	HD-K.16.STO.1.M32.G	0-1106423-3	65	HD-K/Z.24.STS-ZB.1.21.G	2-1102496-3	86
HD.64.KDO-LB.1.M32.G	0-1106468-1	134	HD-K.16.STS.1.21.G	2-1102461-7	64	HD-K/Z.24.STS-ZB.1.29.G	2-1102499-3	86
HD.64.KDO-VS.1.21.G	1-1103355-1	128	HD-K.16.STS.1.M32.G	0-1106423-4	64	HD-K/Z.40.SG-ZVGR.2.M32.Z	0-1106451-9	112
HD.64.KDO-VS.1.29.G	1-1103358-1	128	HD-K.24.KDO-LB.1.29.G	2-1102519-2	84	HD-K/Z.40.STS-ZB.1.21.G	2-1102564-3	111
HD.64.KDO-VS.1.M32.G	0-1106468-2	128	HD-K.24.KDO-LB.1.M32.G	0-1106432-3	84	HD-K/Z.40.STS-ZB.1.29.G	2-1102567-3	111
HD.64.SGD.1.21.Z	1-1103360-6	130	HD-K.24.KDO-VS.1.M32.G	0-1106432-4	79	HD-K/Z.40.STS-ZB.1.M32.G	1-1106452-4	111
HD.64.SGD.1.29.Z	1-1103364-6	130	HD-K.24.SGD.2.29.Z	2-1102527-6	81	HD-K/Z.64.SG-ZVGR.1.29.Z	2-1103350-8	136
HD.64.SGD.2.21.Z	1-1103362-6	130	HD-K.24.SGD.2.M32.Z	0-1106433-5	81	HD-K/Z.64.SG-ZVGR.2.29.Z	2-1103352-8	136
HD.64.SGD.2.29.Z	1-1103366-6	130	HD-K.24.SGD-LB.1.21.Z	2-1102521-2	84	HD-K/Z.64.SG-ZVGR.2.M32.Z	1-1106469-0	136
HD.64.SGD.2.M32.Z	0-1106469-1	130	HD-K.24.SGD-LB.1.29.Z	2-1102525-2	84	HD-K/Z.64.STS-ZB.1.29.G	2-1103338-3	135
HD.64.SGD-LB.1.21.Z	1-1103360-2	133	HD-K.24.SGD-LB.2.29.Z	2-1102527-2	84	HD-K/Z.64.STS-ZB.1.M32.G	1-1106470-6	135
HD.64.SGD-LB.1.29.Z	1-1103364-2	133	HD-K.24.SGD-LB.2.M32.Z	0-1106433-6	84	HD-KF.40.STS.1.29.G	1-1102765-0	103
HD.64.SGD-LB.2.21.Z	1-1103362-2	133	HD-K.24.SG-VS.1.21.Z	2-1102507-1	78	HD-KF.40.STS.1.M40.G	1-1102766-0	103
HD.64.SGD-LB.2.29.Z	1-1103366-2	133	HD-K.24.SG-VS.1.29.Z	2-1102511-1	78	HD-KF.64.STS-ZB.1.29.G	1-1102405-3	135
HD.64.SGD-LB.2.M32.Z	0-1106469-2	133	HD-K.24.SG-VS.2.21.Z	2-1102509-1	78	HD-KF.64.STS-ZB.1.36.G	1-1102408-3	135
HD.64.SG-LB.1.21.Z	1-1103346-2	133	HD-K.24.SG-VS.2.M32.Z	0-1106433-8	78	HD-KF/K.40.STS.1.29.G	2-1102765-0	103
HD.64.SG-LB.1.29.Z	1-1103350-2	133	HD-K.24.STO.1.21.G	2-1102502-6	77	HD-KF/K.40.STS.1.M40.G	2-1102766-0	103
HD.64.SG-LB.2.21.Z	1-1103348-2	133	HD-K.24.STO.1.29.G	2-1102505-6	77	HD-KF/K.Z.64.STS-ZB.1.36.G	2-1102408-3	135
HD.64.SG-LB.2.29.Z	1-1103352-2	133	HD-K.24.STO.1.M32.G	0-1106434-7	77	HD-KF.Z.64.STS-ZB.1.M40.G	0-1106471-9	135
HD.64.SG-LB.2.M32.Z	0-1106469-3	133	HD-K.24.STO-GR.1.29.G	2-1102505-7	82	HD-Z.16.SG-ZVGR.1.21.Z	1-1102472-8	69
HD.64.SG-VS.1.21.Z	1-1103346-1	128	HD-K.24.STO-GR.1.M32.G	0-1106434-8	82	HD-Z.16.SG-ZVGR.2.21.Z	1-1102474-8	69
HD.64.SG-VS.1.29.Z	1-1103350-1	128	HD-K.24.STO-VS.1.21.G	2-1102502-1	80	HD-Z.16.SG-ZVGR.2.M32.Z	0-1106422-5	69
HD.64.SG-VS.2.21.Z	1-1103348-1	128	HD-K.24.STO-VS.1.29.G	2-1102505-1	80	HD-Z.16.STS-ZB.1.21.G	1-1102461-3	68
HD.64.SG-VS.2.29.Z	1-1103352-1	128	HD-K.24.STO-VS.1.M32.G	0-1106434-9	80	HD-Z.16.STS-ZB.1.M32.G	0-1106423-5	68
HD.64.SG-VS.2.M32.Z	0-1106469-4	128	HD-K.24.STS.1.21.G	2-1102496-6	77	HD-Z.24.SG-ZVGR.1.29.Z	1-1102511-8	87
HD.64.Sti.C.B1-64	2-1103032-3	156	HD-K.24.STS.1.29.G	2-1102499-6	77	HD-Z.24.SG-ZVGR.2.29.Z	1-1102513-8	87
HD.64.Sti.C.B1-64	2-1103032-3	124	HD-K.24.STS-GR.1.21.G	2-1102496-7	82	HD-Z.24.SG-ZVGR.2.M32.Z	1-1106434-4	87
HD.64.STO.1.21.G	1-1103341-6	127	HD-K.24.STS-GR.1.M32.G	1-1106434-1	80	HD-Z.24.STS-ZB.1.21.G	1-1102496-3	86
HD.64.STO.1.29.G	1-1103344-6	127	HD-K.24.STS-VS.1.21.G	2-1102496-1	82	HD-Z.24.STS-ZB.1.29.G	1-1102499-3	86
HD.64.STO.1.M32.G	0-1106470-1	127	HD-K.24.STS-VS.1.29.G	2-1102499-1	80	HD-Z.40.SG-ZVGR.2.M32.Z	1-1106451-0	112
HD.64.STO.1.M40.G	3-1106470-0	127	HD-K.40.KDO-LB.1.M32.G	0-1106450-3	110	HD-Z.40.STS-ZB.1.21.G	1-1102564-3	111
HD.64.STO-GR.1.21.G	1-1103341-7	132	HD-K.40.KDO-VS.1.29.G	2-1102587-1	105	HD-Z.40.STS-ZB.1.29.G	1-1102567-3	111
HD.64.STO-GR.1.29.G	1-1103344-7	132	HD-K.40.KDO-VS.1.M32.G	0-1106450-4	105	HD-Z.40.STS-ZB.1.M32.G	1-1106452-6	111
HD.64.STO-GR.1.M32.G	0-1106470-2	132	HD-K.40.SGD.1.21.Z	2-1102589-6	107	HD-Z.64.SG-ZVGR.1.21.Z	1-1103346-8	136
HD.64.STO-VS.1.21.G	1-1103341-1	129	HD-K.40.SGD.2.21.Z	2-1102591-6	107	HD-Z.64.SG-ZVGR.2.21.Z	1-1103350-8	136
HD.64.STO-VS.1.29.G	1-1103344-1	129	HD-K.40.SGD.2.M32.Z	0-1106451-5	107	HD-Z.64.SG-ZVGR.2.29.Z	1-1103352-8	136
HD.64.STO-VS.1.M32.G	0-1106470-3	129	HD-K.40.SGD-LB.1.21.Z	2-1102589-2	110	HD-Z.64.SG-ZVGR.2.M32.Z	1-1106469-2	136
HD.64.STS.1.21.G	1-1103336-6	126	HD-K.40.SGD-LB.1.29.Z	2-1102593-2	110	HD-Z.64.STS-ZB.1.21.G	1-1103336-3	135
HD.64.STS.1.29.G	1-1103338-6	126	HD-K.40.SGD-LB.2.21.Z	2-1102591-2	110	HD-Z.64.STS-ZB.1.29.G	1-1103338-3	135
HD.64.STS.1.M32.G	0-1106470-4	126	HD-K.40.SGD-LB.2.29.Z	2-1102595-2	110	HD-Z.64.STS-ZB.1.M32.G	1-1106470-8	135
HD.64.STS.1.M40.G	1-1106470-9	126	HD-K.40.SGD-LB.2.M32.Z	0-1106451-6	110	HE.10.Bu.C.B1-10	2-1103637-3	72
HD.64.STS-GR.1.21.G	1-1103336-7	131	HD-K.40.SG-LB.1.21.Z	2-1102575-2	109	HE.10.Bu.S.B1-10	1-1103637-1	72
HD.64.STS-GR.1.29.G	1-1103338-7	131	HD-K.40.SG-LB.2.M					

Sortiert nach Bezeichnung/Sorted by description

Bestelltext	Best-Nr.	Seite	Bestelltext	Best-Nr.	Seite	Bestelltext	Best-Nr.	Seite
HE.16.Bu.C.B1-16	2-1103639-3	142	HF.13-CH-70 mm2-SW19	0-1110953-6	40	HIP-K.24/64.STO.1.M40.G	0-1106473-3	137
HE.16.Bu.C.B17-32	2-1103639-9	142	HF.13-CH-95 mm2-SW27	0-1110953-7	40	HIP-K.24/64.STS.1.29.G	2-1102660-5	137
HE.16.Bu.S.B1-16	1-1103639-1	142	HF.8-2+1xBg 1/0	0-1110960-2	160	HIP-K.24/64.STS.1.M40.G	0-1106473-4	137
HE.16.Bu.S.B1-16	1-1103639-1	96	HF.8-2+1xBg 1/U	0-1110960-1	160	HIP-K.3/4.AG	2-1102603-5	51
HE.16.Bu.S.B17-32	1-1103639-9	142	HF-EMVK.12.STO.2.M40.G+1.M20.G	0-1102840-1	161	HIP-K.3/4.SG.1.11.G	2-1102601-5	52
HE.16.Bu.SC.B1-16	7-1103639-1	142	HF-EMVK.12.STO.2.M50.G+1.M20.G	0-1102840-3	161	HIP-K.3/4.SG.1.M16.G	0-1106407-2	52
HE.16.Bu.SC.B1-16	7-1103639-1	96	HF-EMVK.8.STO.1.M50.G	0-1102839-3	161	HIP-K.3/4.SGF	2-1102602-5	51
HE.16.Bu.SC.B17-32	7-1103639-9	142	HF-EMVK.8.STO.2.M40.G+1.M16.G	0-1102839-1	161	HIP-K.3/4.STO.1.11.G	2-1102600-5	51
HE.16.Sti.C.B1-16	2-1103638-3	142	HF-EMVK-AG.12	0-1102192-1	161	HIP-K.3/4.STO.1.M16.G	0-1106408-2	51
HE.16.Sti.C.B1-16	2-1103638-3	96	HF-EMVK-AG.8	0-1102836-1	161	HIP-K.6/16.AG	2-1102638-5	70
HE.16.Sti.C.B17-32	2-1103638-9	142	HF-EMVK-AG.N.12	0-1102838-1	161	HIP-K.6/16.AG.M6	2-1102606-5	70
HE.16.Sti.S.B1-16	1-1103638-1	142	HF-EMVK-AG.N.8	0-1102837-1	161	HIP-K.6/16.SG.1.16.G	5-1102604-5	71
HE.16.Sti.S.B1-16	1-1103638-1	96	HF-HIPK.12.STO.2.M40.G+1.M20.G	0-1102840-2	161	HIP-K.6/16.SG.2.16.G	2-1102605-5	71
HE.16.Sti.S.B17-32	1-1103638-9	142	HF-HIPK.12.STO.2.M50.G+1.M20.G	0-1102840-4	161	HIP-K.6/16.SG.2.M32.G	0-1106424-2	71
HE.16.Sti.SC.B1-16	7-1103638-1	142	HF-HIPK.8.STO.1.M50.G	0-1102839-4	161	HIP-K.6/16.STO.1.16.G	2-1102635-5	70
HE.16.Sti.SC.B1-16	7-1103638-1	96	HF-HIPK.8.STO.2.M40.G+1.M16.G	0-1102839-2	161	HIP-K.6/16.STO.1.M32.G	0-1106425-3	70
HE.16.Sti.SC.B17-32	7-1103638-9	142	HF-HIPK-AG.12	0-1102192-2	161	HIP-K.6/16.STS.1.16.G	2-1102631-5	70
HE.24.Bu.C.B1-24	2-1103641-3	154	HF-HIPK-AG.8	0-1102836-2	161	HIP-K.6/16.STS.1.M25.G	0-1106425-4	70
HE.24.Bu.C.B1-24	2-1103641-3	120	HF-HIPK-AG.N.12	0-1102838-2	161	HIP-K/EMV-K.10/24.SKB	4-1106202-5	89
HE.24.Bu.C.B25-48	2-1103641-9	154	HF-HIPK-AG.N.8	0-1102837-2	161	HIP-K/EMV-K.16/40.SKB	4-1106203-5	114
HE.24.Bu.S.B1-24	1-1103641-1	154	HIP.10/24.AG	1-1102647-5	88	HIP-K/EMV-K.3/4.SKB	4-1106200-5	52
HE.24.Bu.S.B1-24	1-1103641-1	120	HIP.10/24.AG.M6	1-1102612-5	89	HIP-K/EMV-K.6/16.SKB	4-1106201-5	71
HE.24.Bu.S.B25-48	1-1103641-9	154	HIP.10/24.SG.1.21.G	1-1102610-5	89	HIP-K/EMV-K.6/16.SKB	4-1106201-5	71
HE.24.Bu.SC.B1-24	7-1103641-1	154	HIP.10/24.SG.2.21.G	1-1102611-5	89	HIP-KF.24/64.STS.1.29.G	1-1102622-5	137
HE.24.Bu.SC.B1-24	7-1103641-1	120	HIP.10/24.SG.2.M32.G	0-1106435-1	89	HIP-KF.24/64.STS.1.36.G	1-1102623-5	137
HE.24.Bu.SC.B25-48	7-1103641-9	154	HIP.10/24.STO.1.16.G	1-1102644-5	88	HIP-KF.24/64.STS.1.M40.G	0-1106474-1	137
HE.24.Sti.C.B1-24	2-1103640-3	154	HIP.10/24.STO.1.21.G	1-1102646-5	88	HIP-KF/K.24/64.STS.1.29.G	2-1102622-5	137
HE.24.Sti.C.B1-24	2-1103640-3	120	HIP.10/24.STO.1.M25.G	0-1106436-1	88	HIP-KF/K.24/64.STS.1.36.G	2-1102623-5	137
HE.24.Sti.C.B25-48	2-1103640-9	154	HIP.10/24.STS.1.16.G	1-1102640-5	88	HIP-KF/K.24/64.STS.1.M40.G	0-1106474-2	137
HE.24.Sti.S.B1-24	1-1103640-1	120	HIP.10/24.STS.1.21.G	1-1102642-5	88	HM.10-82/82	8-1108772-2	85
HE.24.Sti.S.B1-24	1-1103640-1	154	HIP.10/24.STS.1.M25.G	0-1106436-2	88	HM.10-85/85	8-1108772-5	85
HE.24.Sti.S.B25-48	1-1103640-9	154	HIP.16/40.AG	1-1102656-5	113	HM.10-90/90	8-1108772-0	85
HE.24.Sti.SC.B1-24	7-1103640-1	120	HIP.16/40.AG.M6	1-1102618-5	113	HM.10-94/94	8-1108772-4	85
HE.24.Sti.SC.B1-24	7-1103640-1	154	HIP.16/40.SG.1.21.G	1-1102616-5	114	HM.10-98/98	8-1108772-8	85
HE.24.Sti.SC.B25-48	7-1103640-9	154	HIP.16/40.SG.2.21.G	1-1102617-5	114	HN.2D.108.Bu.C.B109-216	2-1103221-3	155
HE.6.Bu.C.B1-6	2-1103635-3	59	HIP.16/40.SG.2.M32.G	0-1106453-1	114	HN.2D.108.Bu.C.B1-108	2-1103220-3	155
HE.6.Bu.S.B1-6	1-1103635-1	59	HIP.16/40.STO.1.21.G	1-1102653-5	113	HN.2D.108.Bu.C.B1-108	2-1103220-3	123
HE.6.Bu.SC.B1-6	7-1103635-1	59	HIP.16/40.STO.1.29.G	1-1102655-5	113	HN.2D.108.Sti.C.B109-216	2-1103217-3	155
HE.6.Sti.C.B1-6	2-1103634-3	59	HIP.16/40.STO.1.M32.G	0-1106454-1	113	HN.2D.108.Sti.C.B1-108	2-1103216-3	123
HE.6.Sti.S.B1-6	1-1103634-1	59	HIP.16/40.STS.1.21.G	1-1102649-5	113	HN.2D.108.Sti.C.B1-108	2-1103216-3	155
HE.6.Sti.SC.B1-6	7-1103634-1	59	HIP.16/40.STS.1.29.G	1-1102651-5	113	HN.2D.24.Bu.C	2-1103202-3	63
HE/HA-C-Bu.0,14-0,37mm2	6-1105101-1	35	HIP.24/64.AG	1-1102665-5	138	HN.2D.24.Sti.C.B1-24	2-1103200-3	63
HE/HA-C-Bu.Ag.0,5 mm2	1-1105101-1	35	HIP.24/64.AG.M6	1-1102626-5	138	HN.2D.42.Bu.C.B1-42	2-1103206-3	76
HE/HA-C-Bu.Ag.0,75-1,00 mm2	2-1105101-1	35	HIP.24/64.SG.1.29.G	1-1102624-5	138	HN.2D.42.Sti.C.B1-42	2-1103204-3	76
HE/HA-C-Bu.Ag.1,5 mm2	3-1105101-1	35	HIP.24/64.SG.2.29.G	1-1102625-5	138	HN.2D.72.Bu.C.B1-72	2-1103212-3	99
HE/HA-C-Bu.Ag.2,5 mm2	4-1105101-1	35	HIP.24/64.SG.2.M40.G	0-1106472-1	138	HN.2D.72.Bu.C.B1-72	2-1103212-3	144
HE/HA-C-Bu.Ag.4,0 mm2	5-1105101-1	35	HIP.24/64.STO.1.21.G	1-1102662-5	137	HN.2D.72.Bu.C.B73-144	2-1103213-3	144
HE/HA-C-Bu.Au.0,5 mm2	1-1105101-2	35	HIP.24/64.STO.1.29.G	1-1102664-5	137	HN.2D.72.Sti.C.B1-72	2-1103208-3	144
HE/HA-C-Bu.Au.0,75-1,00 mm2	2-1105101-2	35	HIP.24/64.STO.1.M40.G	0-1106473-1	137	HN.2D.72.Sti.C.B1-72	2-1103208-3	99
HE/HA-C-Bu.Au.1,5 mm2	5-1105101-2	35	HIP.24/64.STS.1.21.G	1-1102658-5	137	HN.2D.72.Sti.C.B73-144	2-1103209-3	144
HE/HA-C-Bu.Au.2,5 mm2	4-1105101-2	35	HIP.24/64.SGS.1.29.G	1-1102660-5	137	HN.D.15.Bu.C.B1-15	2-1103107-3	54
HE/HA-C-Bu.Au.4,0 mm2	3-1105101-2	35	HIP.24/64.STS.1.M40.G	0-1106473-2	137	HN.D.15.Sti.C.B1-15	2-1103106-3	54
HE/HA-C-Sti.Ag.0,14-0,37mm2	6-1105100-1	35	HIP.3/4.AG	1-1102603-5	51	HN.D.25.Bu.C.B1-25	2-1103109-3	116
HE/HA-C-Sti.Ag.0,5 mm2	1-1105100-1	35	HIP.3/4.SG.1.11.G	1-1102601-5	51	HN.D.25.Bu.C.B1-25	2-1103109-3	91
HE/HA-C-Sti.Ag.0,75-1,00 mm2	2-1105100-1	35	HIP.3/4.SG.1.M16.G	0-1106407-1	52	HN.D.25.Sti.C.B1-25	2-1103108-3	116
HE/HA-C-Sti.Ag.1,5 mm2	3-1105100-1	35	HIP.3/4.SGF	1-1102602-5	51	HN.D.25.Sti.C.B1-25	2-1103108-3	91
HE/HA-C-Sti.Ag.2,5 mm2	4-1105100-1	35	HIP.3/4.STO.1.11.G	1-1102600-5	51	HN.D.40.Bu.C	2-1103111-3	144
HE/HA-C-Sti.Ag.4,0 mm2	5-1105100-1	35	HIP.3/4.STO.1.M16.G	0-1106408-1	51	HN.D.40.Bu.C	2-1103111-3	99
HE/HA-C-Sti.Au.0,5 mm2	1-1105100-2	35	HIP.6/16.AG	1-1102638-5	70	HN.D.40.Sti.C	2-1103110-3	99
HE/HA-C-Sti.Au.0,75-1,00 mm2	2-1105100-2	35	HIP.6/16.AG.M6	1-1102606-5	70	HN.D.40.Sti.C	2-1103110-3	144
HE/HA-C-Sti.Au.1,5 mm2	3-1105100-2	35	HIP.6/16.SG.1.16.G	1-1102604-5	71	HN.D.64.Bu.C	2-1103113-3	123
HE/HA-C-Sti.Au.2,5 mm2	4-1105100-2	35	HIP.6/16.SG.2.16.G	1-1102605-5	71	HN.D.64.Bu.C	2-1103113-3	155
HE/HA-C-Sti.Au.4,0 mm2	5-1105100-2	35	HIP.6/16.SG.2.M32.G	0-1106424-1	71	HN.D.64.Sti.C	2-1103112-3	155
HEE.10.Bu.C.B1-10	0-1102919-1	60	HIP.6/16.STO.1.M32.G	0-1106425-1	70	HN.D.64.Sti.C	2-1103112-3	123
HEE.10.Sti.C.B1-10	0-1102918-1	60	HIP.6/16.STS.1.16.G	1-1102631-5	70	HN.D.7.Bu.C	2-1103103-3	45
HEE.18.Bu.C.B1-18	0-1102898-1	73	HIP.6/16.STS.1.M25.G	0-1106425-2	70	HN.D.7.Bu.C/250V	2-1103101-3	45
HEE.18.Sti.C.B1-18	0-1102897-1	73	HIP/EMV.10/24.SKB	3-1106202-5	89	HN.D.7.Sti.C	2-1103102-3	45
HEE.32.Bu.C.B1-32	0-1102896-1	97	HIP/EMV.16/40.SKB	3-1106203-5	114	HN.D.7.Sti.C/250V	2-1103100-3	45
HEE.32.Sti.C.B1-32	0-1102895-1	97	HIP/EMV.24/64.SKB	3-1106204-5	138	HN.D.8.Bu.C	2-1103105-3	45
HEE.46.Bu.C.B1-46	0-1102887-1	121	HIP/EMV.3/4.SKB	3-1106200-5	52	HN.D.8.Sti.C	2-1103104-3	45
HEE.46.Sti.C.B1-46	0-1102886-1	121	HIP/EMV.6/16.SKB	3-1106201-5	71	HN.D-C-Bu.Ag.0,14-0,37 mm2	1-1105051-1	33
HE-K.4/2.Bu.S	0-1102076-1	102	HIP-K.10/24.AG	2-1102647-5	88	HN.D-C-Bu.Ag.0,5 mm2	2-1105051-1	33
HE-K.4/2.Sti.S	0-1102075-1	102	HIP-K.10/24.AG.M6	2-1102612-5	89	HN.D-C-Bu.Ag.0,75-1,00 mm2	3-1105051-1	33
HE-K.4/8.Bu.S	0-1102677-1	125	HIP-K.10/24.SG.1.21.G	5-1102610-5	89	HN.D-C-Bu.Ag.1,5 mm2	4-1105051-1	33
HE-K.4/8.Sti.S	0-1102077-1	125	HIP-K.10/24.SG.2.21.G	2-1102611-5	89	HN.D-C-Bu.Ag.2,5 mm2	5-1105051-1	33
HE-Q5.Bu.C	0-1102194-1	44	HIP-K.10/24.STO.1.16.G	2-1102644-5	88	HN.D-C-Bu.Au.0,14-0,37 mm2	1-1105051-2	33
HE-Q5.Sti.C	0-1102195-1	44	HIP-K.10/24.STO.1.M25.G	0-1106436-3	88	HN.D-C-Bu.Au.0,5 mm2	2-1105051-2	33
HE-RY.24.Bu.S.B1-24	0-1102828-1	49	HIP-K.10/24.STS.1.21.G	2-1102642-5	88	HN.D-C-Bu.Au.0,75-1,00 mm2	3-1105051-2	33
HF.06.Bu	0-1110949-1	40	HIP-K.10/24.STS.1.M25.G	0-1106436-4	88	HN.D-C-Bu.Au.1,5 mm2	4-1105051-2	33
HF.06.Sti	0-1110948-1	40	HIP-K.16/40.AG	2-1102656-5	113	HN.D-C-Bu.Au.2,5 mm2	5-1105051-2	33
HF.06-CH-06 mm2-SW17	0-1110952-1	40	HIP-K.16/40.AG.M6	2-1102618-5	113	HN.D-C-Sti.Ag.0,14-0,37 mm2	1-1105050-1	33
HF.06-CH-10 mm2-SW17	0-1110952-2	40	HIP-K.16/40.SG.1.21.G	5-1102616-5	114	HN.D-C-Sti.Ag.0,5 mm2	2-1105050-1	33
HF.06-CH-16 mm2-SW17	0-1110952-3	40	HIP-K.16/40.SG.2.21.G	2-1102617-5	114	HN.D-C-Sti.Ag.0,75-1,00 mm2	3-1105050-1	33
HF.06-CH-25 mm2-SW17	0-1110952-5	40	HIP-K.16/40.SG.2.M32.G	0-1106443-1	114	HN.D-C-Sti.Ag.1,5 mm2	4-1105050-1	33
HF.06-CH-35 mm2-SW17	0-1110952-7	40	HIP-K.16/40.STO.1.29.G	2-1102655-5	113	HN.D-C-Sti.Ag.2,5 mm2	5-1105050-1	33
HF.06-CH-50 mm2-SW17	0-1110952-9	40	HIP-K.16/40.STO.1.M32.G	0-1106444-1	113	HN.D-C-Sti		

Sortiert nach Bezeichnung/Sorted by description

Bestelltext	Best-Nr.	Seite	Bestelltext	Best-Nr.	Seite	Bestelltext	Best-Nr.	Seite
HSB.6/35.Sti.S.B7-12	1-1104206-1	143	HVT-C-BU.AU 0,75-1 mm2	2-1105301-2	36	REDU.29/16.MS.8	0-1106062-7	178
HSK.6+36.Bu.C	0-1108762-1	101	HVT-C-BU.AU 1,5 mm2	3-1105301-2	36	REDU.29/21.MS.8	5-1106062-6	178
HSK.6+36.Sti.C	0-1108761-1	101	HVT-C-BU.AU 2,5 mm2	4-1105301-2	36	REDU.36/21.MS.8	1-1106062-7	178
HSK.Bu.C 1,5 mm2	1-1108756-1	37	HVT-C-BU.AU 4,0 mm2	5-1105301-2	36	REDU.36/29.MS.8	6-1106062-6	178
HSK.Bu.C 10 mm2	5-1108756-1	37	HVT-C-STI.AG 0,13-0,4 mm2	6-1105300-1	36	REDU.42/29.MS.8	7-1106062-6	178
HSK.Bu.C 2,5 mm2	2-1108756-1	37	HVT-C-STI.AG 0,5 mm2	1-1105300-1	36	RS-M3	1-1106107-1	164
HSK.Bu.C 4,0 mm2	3-1108756-1	37	HVT-C-STI.AG 0,75-1 mm2	2-1105300-1	36	RSZ.BAS	1-1105850-8	35
HSK.Bu.C 6,0 mm2	4-1108756-1	37	HVT-C-STI.AG 1,5 mm2	3-1105300-1	36	RSZ.BAS	1-1105850-8	34
HSK.Sti.C 1,5 mm2	1-1108757-1	37	HVT-C-STI.AG 2,5 mm2	4-1105300-1	36	RSZ.BAS	1-1105850-8	37
HSK.Sti.C 10 mm2	5-1108757-1	37	HVT-C-STI.AG 4,0 mm2	5-1105300-1	36	RSZ.BAS	1-1105850-8	38
HSK.Sti.C 2,5 mm2	2-1108757-1	37	HVT-C-STI.AU 0,13-0,4 mm2	6-1105300-2	36	RSZ.BAS	1-1105850-8	33
HSK.Sti.C 4,0 mm2	3-1108757-1	37	HVT-C-STI.AU 0,5 mm2	1-1105300-2	36	RSZ.BAS	1-1105850-8	36
HSK.Sti.C 6,0 mm2	4-1108757-1	37	HVT-C-STI.AU 0,75-1 mm2	2-1105300-2	36	RSZ.HE/HA-LC 0,14-4 mm2	1-1105852-8	33
HSM.Bu.C.AG.0,75 mm2	1-1105251-1	38	HVT-C-STI.AU 1,5 mm2	3-1105300-2	36	RSZ.HE/HA-LC 0,14-4 mm2	1-1105852-8	35
HSM.Bu.C.AG.1,5 mm2	2-1105251-1	38	HVT-C-STI.AU 2,5 mm2	4-1105300-2	36	RSZ.HE/HA-LC 0,14-4 mm2	1-1105852-8	36
HSM.Bu.C.AG.10 mm2	6-1105251-1	38	HVT-C-STI.AU 4,0 mm2	5-1105300-2	36	RSZ.HE-HN.D-HVT	1-1105851-8	33
HSM.Bu.C.AG.2,5 mm2	3-1105251-1	38	KX.VT.Bu.0,8/3,5/6,1	0-1108601-1	41	RSZ.HE-HN.D-HVT	1-1105851-8	35
HSM.Bu.C.AG.4 mm2	4-1105251-1	38	KX.VT.Bu.1,4/6,3/10,0	0-1108629-1	41	RSZ.HE-HN.D-HVT	1-1105851-8	36
HSM.Bu.C.AG.6 mm2	5-1105251-1	38	KX.VT.Bu.3,0/7,3/10,8	0-1108617-1	41	RSZ.HSM-LC 0,14+2,5 mm2	1-1105870-8	38
HSM.Bu.C.AU.10 mm2	6-1105251-2	38	KX.VT.Sti.0,8/3,5/6,1	0-1108600-1	41	RSZ.HSM-LC 0,14+2,5 mm2	1-1105870-8	37
HSM.Bu.C.AU.4 mm2	3-1105251-2	38	KX.VT.Sti.1,4/6,3/10,0	0-1108628-1	41	RSZ.HSM-LC 4+10 mm2	2-1105870-8	37
HSM.Bu.C.AU.6 mm2	5-1105251-2	38	KX.VT.Sti.3,0/7,3/10,8	0-1108616-1	41	RSZ.HSM-LC 4+10 mm2	2-1105870-8	38
HSM.Sti.C.AG.0,75 mm2	1-1105250-1	38	KX.VT-AWZG	1-1105752-8	41	RSZ.HSS	1-1105651-8	39
HSM.Sti.C.AG.1,5 mm2	2-1105250-1	38	KX-AWZG	0-0305183-8	41	RSZ.HSS-LC 10+16 mm2	2-1105652-8	39
HSM.Sti.C.AG.10 mm2	6-1105250-1	38	KX-RG.58.Bu	1-1105351-1	41	RSZ.HSS-LC 6+25 mm ^{m2}	1-1105652-8	39
HSM.Sti.C.AG.2,5 mm2	3-1105250-1	38	KX-RG.58.Sti	1-1105350-1	41	SB.HSS.BG.8-F	1-1106309-9	166
HSM.Sti.C.AG.4 mm2	4-1105250-1	38	KX-RG.59.Bu	2-1105351-1	41	Schellenset 10 mm	7-1106302-9	168
HSM.Sti.C.AG.6 mm2	5-1105250-1	38	KX-RG.59.Sti	2-1105350-1	41	Schellenset 10 mm	7-1106302-9	194
HSM.Sti.C.AU.10 mm2	6-1105250-2	38	LWL-Zentrierhülse	0-1102921-1	42	Schellenset 4,5 mm	1-1106302-9	194
HSM.Sti.C.AU.4 mm2	4-1105250-2	38	MDL.2+2.Bu.C	1-1104555-2	181	Schellenset 4,5 mm	1-1106302-9	168
HSM.Sti.C.AU.6 mm2	5-1105250-2	38	MDL.2+2.Sti.C	1-1104555-1	181	Schellenset 5 mm	2-1106302-9	168
HSS.8.Bu.C.B1-8	2-1104202-3	125	MDL.3+4.Bu.C	1-1104554-2	182	Schellenset 5 mm	2-1106302-9	194
HSS.8.Sti.C	2-1104200-3	125	MDL.3+4.Sti.C	1-1104554-1	182	Schellenset 6 mm	3-1106302-9	168
HSS-C-Bu.AG.10 mm2	4-1105151-1	39	MDL.8.Bu.C	1-1104551-2	183	Schellenset 6 mm	3-1106302-9	194
HSS-C-Bu.AG.16 mm2	5-1105151-1	39	MDL.8.Sti.C	1-1104551-1	183	Schellenset 7 mm	4-1106302-9	168
HSS-C-Bu.AG.2,5 mm2	1-1105151-1	39	MDL.Blindmodul	0-1104550-1	191	Schellenset 7 mm	4-1106302-9	194
HSS-C-Bu.AG.4 mm2	2-1105151-1	39	MDL.HD.18.Bu	1-1104552-2	189	Schellenset 8 mm	5-1106302-9	194
HSS-C-Bu.AG.6 mm2	3-1105151-1	39	MDL.HD.18.Sti	1-1104552-2	185	Schellenset 8 mm	5-1106302-9	168
HSS-C-Bu.AU.6 mm2	3-1105151-2	39	MDL.HD.18.Sti	1-1104552-1	189	Schellenset 9 mm	6-1106302-9	194
HSS-C-Bu.AU.10 mm2	4-1105151-2	39	MDL.HD.18.Sti	1-1104552-1	185	Schellenset 9 mm	6-1106302-9	168
HSS-C-Bu.AU.16 mm2	5-1105151-2	39	MDL.HN.D.1+2.Bu.C	1-1104560-2	180	Schrauben-SET	1-1106304-9	168
HSS-C-Sti.AG.4 mm2	2-1105150-1	39	MDL.HN.D.1+2.Sti.C	1-1104560-1	184	Schrauben-SET	1-1106304-9	194
HSS-C-Sti.AG.10 mm2	4-1105150-1	39	MDL.HN.D.15.Bu	0-11104553-2	180	SET CZ-HF.60.M	0-1110956-7	40
HSS-C-Sti.AG.16 mm2	5-1105150-1	39	MDL.HN.D.15.Sti	1-1104553-1	184	Set SB.BG.3	1-1106305-9	166
HSS-C-Sti.AG.2,5 mm2	1-1105150-1	39	MDL.KX.Bu	1-1104557-2	187	Set SB.BG.4	1-1106306-9	166
HSS-C-Sti.AG.6 mm2	3-1105150-1	39	MDL.KX.Sti	1-1104557-1	187	Set SB.BG.6	1-1106307-9	166
HSS-C-Sti.AU.10 mm2	4-1105150-2	39	MDL.TX.4,5,4.Bu.C	1-1104559-2	186	Set SB.BG.8	1-1106308-9	166
HSS-C-Sti.AU.16 mm2	5-1105150-2	39	MDL.TX.4,5,4.Sti.C	1-1104559-1	186	SET-HF.13/16-13.Bu	0-1110951-2	160
HSS-C-Sti.AU.6 mm2	3-1105150-2	39	MDL.TX.4,8,5.Bu.C	1-1104558-2	186	SET-HF.13/16-13.Sti	0-1110950-2	160
HSS-CSZ.2,5-70 mm2	1-1105653-8	40	MDL.TX.4,8,5.Sti.C	1-1104558-1	186	SET-HFE-13.Bu	0-1110951-4	160
HSS-CSZ.2,5-70 mm2	1-1105653-8	39	MDL.VT-KX.Bu	3-1104556-2	188	SET-HFE-13.Sti	0-1110950-4	160
HUT.11.MS	1-1106006-9	176	MDL.VT-KX.Sti	3-1104556-1	188	SKP.6	0-1110684-3	170
HUT.11.P-GRAU	1-1106005-7	176	MDL-AIR.Bu	0-1104563-2	190	SKP.6.S	0-1106258-3	170
HUT.13.MS	2-1106006-9	176	MDL-AIR.Sti	0-1104563-1	190	SKP.6.S/R	0-1106259-3	170
HUT.13.P-GRAU	2-1106005-7	176	MDL-GR.O/U-3.B1	1-1104500-1	191	SKP.6/R	0-1110684-4	170
HUT.16.MS	3-1106006-9	176	MDL-GR.O-4.B1-2	1-1104502-1	191	SKP.8	0-1110661-3	170
HUT.16.P-GRAU	3-1106005-7	176	MDL-GR.O-6.B1-3	1-1104504-1	192	SKP.8.S	0-1106258-4	170
HUT.21.MS	4-1106006-9	176	MDL-GR.O-6.B1-3	1-1104504-1	193	SKP.8.S/R	0-1106259-4	170
HUT.21.P-GRAU	4-1106005-7	176	MDL-GR.O-6.B4-6	1-1104505-1	193	SKP.8/R	0-1110661-4	170
HUT.29.MS	5-1106006-9	176	MDL-GR.O-8.B1-4	1-1104507-1	192	SPB-M3	1-1106100-1	165
HUT.29.P-GRAU	5-1106005-7	176	MDL-GR.O-8.B1-4	1-1104507-1	193	TDS.11.M	1-1106001-9	175
HUT.36.MS	6-1106006-9	176	MDL-GR.O-8.B5-8	1-1104508-1	193	TDS.13.M	2-1106001-9	175
HUT.36.P-GRAU	6-1106005-7	176	MDL-GR.U-4.B1-2	2-1104502-1	191	TDS.16.M	3-1106001-9	175
HUT.42.MS	7-1106006-9	176	MDL-GR.U-6.B1-3	2-1104504-1	192	TDS.21.M	4-1106001-9	175
HUT.42.P-GRAU	7-1106005-7	176	MDL-GR.U-6.B1-3	2-1104504-1	193	TDS.29.M	5-1106001-9	175
HUT.M16.MS	1-1102770-6	176	MDL-GR.U-6.B4-6	2-1104505-1	193	TDS.36.M	6-1106001-9	175
HUT.M16.P	1-1102771-6	176	MDL-GR.U-8.B1-4	2-1104507-1	192	TDS.42.M	7-1106001-9	175
HUT.M20.MS	2-1102770-0	176	MDL-GR.U-8.B1-4	2-1104507-1	193	UPM	1-1102975-9	162
HUT.M20.P	2-1102771-0	176	MDL-GR.U-8.B5-8	2-1104508-1	193	Ü-PG.11-NPT 3/8	1-1106066-8	178
HUT.M25.MS	2-1102770-5	176	MDL-SBS.BG3	2-1106310-9	194	Ü-PG.13-NPT 1/2	2-1106066-8	178
HUT.M25.P	2-1102771-5	176	MDL-SBS.BG4	2-1106311-9	194	Ü-PG.16-NPT 1/2	3-1106066-8	178
HUT.M32.MS	3-1102770-2	176	MDL-SBS.BG6	2-1106312-9	194	Ü-PG.21-NPT 3/4	4-1106066-8	178
HUT.M32.P	3-1102771-2	176	MDL-SBS.BG8	2-1106313-9	194	Ü-PG.36-NPT 1 1/4	6-1106066-8	178
HUT.M40.MS	4-1102770-0	176	O-RING.11.SCHW	1-1106053-1	179	ZW.ST.11.SKT-MS	1-1106057-4	177
HUT.M40.P	4-1102771-0	176	O-RING.11.V	1-1106053-2	179	ZW.ST.13.SKT-MS	2-1106057-4	177
HUT.M50.MS	5-1102770-0	176	O-RING.13.SCHW	2-1106053-1	179	ZW.ST.16.SKT-MS	3-1106057-4	177
HUT.M50.P	5-1102771-0	176	O-RING.13.V	2-1106053-2	179	ZW.ST.21.SKT-MS	4-1106057-4	177
HVT.14.Bu.C.B1-14	2-1104006-3	74	O-RING.16.SCHW	3-1106053-1	179	ZW.ST.29.SKT-MS	5-1106057-4	177
HVT.14.Sti.C.B1-14	2-1104004-3	74	O-RING.16.VITON	3-1106053-2	179	ZW.ST.36.SKT-MS	6-1106057-4	177
HVT.23.Bu.C	2-1104010-3	98	O-RING.21.SCHW	4-1106053-1	179	ZW.ST.42.SKT-MS	7-1106057-4	177
HVT.23.Sti.C	2-1104008-3	98	O-RING.21.V	4-1106053-2	179			
HVT.35.Bu.C	2-1104014-3	122	O-RING.29.SCHW	5-1106053-1	179			
HVT.35.Sti.C	2-1104012-3	122	O-RING.29.VITON	5-1106053-2	179			
HVT.48.Bu.C	2-1104018-3	122	O-RING.36.SCHW	6-1106053-1	179			
HVT.48.Sti.C	2-1104016-3	122	O-RING.36.V	6-1106053-2	179			
HVT.8.Bu.C	2-1104002-3	61	O-RING.42.SCHW	7-1106053-1	179			
HVT.8.Sti.C	2-1104000-3	61	O-RING.42.V	7-1106053-2	179			
HVT-C-BU.AG 0,13-0,4 mm2	6-1105301-1	36	QUICK-IN-QM	0-1106516-1	163			
HVT-C-BU.AG 0,5 mm2	1-1105301-1	36	QUICK-IN-QSB	0-1106515-1	163			
HVT-C-BU.AG 0,75-1 mm2	2-1105301-1	36	REDU.13/09.MS.8	8-1106062-6	178			
HVT-C-BU.AG 1,5 mm2	3-1105301-1	36	REDU.13/11.MS.8	2-1106062-6	178			
HVT-C-BU.AG 2,5 mm2	4-1105301-1	36	REDU.16/11.MS.8	9-1106062-6	178			
HVT-C-BU.AG 4,0 mm2	5-1105301-1	36	REDU.16/13.MS.8	3-1106062-6	178			
HVT-C-BU.AU 0,13-0,4 mm2	6-1105301-2	36	REDU.21/13.MS.8	0-1106062-6	178			
HVT-C-BU.AU 0,5 mm2	1-1105301-2	36	REDU.21/16.MS.8	4-1106062-6	178			

Crossreferenz HTS – Tyco

HTS PN	Tyco PN	Seite	HTS PN	Tyco PN	Seite	HTS PN	Tyco PN	Seite	HTS PN	Tyco PN	Seite
3200002	1-1102975-9	162	42351670	1-1102295-1	106	42801670	1-1102292-3	111	43990400	1-1105850-8	33
33000002	1-1102978-9	162	42352470	1-1102325-1	129	42802470	1-1102316-3	135	43990400	1-1105850-8	36
41000041	1-1106100-1	165	42352471	1-1102328-1	129	42802471	1-1102319-3	135	43990411	1-1105651-8	39
41100300	1-1103400-1	43	42361069	1-1102267-1	80	42803271	1-1102348-3	151	43990412	1-1105652-8	39
41100400	1-1103402-1	43	42371069	1-1102261-1	80	428050600	1-1102244-8	68	43990413	2-1105652-8	39
41200300	1-1103401-1	43	42371670	1-1102292-1	106	42851000	1-1102271-8	86	43990414	1-1105852-8	36
41200400	1-1103403-1	43	42372470	1-1102316-1	129	42851600	1-1102296-8	111	43990414	1-1105852-8	35
41300377	1-1102101-7	47	42372471	1-1102319-1	129	42852400	1-1102291-8	136	43990414	1-1105852-8	33
41301069	1-1102120-7	56	42373271	1-1102348-1	148	42853200	1-1102352-8	151	43990414	1-1105852-8	36
41301669	1-1102139-7	93	42401069	1-1102267-7	82	42860679	1-1102249-8	69	43990414	1-1105852-8	35
41303270	1-1102158-6	118	42401670	1-1102295-7	108	42860695	1-1102251-8	69	43990414	1-1105852-8	33
41304871	1-1102175-7	140	42402470	1-1102325-7	132	42861079	1-1102274-8	87	43990414	1-1105852-8	36
41306471	1-1102027-7	153	42402471	1-1102328-7	132	42861095	1-1102276-8	87	43990414	1-1105852-8	35
41306472	1-1102030-7	153	42403271	1-1102351-7	149	42861680	1-1102299-8	112	43990414	1-1105852-8	33
41306473	1-1102033-7	153	42421069	1-1102261-7	82	42861696	1-1102301-8	112	47000011	1-1106001-9	175
41321069	1-1102117-7	56	42421670	1-1102292-7	108	42862480	1-1102331-8	136	47000013	2-1106001-9	175
41321669	1-1102136-7	93	42422470	1-1102316-7	131	42862496	1-1102333-8	136	47000016	3-1106001-9	175
41323270	1-1102155-6	118	42422471	1-1102319-7	131	42863281	1-1102354-8	151	47000021	4-1106001-9	175
41324871	1-1102172-7	140	42423271	1-1102348-7	149	42863297	1-1102356-8	151	47000029	5-1106001-9	175
41326471	1-1102002-7	153	42500600	1-1102244-2	65	42900669	1-1102205-3	68	47000036	6-1106001-9	175
41326473	1-1102008-7	153	42501000	1-1102271-1	78	42901080	1-1102211-3	86	47000042	7-1106001-9	175
41330377	1-1102103-7	47	42501600	1-1102296-1	104	42901670	1-1102220-3	111	47001113	1-1106058-5	178
41353270	1-1102158-1	119	42502400	1-1102291-1	127	42902470	1-1102229-3	135	47001116	7-1106058-5	178
41373270	1-1102155-1	119	42503200	1-1102352-1	146	42902471	1-1102232-3	135	47001316	2-1106058-5	178
41500300	1-1102105-2	47	42511000	1-1102283-6	81	42911069	1-1102211-6	77	47001321	8-1106058-5	178
41501000	1-1102121-2	57	42511600	1-1102305-6	107	42911070	1-1102214-6	77	47001621	3-1106058-5	178
41501600	1-1102140-2	94	42512400	1-1102340-6	130	42911670	1-1102220-6	103	47002129	4-1106058-5	178
41503200	1-1102160-1	118	42513200	1-1102360-6	148	42931069	1-1102211-1	80	47002936	5-1106058-5	178
41513200	1-1102165-1	119	42520600	1-1102246-2	65	43120018	6-1105300-1	36	47003642	6-1106058-5	178
41520300	1-1102106-2	47	42524800	1-1102389-2	158	43120019	1-1105300-1	36	47010011	1-1106066-8	178
41521000	1-1102122-2	57	42531000	1-1102271-2	83	43120020	2-1105300-1	36	47010013	2-1106066-8	178
41521600	1-1102141-2	94	42531600	1-1102296-2	109	43120021	3-1105300-1	36	47010016	3-1106066-8	178
41524800	1-1102177-2	140	42532400	1-1102291-2	132	43120022	4-1105300-1	36	47010021	4-1106066-8	178
41526400	1-1102009-2	153	42533200	1-1102352-2	150	43120023	5-1105300-1	36	47010036	6-1106066-8	178
41534800	1-1102176-2	140	42541000	1-1102283-2	83	43120841	2-1104000-3	61	47041309	8-1106062-6	178
41550300	1-1102107-2	47	42541600	1-1102305-2	109	43121441	2-1104004-3	74	47041311	2-1106062-6	178
41550377	1-1102109-2	48	42542400	1-1102340-2	132	43122341	2-1104008-3	98	47041611	9-1106062-6	178
41590379	1-1102114-2	48	42543200	1-1102360-2	150	43123541	2-1104012-3	122	47041613	3-1106062-6	178
41601079	1-1102124-2	57	42600679	1-1102249-2	65	43124841	2-1104016-3	122	47042113	0-1106062-6	178
41601095	1-1102126-2	57	42600695	1-1102251-2	65	43150019	1-1105100-1	35	47042116	4-1106062-6	178
41601679	1-1102143-2	94	42601079	1-1102274-1	78	43150020	2-1105100-1	35	47042916	0-1106062-7	178
41601695	1-1102145-2	94	42601095	1-1102276-1	78	43150021	3-1105100-1	35	47042921	5-1106062-6	178
41603280	1-1102162-1	118	42601680	1-1102299-1	104	43150022	4-1105100-1	35	47043621	1-1106062-7	178
41603296	1-1102164-1	118	42601696	1-1102301-1	104	43150023	5-1105100-1	35	47043629	6-1106062-6	178
41613280	1-1102167-1	119	42602480	1-1102331-1	128	43220018	6-1105301-1	36	47044229	7-1106062-6	178
41613296	1-1102169-1	119	42602496	1-1102333-1	128	43220019	1-1105301-1	36	47050011	1-1106050-1	179
41621079	1-1102128-2	58	42603281	1-1102354-1	147	43220020	2-1105301-1	36	47050013	2-1106050-1	179
41621095	1-1102130-2	58	42603297	1-1102356-1	147	43220021	3-1105301-1	36	47050016	3-1106050-1	179
41621679	1-1102147-2	95	42611079	1-1102286-6	81	43220022	4-1105301-1	36	47050021	4-1106050-1	179
41621695	1-1102149-2	95	42611095	1-1102288-6	81	43220023	5-1105301-1	36	47050029	5-1106050-1	179
41624881	1-1102183-2	141	42611680	1-1102308-6	107	43220841	2-1104002-3	61	47050036	6-1106050-1	179
41624897	1-1102185-2	141	42611696	1-1102310-6	107	43221441	2-1104006-3	74	47050042	7-1106050-1	179
41626481	1-1102011-2	153	42612480	1-1102343-6	130	43222341	2-1104010-3	98	47070016	3-1106051-1	179
41626482	1-1102015-2	153	42612496	1-1102345-6	130	43223541	2-1104014-3	122	47070021	4-1106051-1	179
41626497	1-1102013-2	153	42613281	1-1102362-6	148	43224841	2-1104018-3	122	47070029	5-1106051-1	179
41626498	1-1102017-2	153	42613297	1-1102364-6	148	43250019	1-1105101-1	35	47080011	1-1106052-1	179
41634881	1-1102179-2	141	42620679	1-1102253-2	66	43250020	2-1105101-1	35	47080013	2-1106052-1	179
41634897	1-1102181-2	141	42620695	1-1102255-2	66	43250021	3-1105101-1	35	47080016	3-1106052-1	179
41680300	2-1106205-7	169	42624881	1-1107001-2	158	43250022	4-1105101-1	35	47080021	4-1106052-1	179
41681000	2-1106206-7	169	42624882	1-1107005-2	158	43250023	5-1105101-1	35	47080029	5-1106052-1	179
41681600	2-1106208-7	169	42624897	1-1107003-2	158	43990400	1-1105850-8	34	47080036	6-1106052-1	179
41700377	1-1102112-2	48	42624898	1-1107007-2	158	43990400	1-1105850-8	37	47080042	7-1106052-1	179
41721069	1-1102133-2	58	42631079	1-1102274-2	83	43990400	1-1105850-8	35	47120011	1-1106005-7	176
41721669	1-1102152-2	95	42631095	1-1102276-2	83	43990400	1-1105850-8	38	47120013	2-1106005-7	176
42100662	1-1104204-1	143	42631680	1-1102299-2	109	43990400	1-1105850-8	33	47120016	3-1106005-7	176
42100662	1-1104204-1	102	42631696	1-1102301-2	109	43990400	1-1105850-8	36	47120021	4-1106005-7	176
42100662	1-1104204-1	143	42632480	1-1102331-2	133	43990400	1-1105850-8	34	47120029	5-1106005-7	176
42100662	1-1104204-1	102	42632496	1-1102333-2	133	43990400	1-1105850-8	37	47120036	6-1106005-7	176
42100663	1-1104206-1	143	42634881	1-1102391-2	158	43990400	1-1105850-8	35	47120042	7-1106005-7	176
42200662	1-1104205-1	143	42634882	1-1102395-2	158	43990400	1-1105850-8	38	47300011	1-1106004-9	175
42200662	1-1104205-1	102	42634897	1-1102393-2	158	43990400	1-1105850-8	33	47300013	2-1106004-9	175
42200662	1-1104205-1	143	42634898	1-1102397-2	158	43990400	1-1105850-8	36	47300016	3-1106004-9	175
42200662	1-1104205-1	102	42641079	1-1102286-2	84	43990400	1-1105850-8	34	47300021	4-1106004-9	175
42200663	1-1104207-1	143	42641095	1-1102288-2	84	43990400	1-1105850-8	37	47300029	5-1106004-9	175
42300669	1-1102243-7	64	42641680	1-1102308-2	110	43990400	1-1105850-8	35	47300036	6-1106004-9	175
42301069	1-1102267-6	77	42641696	1-1102310-2	110	43990400	1-1105850-8	38	47300042	7-1106004-9	175
42301070	1-1102270-6	77	42641696	1-1102310-2	110	43990400	1-1105850-8	33	47500011	1-1106006-9	176
42301670	1-1102295-6	103	42642480	1-1102343-2	133	43990400	1-1105850-8	36	47500013	2-1106006-9	176
42302470	1-1102325-6	127	42642496	1-1102345-2	133	43990400	1-1105850-8	34	47500016	3-1106006-9	176
42302471	1-1102328-6	127	42643281	1-1102362-2	150	43990400	1-1105850-				

Crossreferenz HTS – Tyco

HTS PN	Tyco PN	Seite	HTS PN	Tyco PN	Seite	HTS PN	Tyco PN	Seite	HTS PN	Tyco PN	Seite
47710029	5-1106053-2	179	49404071	1-1102573-7	108	49862481	1-1102511-8	87	70902401	2-1104507-1	193
47710036	6-1106053-2	179	49406470	1-1103341-7	132	49862497	1-1102513-8	87	70902401	2-1104507-1	192
47710042	7-1106053-2	179	49406471	1-1103344-7	132	49866480	1-1103346-8	136	70902401	2-1104507-1	193
47900011	1-1106056-3	177	49422470	1-1102496-7	82	49866481	1-1103350-8	136	70902401	2-1104507-1	192
47900013	2-1106056-3	177	49424070	1-1102564-7	108	49866497	1-1103352-8	136	70903200	1-1104505-1	193
47900016	3-1106056-3	177	49424071	1-1102567-7	108	49906471	1-1102405-3	135	70903201	2-1104505-1	193
47900021	4-1106056-3	177	49426470	1-1103336-7	131	49906472	1-1102408-3	135	70904800	1-1104508-1	193
47900029	5-1106056-3	177	49426471	1-1103338-7	131	68300367	1-1102600-5	51	70904801	2-1104508-1	193
47900036	6-1106056-3	177	49601579	1-1102438-2	57	68302469	1-1102644-5	88	442680600	5-1106207-7	169
47900042	7-1106056-3	177	49601580	1-1102442-2	57	68302470	1-1102646-5	88	442681000	5-1106213-6	169
47950021	4-1106057-4	177	49601595	1-1102440-2	57	68304070	1-1102653-5	113	449300777	1-1102416-7	49
47950029	5-1106057-4	177	49601596	1-1102444-2	57	68304071	1-1102655-5	113	449330777	1-1102418-7	49
47990011	1-1106055-2	177	49601680	1-1102472-2	66	68306470	1-1102662-5	137	449500700	1-1102419-2	49
47990013	2-1106055-2	177	49601696	1-1102474-2	66	68306471	1-1102664-5	137	449550700	1-1102420-2	50
47990016	3-1106055-2	177	49602480	1-1102507-1	78	68321669	1-1102631-5	70	449550777	1-1102422-2	50
47990021	4-1106055-2	177	49602481	1-1102511-1	78	68322469	1-1102640-5	88	449700777	1-1102424-2	50
47990029	5-1106055-2	177	49602496	1-1102509-1	78	68322470	1-1102642-5	88	749151701	1-1105000-3	34
47990036	6-1106055-2	177	49602497	1-1102513-1	78	68324070	1-1102649-5	113	749151702	1-1105000-2	34
47990042	7-1106055-2	177	49602579	1-1102541-2	94	68324071	1-1102651-5	113	749151901	2-1105000-3	34
49120741	2-1103002-3	46	49602580	1-1102545-2	94	68326470	1-1102658-5	137	749151902	3-1105000-2	34
49121541	2-1103004-3	55	49602595	1-1102543-2	94	68326471	1-1102660-5	137	749152101	4-1105000-3	34
49121641	2-1103006-3	62	49602596	1-1102547-2	94	68500300	1-1102603-5	51	749251702	1-1105001-2	34
49122441	2-1103008-3	75	49604080	1-1102575-1	104	68501600	1-1102638-5	70	749251902	3-1105001-2	34
49122541	2-1103010-3	92	49604081	1-1102579-1	104	68502400	1-1102647-5	88	1643120018	6-1105300-2	36
49122541	2-1103010-3	117	49604096	1-1102577-1	104	68504000	1-1102656-5	113	1643120019	1-1105300-2	36
49122541	2-1103010-3	92	49604097	1-1102581-1	104	68506400	1-1102665-5	138	1643120020	2-1105300-2	36
49122541	2-1103010-3	117	49606480	1-1103346-1	128	68530300	1-1102602-5	51	1643120021	3-1105300-2	36
49124041	2-1103012-3	100	49606481	1-1103350-1	128	68550367	1-1102601-5	52	1643120022	4-1105300-2	36
49124041	2-1103012-3	145	49606496	1-1103348-1	128	68551600	1-1102606-5	70	1643120023	5-1105300-2	36
49124041	2-1103012-3	100	49606497	1-1103352-1	128	68552400	1-1102612-5	89	1643150019	1-1105100-2	35
49124041	2-1103012-3	145	49612496	1-1102523-6	81	68554000	1-1102618-5	113	1643150020	2-1105100-2	35
49126441	2-1103032-3	156	49614080	1-1102589-6	107	68556400	1-1102626-5	138	1643150021	3-1105100-2	35
49126441	2-1103032-3	124	49614081	1-1102593-6	107	68601679	1-1102604-5	71	1643150022	4-1105100-2	35
49126441	2-1103032-3	156	49614096	1-1102591-6	107	68601695	1-1102605-5	71	1643150023	5-1105100-2	35
49126441	2-1103032-3	124	49614097	1-1102595-6	107	68602480	1-1102610-5	89	1643220018	6-1105301-2	36
49170051	1-1106102-1	165	49616480	1-1103360-6	130	68602496	1-1102611-5	89	1643220019	1-1105301-2	36
49180050	1-1106107-1	164	49616481	1-1103364-6	130	68604080	1-1102616-5	114	1643220020	2-1105301-2	36
49220741	2-1103003-3	46	49616496	1-1103362-6	130	68604096	1-1102617-5	114	1643220021	3-1105301-2	36
49221541	2-1103005-3	55	49616497	1-1103366-6	130	68606481	1-1102624-5	138	1643220022	4-1105301-2	36
49221641	2-1103007-3	62	49621579	1-1102446-2	58	68606497	1-1102625-5	138	1643220023	5-1105301-2	36
49222441	2-1103009-3	75	49621580	1-1102450-2	58	68690300	3-1106200-5	52	1643250019	1-1105101-2	35
49222541	2-1103011-3	117	49621595	1-1102448-2	58	68691600	3-1106201-5	71	1643250020	2-1105101-2	35
49222541	2-1103011-3	92	49621596	1-1102452-2	58	68692400	3-1106202-5	89	1643250021	3-1105101-2	35
49222541	2-1103011-3	117	49621680	1-1102480-2	66	68694000	3-1106203-5	114	1643250022	4-1105101-2	35
49222541	2-1103011-3	92	49621696	1-1102482-2	66	68696400	3-1106204-5	138	1643250023	5-1105101-2	35
49224041	2-1103013-3	145	49622579	1-1102549-2	95	68906472	1-1102623-5	137	1649150018	1-1105050-2	33
49224041	2-1103013-3	100	49622580	1-1102553-2	95	70000001	0-1104550-1	191	1649150019	2-1105050-2	33
49224041	2-1103013-3	145	49622595	1-1102551-2	95	70100141	1-1104560-1	180	1649150020	3-1105050-2	33
49224041	2-1103013-3	100	49622596	1-1102555-2	95	70100241	1-1104555-1	181	1649150021	4-1105050-2	33
49226441	2-1103033-3	124	49632480	1-1102507-2	83	70100341	1-1104554-1	182	1649150022	5-1105050-2	33
49226441	2-1103033-3	156	49632481	1-1102511-2	83	70120841	1-1104551-1	183	1649250018	1-1105051-2	33
49226441	2-1103033-3	124	49632496	1-1102509-2	83	70131541	1-1104553-1	184	1649250019	2-1105051-2	33
49226441	2-1103033-3	156	49632497	1-1102513-2	83	70141841	1-1104552-1	185	1649250021	4-1105051-2	33
49226441	2-1103033-3	124	49634080	1-1102575-2	109	70141841	1-1104552-1	189	1649250022	5-1105051-2	33
49226441	2-1103033-3	156	49634081	1-1102579-2	109	70141841	1-1104552-1	185	2149120024	2-1103204-3	66
49226441	2-1103033-3	124	49634096	1-1102577-2	109	70141841	1-1104552-1	189	2149120072	2-1103208-3	99
49226441	2-1103033-3	156	49634097	1-1102581-2	109	70150441	1-1104558-1	186	2149120072	2-1103208-3	144
49270051	1-1106101-1	165	49636480	1-1103346-2	133	70160141	3-1104556-1	188	2149120072	2-1103208-3	99
49280050	1-1106109-1	164	49636481	1-1103350-2	133	70160145	0-1108600-1	41	2149120072	2-1103208-3	144
49301569	1-1102433-7	56	49636496	1-1103348-2	133	70165845	1-1105350-1	41	2149120072	2-1103208-3	144
49301570	1-1102436-7	56	49636497	1-1103352-2	133	70165941	1-1104557-1	187	2149120108	2-1103216-3	123
49301670	1-1102467-7	65	49642481	1-1102525-2	84	70165945	2-1105350-1	41	2149120108	2-1103216-3	155
49302470	1-1102502-6	77	49642496	1-1102523-2	84	70200141	1-1104560-2	180	2149120108	2-1103216-3	123
49302471	1-1102505-6	77	49642497	1-1102527-2	84	70200241	1-1104555-2	181	2149120108	2-1103216-3	155
49302569	1-1102536-7	93	49644080	1-1102589-2	110	70200341	1-1104554-2	182	2149120841	2-1103104-3	45
49302570	1-1102539-7	93	49644081	1-1102593-2	110	70220841	1-1104551-2	183	2149121541	2-1103106-3	54
49304070	1-1102570-6	104	49644096	1-1102591-2	110	70231541	1-1104553-2	184	2149122541	2-1103108-3	116
49304071	1-1102573-6	104	49644097	1-1102595-2	110	70241841	1-1104552-2	189	2149122541	2-1103108-3	91
49306470	1-1103341-6	127	49646480	1-1103360-2	133	70241841	1-1104552-2	185	2149122541	2-1103108-3	116
49306471	1-1103344-6	127	49646481	1-1103364-2	133	70241841	1-1104552-2	189	2149122541	2-1103108-3	91
49321569	1-1102427-7	56	49646496	1-1103362-2	133	70241841	1-1104552-2	185	2149124041	2-1103110-3	144
49321670	1-1102461-7	64	49646497	1-1103366-2	133	70250441	1-1104558-2	186	2149124041	2-1103110-3	99
49322470	1-1102496-6	77	49701670	1-1102489-2	67	70260141	3-1104556-2	188	2149124041	2-1103110-3	144
49322471	1-1102499-6	77	49704070	1-1102584-1	105	70260145	0-1108601-1	41	2149124041	2-1103110-3	99
49322569	1-1102530-7	93	49704071	1-1102587-1	105	70265845	1-1105351-1	41	2149124041	2-1103110-3	144
49322570	1-1102533-7	93	49706470	1-1103355-1	128	70265941	1-1104557-2	187	2149124041	2-1103110-3	99
49324070	1-1102564-6	103	49706471	1-1103358-1	128	70265945	2-1105351-1	41	2149124041	2-1103110-3	144
49324071	1-1102567-6	103	49721569	1-1102455-2	58	70350441	1-1104559-1	186	2149124041	2-1103110-3	99
49326470	1-1103336-6	126	49721570	1-1102458-2	58	70450441	1-1104559-2	186	2149126441	2-1103112-3	

Crossreferenz HTS – Tyco

HTS PN	Tyco PN	Seite	HTS PN	Tyco PN	Seite	HTS PN	Tyco PN	Seite	HTS PN	Tyco PN	Seite
2149220072	2-1103212-3	144	5142631079	2-1102274-2	83	5149644081	2-1102593-2	110	9000001200	4-1106302-9	168
2149220108	2-1103220-3	123	5142632480	2-1102331-2	133	5149644096	2-1102591-2	110	9000001200	4-1106302-9	194
2149220108	2-1103220-3	155	5142634882	2-1102395-2	158	5149644097	2-1102595-2	110	9000001201	5-1106302-9	168
2149220108	2-1103220-3	123	5142634898	2-1102397-2	158	5149646481	2-1103364-2	133	9000001201	5-1106302-9	194
2149220108	2-1103220-3	155	5142641079	2-1102286-2	84	5149701670	2-1102489-2	67	9000001201	5-1106302-9	168
2149220741	2-1103103-3	45	5142641680	2-1102308-2	110	5149704071	2-1102587-1	105	9000001201	5-1106302-9	194
2149220841	2-1103105-3	45	5142641696	2-1102310-2	110	5149722471	2-1102519-2	84	9000001202	6-1106302-9	194
2149221541	2-1103107-3	54	5142642480	2-1102343-2	133	5149801670	2-1102461-3	68	9000001202	6-1106302-9	168
2149222541	2-1103109-3	116	5142700669	2-1102258-2	67	5149802470	2-1102496-3	86	9000001202	6-1106302-9	194
2149222541	2-1103109-3	91	5142701069	2-1102279-1	79	5149802471	2-1102499-3	86	9000001202	6-1106302-9	168
2149222541	2-1103109-3	116	5142701670	2-1102304-1	105	5149804070	2-1102564-3	111	9000001203	7-1106302-9	194
2149222541	2-1103109-3	91	5142702470	2-1102336-1	128	5149804071	2-1102567-3	111	9000001203	7-1106302-9	168
2149224041	2-1103111-3	99	5142800669	2-1102240-3	68	5149806471	2-1103338-3	135	9000001203	7-1106302-9	194
2149224041	2-1103111-3	144	5142801069	2-1102261-3	86	5149861680	2-1102472-8	69	9000001203	7-1106302-9	168
2149224041	2-1103111-3	99	5142801670	2-1102292-3	111	5149861696	2-1102474-8	69	9000001204	1-1106303-9	168
2149224041	2-1103111-3	144	5142802470	2-1102316-3	135	5149862481	2-1102511-8	87	9000001204	1-1106303-9	194
2149224041	2-1103111-3	99	5142803271	2-1102348-3	151	5149862497	2-1102513-8	87	9000001204	1-1106303-9	168
2149224041	2-1103111-3	144	5142804873	2-1102234-3	159	5149866481	2-1103350-8	136	9000001204	1-1106303-9	194
2149224041	2-1103111-3	99	5142804874	2-1102236-3	159	5149866497	2-1103352-8	136	9000001205	1-1106304-9	168
2149224041	2-1103111-3	144	5142850600	2-1102244-8	68	5149906472	2-1102408-3	135	9000001205	1-1106304-9	194
2149226441	2-1103113-3	155	5142851000	2-1102271-8	86	5168300367	2-1102600-5	51	9000001205	1-1106304-9	168
2149226441	2-1103113-3	123	5142851600	2-1102296-8	111	5168301669	2-1102635-5	70	9000001205	1-1106304-9	194
2149226441	2-1103113-3	155	5142852400	2-1102291-8	136	5168302469	2-1102644-5	88	9000001457	1-1106301-9	167
2149226441	2-1103113-3	123	5142853200	2-1102352-8	151	5168304071	2-1102655-5	113	9000001533	2-1106303-9	168
2149230072	2-1103213-3	144	5142854800	2-1102237-8	159	5168306471	2-1102664-5	137	9000001533	2-1106303-9	168
2149230108	2-1103221-3	155	5142860679	2-1102249-8	69	5168321669	2-1102631-5	70	9000001533	2-1106303-9	194
2149250018	1-1105051-1	33	5142860695	2-1102251-8	69	5168322470	2-1102642-5	88	9000001533	2-1106303-9	168
2149250019	2-1105051-1	33	5142861079	2-1102274-8	87	5168324071	2-1102651-5	113	9000001656	3-1106303-9	168
2149250020	3-1105051-1	33	5142861095	2-1102276-8	87	5168326471	2-1102660-5	137	9000001656	3-1106303-9	194
2149250021	4-1105051-1	33	5142861680	2-1102299-8	112	5168500300	2-1102603-5	51	9000001656	3-1106303-9	168
2149250022	5-1105051-1	33	5142861696	2-1102301-8	112	5168501600	2-1102638-5	70	9000001656	3-1106303-9	194
5142300669	2-1102243-7	64	5142862480	2-1102331-8	136	5168502400	2-1102647-5	88	9041001219	0-1107196-1	171
5142301069	2-1102267-6	77	5142900669	2-1102205-3	68	5168504000	2-1102656-5	113	9041001220	0-1107196-2	171
5142301070	2-1102270-6	77	5142901080	2-1102211-3	86	5168506400	2-1102665-5	138	9041001221	0-1107196-3	171
5142301670	2-1102295-6	103	5142901670	2-1102220-3	111	5168503000	2-1102602-5	51	9041001222	0-1107197-1	171
5142302470	2-1102325-6	127	5142902471	2-1102232-3	135	5168550367	2-1102601-5	52	9041001223	0-1107197-2	171
5142302471	2-1102328-6	127	5142910669	2-1102205-7	64	5168551600	2-1102606-5	70	9041001224	0-1107197-3	171
5142303271	2-1102351-6	146	5142911069	2-1102211-6	77	5168552400	2-1102612-5	89	9041001328	2-1103100-3	45
5142304872	2-1102385-7	157	5142911070	2-1102214-6	77	5168554000	2-1102618-5	113	9041001329	2-1103101-3	45
5142320669	2-1102240-7	64	5142921069	2-1102211-7	82	5168556400	2-1102626-5	138	9041001330	2-1103000-3	46
5142321070	2-1102264-6	77	5149301670	2-1102467-7	65	5168601695	2-1102605-5	71	9041001331	2-1103001-3	46
5142321670	2-1102292-6	103	5149302470	2-1102502-6	77	5168602496	2-1102611-5	89	9043001534	2-1104200-3	125
5142322470	2-1102316-6	126	5149302471	2-1102505-6	77	5168604096	2-1102617-5	114	9043001535	2-1104202-3	125
5142322471	2-1102319-6	126	5149304070	2-1102570-6	104	5168690300	4-1106200-5	52	9043001550	3-1105150-1	39
5142323271	2-1102348-6	146	5149304071	2-1102573-6	104	5168691600	4-1106201-5	71	9043001551	4-1105150-1	39
5142324872	2-1102376-7	157	5149306470	2-1103341-6	127	5168691600	4-1106201-5	71	9043001552	5-1105150-1	39
5142361069	2-1102267-1	80	5149306471	2-1103344-6	127	5168691600	4-1106201-5	71	9043001553	3-1105151-1	39
5142371069	2-1102261-1	80	5149320871	2-1102411-6	126	5168691600	4-1106201-5	71	9043001554	4-1105151-1	39
5142372471	2-1102319-1	129	5149320872	2-1102414-6	127	5168692400	4-1106202-5	89	9043001555	5-1105151-1	39
5142401069	2-1102267-7	82	5149321670	2-1102461-7	64	5168694000	4-1106203-5	114	9043001622	1-1105653-8	39
5142401670	2-1102295-7	108	5149322470	2-1102496-6	77	5168696400	4-1106204-5	138	9043001622	1-1105653-8	40
5142402471	2-1102328-7	132	5149322471	2-1102499-6	77	5168906471	2-1102622-5	137	9043001622	1-1105653-8	39
5142403271	2-1102351-7	149	5149324070	2-1102564-6	103	5168906472	2-1102623-5	137	9043001622	1-1105653-8	40
5142421069	2-1102261-7	82	5149324071	2-1102567-6	103	5169300367	4-1102700-5	51	9043001640	3-1105150-2	39
5142421670	2-1102292-7	108	5149326470	2-1103336-6	126	5169301669	4-1102706-5	70	9043001641	4-1105150-2	39
5142422470	2-1102316-7	131	5149326471	2-1103338-6	126	5169302470	4-1102715-5	88	9043001642	5-1105150-2	39
5142422471	2-1102319-7	131	5149354070	2-1102570-1	106	5169304071	4-1102725-5	113	9043001643	3-1105151-2	39
5142500600	2-1102244-2	65	5149356471	2-1103344-1	129	5169321669	4-1102704-5	70	9043001644	4-1105151-2	39
5142501000	2-1102271-1	78	5149362470	2-1102502-1	80	5169322470	4-1102714-5	88	9043001645	5-1105151-2	39
5142501600	2-1102296-1	104	5149362471	2-1102505-1	80	5169324071	4-1102723-5	113	9043001949	4-1105250-1	38
5142502400	2-1102291-1	127	5149372470	2-1102496-1	80	5169326471	4-1102755-5	137	9043001950	5-1105250-1	38
5142503200	2-1102352-1	146	5149372471	2-1102499-1	80	5169500300	4-1102703-5	51	9043001951	6-1105250-1	38
5142511000	2-1102283-6	81	5149374070	2-1102564-1	106	5169501600	4-1102710-5	70	9043001955	4-1105251-1	38
5142511600	2-1102305-6	107	5149374071	2-1102567-1	106	5169502400	4-1102718-5	88	9043001956	5-1105251-1	38
5142512400	2-1102340-6	130	5149376471	2-1103338-1	129	5169504000	4-1102728-5	113	9043001957	6-1105251-1	38
5142513200	2-1102360-6	148	5149402471	2-1102505-7	82	5169506400	4-1102760-5	138	9043002012	2-1105150-1	39
5142520600	2-1102246-2	65	5149404070	2-1102570-7	108	5169503000	4-1102702-5	51	9043002013	2-1105151-1	39
5142524800	2-1102389-2	158	5149406471	2-1103344-7	132	5169551600	4-1102712-5	70	9043002014	1-1105150-1	39
5142531000	2-1102271-2	83	5149422470	2-1102496-7	82	5169552400	4-1102720-5	89	9043002015	1-1105151-1	39
5142531600	2-1102296-2	109	5149424070	2-1102564-7	108	5169554000	4-1102730-5	113	9043002016	2-1105654-8	39
5142532400	2-1102291-2	132	5149424071	2-1102567-7	108	5169556400	4-1102736-5	138	9043002017	1-1105654-8	39
5142533200	2-1102352-2	150	5149426471	2-1103338-7	131	5169601679	4-1102708-5	71	9043002220	2-1105250-1	38
5142541000	2-1102283-2	83	5149601680	2-1102472-2	66	5169601695	4-1102709-5	71	9043002221	2-1105251-1	38
5142541600	2-1102305-2	109	5149601696	2-1102474-2	66	5169602496	4-1102717-5	89	9043002222	3-1105250-1	38
5142542400	2-1102340-2	132	5149602480	2-1102507-1	78	5169604080	4-1102726-5	114	9043002223	3-1105251-1	38
5142543200	2-1102360-2	150	5149602481	2-1102511-1	78	5169604096	4-1102727-5	114	9043002		

Ihre Notizen/Your comments:

Ihre Notizen/Your comments:

Ihre Notizen/Your comments:

Ihre Notizen/Your comments:

Americas

Argentina – Buenos Aires
Phone: +54-1-733-2000
Fax: +54-1-717-0988

Brasil – São Paulo
Phone: +55-11-3611-1311
Fax: +55-11-3611-0397

Canada – Toronto
Phone: +905-475-6222
Fax: +905-474-5520

Chile – Santiago
Phone: +56-2-739-1230
Fax: +56-2-739-1227

Colombia – Bogota
Phone: +57-1-231-9398
Fax: +57-1-240-3769

Mexico – Mexico City
Phone: +52-5-729-0400
Fax: +52-5-361-8545

United States
Harrisburg, PA
Phone: +1-717-564-0100
Fax: +1-717-986-7575

Troy, MI
Phone: +1-248-273-3359
Fax: +1-248-273-3322

Customer Service:
Phone: +1-800-522-6752

Venezuela – Caracas
Phone: +58-2-986-7774
Fax: +58-2-986-9739

For Latin/South American Countries not shown
Phone: +54-11-4733-2015
Fax: +54-11-4733-2083

Asia/Pacific

Australia – Sydney
Phone: +61-2-9554-2600
Fax: +61-2-9502-2556

India – Bangalore
Phone: +91-80-2854-0800
Fax: +91-80-2854-0820

Indonesia – Jakarta
Phone: +62-21-526-7852
Fax: +62-21-526-7856

Japan – Kawasaki, Kanagawa
Phone: +81-44-844-8111
Fax: +81-44-812-3207

Korea – Seoul
Phone: +82-2-3415-4500
Fax: +82-2-3486-3810

Malaysia – Selangor
Phone: +60-3-7805-3055
Fax: +60-3-7805-3066

New Zealand – Auckland
Phone: +64-9-634-4580
Fax: +64-9-634-4586

Philippines – Makati City
Phone: +632-867-8641
Fax: +632-867-8661

People's Republic of China
Hong Kong
Phone: +852-2735-1628
Fax: +852-2735-0243

Shanghai
Phone: +86-21-5383-8188
Fax: +86-21-5383-8018

Shunde
Phone: +86-765-775-1368
Fax: +86-765-775-2823

Singapore – Singapore
Phone: +65-480-4525
Fax: +65-482-1012

Taiwan – Taipei
Phone: +886-2-2664-9977
Fax: +886-2-2664-9900

Thailand – Bangkok
Phone: +66-2-955-0500
Fax: +66-2-955-0505

Vietnam – Ho Chi Minh City
Phone: +84-8-930-4547
Fax: +84-8-930-3443

Europe/Middle East/Africa

Austria – Vienna
Phone: +43-1-905-60-0
Fax: +43-1-905-60-1333
Product Information Center:
Phone: +43-1-905-60-1249
Fax: +43-1-905-60-1251

Belgium – Kessel-Lo
Phone: +32-16-352-300
Fax: +32-16-352-352

Bulgaria – Sofia
Phone: +359-2-971-2152
Fax: +359-2-971-2153

Czech Republic – Kurim
Phone: +420-5-41-162-111
Fax: +420-5-41-162-223
Product Information Center:
Phone: +420-5-41-162-113
Fax: +420-5-41-162-132

Denmark – Glostrup
Phone: +45-43-480-400
Fax: +45-43-441-414

Egypt – Cairo
Phone: +20-2-417-76-47
Fax: +20-2-419-23-34

Finland – Helsinki
Phone: +358-95-12-34-20
Fax: +358-95-12-34-250

France – Cergy-Pontoise Cedex
Phone: +33-1-3420-8888
Fax: +33-1-3420-8600
Product Information Center:
Phone: +33-1-3420-8686
Fax: +33-1-3420-8623

France Export Divisions –
Cergy-Pontoise Cedex
Phone: +33-1-3420-8888
Fax: +33-1-3420-8600

Germany – Bensheim
Tyco Electronics AMP GmbH
Phone: +49-6251-133-0
Fax: +49-6251-133-1600
Product Information Center:
Phone: +49-6251-133-1999
Fax: +49-6251-133-1988

Germany – Niefern
Tyco Electronics pretema GmbH & Co. KG
Phone: +49-7233-69-0
Fax: +49-7233-69-100

Germany – Ottobrunn
Tyco Electronics Raychem GmbH
Phone: +49-89-6089-0
Fax: +49-89-6096-345

Great Britain –
Stanmore Middlesex
Phone: +44-8706-080-208
Fax: +44-208-954-6234
Product Information Center:
Freephone GB: 0800-267-666
Phone: +44-208-420-8341
+44-208-420-8343
Fax: +44-208-420-8081

Greece – Athens
Phone: +30-210-9370-396/397
Fax: +30-210-9370-655

Hungary – Budapest
Phone: +36-1-289-1000
Fax: +36-1-289-1010
Product Information Center:
Phone: +36-1-289-1016
Fax: +36-1-289-1017

Ireland – Dublin
Phone: +353-1-820-3000
Fax: +353-1-820-9790

Israel – Yokneam
Phone: +972-4-959-0508
Fax: +972-4-959-0506

Italy – Collegno (Torino)
Phone: +39-011-4012-111
Fax: +39-011-4031116
Product Information Center:
Phone: +39-011-4012-360
Fax: +39-011-40287360

Lithuania – Vilnius
Phone: +370-5-2131-402
Fax: +370-5-2131-403

Netherlands – 's-Hertogenbosch
Phone: +31-73-6246-246
Fax: +31-73-6212-365
Product Information Center:
Phone: +31-73-6246-999
Fax: +31-73-6246-998

Norway – Nesbru
Phone: +47-66-77-88-86
Fax: +47-66-77-88-55

Poland – Warsaw
Phone: +48-22-4576-700
Fax: +48-22-4576-720
Product Information Center:
Phone: +48-22-4576-704
Fax: +48-22-4576-720

Romania – Bucharest
Phone: +40-21-311-3479 + 3596
Fax: +40-21-312-0574

Russia – Moscow
Phone: +7-095-926-55-06...09
Fax: +7-095-926-55-05

Russia – St. Petersburg
Phone: +7-812-118-8192
Fax: +7-812-118-8193

Slovenia – Ljubljana
Phone: +386-1561-3270
Fax: +386-1561-3240

South Africa – Port Elizabeth
Phone: +2741-503-4500
Fax: +2741-581-0440

Spain – Barcelona
Phone: +34-93-291-0330
Fax: +34-93-201-7879

Sweden – Upplands Väsby
Phone: +46-8-50-72-50-00
Fax: +46-8-50-72-50-01

Switzerland – Steinach
Phone: +41-71-447-0447
Fax: +41-71-447-0444

Turkey – Istanbul
Phone: +90-212-281-8181...3
+90-212-282-5130/5430
Fax: +90-212-281-8184

Ukraine – Kiev
Phone: +380-44-206-2265
Fax: +380-44-206-2264



Tyco Electronics AMP GmbH zertifiziert nach ISO 14001 und ISO/TS 16949:2002
Tyco Electronics AMP GmbH certified according ISO 14001 and ISO/TS 16949:2002

Tyco Electronics AMP GmbH • Ohlenhohnstr., 53819 Neunkirchen • Phone +49-2247-305-0, Fax +49-2247-305-122
© 2005 **Tyco Electronics AMP GmbH** • AMPèrestr. 12-14, 64625 Bensheim • Phone +49-6251-133-0, Fax +49-6251-133-1600