

Datasheet

Item No. 72.331.0635.1

Bottom BAS GUT GM 6 M20 69 A1

revos BASIC 690V size 6 closed-bottom base with threaded collar M20, left, single locking lever



Item No.	72.331.0635.1
EAN	4015573605480
order unit	1 Piece(s)

Approvals



Technical data

**General**

Nominal voltage	690
Housing material	Aluminium
Colour	Grey
Surface	With powder coating
Degree of protection (IP)	Other
UV resistant	Yes
Inflammability class of insulation material acc. with UL94	Other
Operating temperature range min.	-40 °C
Operating temperature range max.	120 °C

**Model**

DIN-size	6
Model	Surface mounting (base)
Locking mechanism	Single locking lever
Cable entry	Sideways
Type of cable	Thread
With cable screw gland	No
Thread size M	20
Hinged lid	No
EMC-version	No

Drawings

**Ausführung 35.0**  
**version 35.0**

MM	Material Verriegelungsbügel	#
10	Stahl/steel	S
19	Edelstahl/stainless steel	V
35	Kunststoff/plastic	9

Teile-Nr.	Typ	Ausführung
part no.	type	version
72.331.06MM.0	BAS GUT GM 6 M20 6# A0	Kabelverschraubung/cable gland M20
72.331.06MM.1	BAS GUT GM 6 M20 6# A1	Gewinde/thread M20

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Folienzeichnung nach DIN 7163/Envelope system etc. to DIN 7167.		ISO/IEC 52 Stahlverbleib- und O-Ringmaterialien nach ISO 12944-5:2018 ist anzufordern.	
This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.		Conformity with Wieland document 09-100-05/03 (list of prohibited / favorable hazardous substances) to be declared!	
Toleranzsystem nach General tolerance		ISO - Zeichnung, keine maßeinheiten Änderungen	Veränderung: First Use
1:1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
72.331.0635.0 01K		Index	
wieland		Type	
GEHÄUSEUNTERTEIL		Benennung/Title	
Größe/size 6 M20 1x links/left			